

Steckerteil - GMVSTBW 2,5 HV/ 3-ST-7,622CPBD - 1702162

Bitte beachten Sie, dass die hier angegebenen Daten dem Online-Katalog entnommen sind. Die vollständigen Informationen und Daten entnehmen Sie bitte der Anwenderdokumentation. Es gelten die Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Internet-Downloads.
(<http://phoenixcontact.de/download>)



Leiterplattenstecker, Nennstrom: 12 A, Bemessungsspannung (III/2): 630 V, Nennquerschnitt: 2,5 mm², Polzahl: 3, Rastermaß: 7,62 mm, Anschlussart: Schraubanschluss mit Zughülse, Farbe: grün, Kontaktoberfläche: Zinn

Abbildung zeigt eine 4-polige Variante, in der Farbe grün

Ihre Vorteile

- ✓ Bekanntes Anschlussprinzip erlaubt weltweiten Einsatz
- ✓ Geringe Erwärmung durch höchste Kontaktkraft
- ✓ Erlaubt den Anschluss von zwei Leitern
- ✓ Integrierte Stahlüberfeder für zusätzliche Sicherheit bei Temperatur- und Leistungsschwankungen
- ✓ 600 V UL-Zulassung bei kleinsten Abmessungen



Kaufmännische Daten

Verpackungseinheit	50 STK
GTIN	 4 046356 573269
GTIN	4046356573269
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	7,780 g
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	7,780 g
Zolltarifnummer	85366990
Herkunftsland	Deutschland
Verkaufsschlüssel	E1 - Leiterplattenanschl.

Technische Daten

Maße

Länge [l]	15 mm
Breite [w]	20,81 mm
Höhe [h]	27,5 mm
Rastermaß	7,62 mm
Maß a	15,24 mm

Steckerteil - GMVSTBW 2,5 HV/ 3-ST-7,622CPBD - 1702162

Technische Daten

Allgemein

Artikelfamilie	GMVSTBW 2,5 HV/...-ST
Polzahl	3
Anschlussart	Schraubanschluss mit Zughülse
Nennquerschnitt	2,5 mm ²

Normen und Bestimmungen


Anschluss gemäß Norm	CUL
----------------------	-----

Environmental Product Compliance

	Lead 7439-92-1
China RoHS	Zeitraum für bestimmungsgemäße Verwendung (EFUP): 50 Jahre
	Informationen über gefährliche Substanzen finden Sie in der Herstellererklärung unter dem Reiter "Downloads"

Zeichnungen

Diagramm



Typ: GMVSTB(R/W) 2,5 HV/...-ST-7,62 mit GMSTBA 2,5/...-G-7,62

Klassifikationen

eCl@ss

eCl@ss 4.0	27260700
eCl@ss 4.1	27260700
eCl@ss 5.0	27260700
eCl@ss 5.1	27260700

Steckerteil - GMVSTBW 2,5 HV/ 3-ST-7,622CPBD - 1702162

Klassifikationen

eCl@ss

eCl@ss 6.0	27260700
eCl@ss 7.0	27440309
eCl@ss 8.0	27440309
eCl@ss 9.0	27440309

ETIM

ETIM 3.0	EC001121
ETIM 4.0	EC002638
ETIM 5.0	EC002638
ETIM 6.0	EC002638
ETIM 7.0	EC002638

UNSPSC

UNSPSC 6.01	30211810
UNSPSC 7.0901	39121409
UNSPSC 11	39121409
UNSPSC 12.01	39121409
UNSPSC 13.2	39121409
UNSPSC 18.0	39121409
UNSPSC 19.0	39121409
UNSPSC 20.0	39121409
UNSPSC 21.0	39121409

Approbationen

Approbationen

Approbationen

EAC / cULus Recognized

Ex Approbationen

Approbationsdetails

EAC



B.01742

Steckerteil - GMVSTBW 2,5 HV/ 3-ST-7,622CPBD - 1702162

Approbationen

cULus Recognized  http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm E60425-19931013		
	B	C
Nennspannung UN	600 V	600 V
Nennstrom IN	15 A	15 A
mm²/AWG/kcmil	30-12	30-12