


Leiterplattenklemme - SPT 5/ 3-V-7,5-ZB MIXWH/BK/RD - 1799329

Bitte beachten Sie, dass die hier angegebenen Daten dem Online-Katalog entnommen sind. Die vollständigen Informationen und Daten entnehmen Sie bitte der Anwenderdokumentation. Es gelten die Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Internet-Downloads.
(<http://phoenixcontact.de/download>)

Leiterplattenklemme, Rastermaß: 7,5 mm, Polzahl: 3, Farbe: mehrfarbig, Pin-Layout: Zick-Zack-Pinning W, Pinlänge [P]: 4,6 mm



Kaufmännische Daten

Verpackungseinheit	50 STK
GTIN	 4 046356 670869
GTIN	4046356670869
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	10,890 g
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	11,630 g
Zolltarifnummer	85369010
Herkunftsland	Deutschland
Verkaufsschlüssel	E1 - Leiterplattenanschl.

Technische Daten

Artikeleigenschaften

Polzahl	3
Pinlayout	Zick-Zack-Pinning W

Maßangaben zum Produkt

Länge [l]	18,5 mm
Breite [w]	16,8 mm
Höhe [h]	28,75 mm
Rastermaß	7,5 mm
Bauhöhe (Höhe ohne Lötpin)	24,15 mm
Pinlänge [P]	4,6 mm
Stiftabstand	14 mm
Maß a	15 mm

Maßangaben für Leiterplatten-Design

Bohrlochdurchmesser	2,1 mm
Stiftabstand	14 mm

Verpackungsangaben

Verpackungsart	verpackt im Karton
----------------	--------------------

Leiterplattenklemme - SPT 5/ 3-V-7,5-ZB MIXWH/BK/RD - 1799329

Technische Daten

Verpackungsangaben

Verpackungseinheit	50
Benennung Verpackungseinheiten	Stück

Normen und Bestimmungen

Anschluss gemäß Norm	EN-VDE
----------------------	--------

Environmental Product Compliance

China RoHS	Zeitraum für bestimmungsgemäße Verwendung: unbegrenzt = EFUP-e
	Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten

Klassifikationen

eCl@ss

eCl@ss 4.0	272607xx
eCl@ss 4.1	27260701
eCl@ss 5.0	27260701
eCl@ss 5.1	27261100
eCl@ss 6.0	27261100
eCl@ss 7.0	27440401
eCl@ss 8.0	27440401
eCl@ss 9.0	27440401

ETIM

ETIM 3.0	EC001121
ETIM 4.0	EC002643
ETIM 5.0	EC002643
ETIM 6.0	EC002643
ETIM 7.0	EC002643

UNSPSC

UNSPSC 6.01	30211801
UNSPSC 7.0901	39121432
UNSPSC 11	39121432
UNSPSC 12.01	39121432
UNSPSC 13.2	39121432
UNSPSC 18.0	39121432
UNSPSC 19.0	39121432
UNSPSC 20.0	39121432
UNSPSC 21.0	39121432

Approbationen

Approbationen

Leiterplattenklemme - SPT 5/ 3-V-7,5-ZB MIXWH/BK/RD - 1799329

Approbationen

Approbationen

CCA / IECCE CB Scheme / SEV / EAC / cULus Recognized

Ex Approbationen

Approbationsdetails

CCA	IK-2956
Nennspannung UN	1000 V
Nennstrom IN	41 A
mm ² /AWG/kcmil	6

IECEE CB Scheme			http://www.iecee.org/	CH-7429
Nennspannung UN		1000 V		
Nennstrom IN		41 A		
mm²/AWG/kcmil		6		

SEV		https://www.electrosuisse.ch/de/meta/shop/produktezertifikate.html	IK-3150
Nennspannung UN	1000 V		
Nennstrom IN	41 A		
mm²/AWG/kcmil	6		

EAC		B.01742
-----	---	---------

cULus Recognized				http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm	E60425-20061129
	B	C			
Nennspannung UN	600 V	600 V			
Nennstrom IN	36 A	36 A			
mm²/AWG/kcmil	24-8	24-8			

