

Čelní adaptér - FLKM 50-PA/PT/DIO/S7-1500 - 2907384

Upozorňujeme, že zde uvedené údaje pocházejí z online katalogu. Úplné informace a údaje naleznete v uživatelské dokumentaci. Platí všeobecné podmínky použití pro stahování z internetu.
(<http://phoenixcontact.de/download>)



Čelní adaptér VARIOFACE s přípojkou push-in, pro digitální moduly 35 mm SIMATIC® S7-1500, připojitelných 1x 32 kanálů.

Obchodní data

package_quantity	1
GTIN	4055626256610

Technické údaje

Podmínky okolí

Teplota prostředí (provoz)	-25 °C ... 60 °C
Teplota prostředí (skladování/přeprava)	-40 °C ... 70 °C
Druh ochrany	IP20
	IP20

Všeobecné

Max. přípustné provozní napětí	< 50 V DC
Maximální přípustný proud	1 A (na trasu)
Maximální přípustný součtový proud	2 A (na každý byte při napájení na straně modulu)
	12 A (při napájení přes čelní adaptér)
Jmenovitý provozní režim	100 % ED
Druh ochrany	IP20

Data připojení 1

Označení přípojky	Úroveň pole
Typ připojení	IDC/FLK lišta s trny
Počet přípojek	1
Počet pólů	50
Rozteč	2,54 mm

Data připojení 2

Označení přípojky	Napájení
Typ připojení	Svorky Push-in

Podporovaná řídicí jednotka

Řídicí jednotka	SIEMENS S7-1500
- vhodná V/V karta	6ES7 521-1BL00-0AB0

Čelní adaptér - FLKM 50-PA/PT/DIO/S7-1500 - 2907384

Technické údaje

Podporovaná řídicí jednotka

	6ES7 522-1BL00-0AB0
	6ES7 522-1BL01-0AB0

Normy a určování

Normy/předpisy	IEC 61131-2
Jmenovité rázové napětí	0,5 kV
Stupeň znečištění	2
Kategorie přepětí	II

Environmental Product Compliance

China RoHS	Časové období pro použití k zamýšlenému účelu (EFUP): 50 let
	Informace o nebezpečných látkách najdete v prohlášení výrobce v části „Ke stažení“

Klasifikace

eCl@ss

eCl@ss 5.0	27249290
eCl@ss 5.1	27249290
eCl@ss 6.0	27249200
eCl@ss 7.0	27249290
eCl@ss 8.0	27249290
eCl@ss 9.0	27242292

ETIM

ETIM 4.0	EC002584
ETIM 5.0	EC002584
ETIM 6.0	EC002584
ETIM 7.0	EC002584


UNSPSC


UNSPSC 13.2	32151601
--------------------	----------

Aprobace

UL Listed / cUL Listed / EAC / cULus Listed /

Podrobnosti schválení

UL Listed 
--

cUL Listed 

Čelní adaptér - FLKM 50-PA/PT/DIO/S7-1500 - 2907384

Aprobace

EAC ENEC

cULus Listed

Příslušenství

Systémový kabel

FLK 50/EZ-DR/ 100/KONFEK - 2289078



FLK 50/EZ-DR/ 200/KONFEK - 2289094



FLK 50/EZ-DR/ 300/KONFEK - 2289117



FLK 50/EZ-DR/ 400/KONFEK - 2289133



Čelní adaptér - FLKM 50-PA/PT/DIO/S7-1500 - 2907384

Příslušenství

FLK 50/EZ-DR/ 500/KONFEK - 2289586



FLK 50/EZ-DR/ 100/KONFEK/S - 2299107



FLK 50/EZ-DR/ 200/KONFEK/S - 2299123



FLK 50/EZ-DR/ 300/KONFEK/S - 2299136



FLK 50/EZ-DR/ 400/KONFEK/S - 2299149



CABLE-FLK50/0,14/HF/ 1,0M - 2314147



Čelní adaptér - FLKM 50-PA/PT/DIO/S7-1500 - 2907384

Příslušenství

CABLE-FLK50/0,14/HF/ 2,0M - 2314163



CABLE-FLK50/0,14/HF/ 3,0M - 2314189



CABLE-FLK50/0,14/HF/ 4,0M - 2314192



CABLE-FLK50/0,14/HF/ 5,0M - 2314202



Modul pro napojení

VIP-2/SC/FLK50/PLC - 2315227



Čelní adaptér - FLKM 50-PA/PT/DIO/S7-1500 - 2907384

Příslušenství

VIP-2/PT/FLK50/PLC - 2903803



VIP-2/SC/FLK50/LED/PLC - 2322252



VIP-2/PT/FLK50/LED/PLC - 2904280



FLKMS 50/32IM/LA/PLC - 2284510



VIP-2/SC/FLK14/PLC - 2315214



VIP-2/PT/FLK14/PLC - 2903801



Čelní adaptér - FLKM 50-PA/PT/DIO/S7-1500 - 2907384

Příslušenství

PLC-V8/FLK14/OUT - 2295554



PLC-V8/FLK14/IN - 2296553



PLC-V8L/FLK14/OUT - 2299660




Předávací modul

FLKM 50/KDS3-MT/PPA/S7-1500 - 2909893



Výkresy

Schéma zapojení



Phoenix Contact 2019 © - all rights reserved
<http://www.phoenixcontact.com>