Zásuvka konektorové průchodky - IC 2,5 HC/10-GF-5,08 - 1943506

Upozorňujeme, že zde uvedené údaje pocházejí z online katalogu. Úplné informace a údaje naleznete v uživatelské dokumentaci. Platí všeobecné podmínky použití pro stahování z internetu.
(http://phoenixcontact.de/download)



Obrázek ukazuje 10pólovou variantu zboží

Zásuvka konektoru desky plošných spojů, jmenovitý proud: 16 A, jmenovité napětí (III/2): 320 V, počet pólů: 10, rozteč: 5,08 mm, barva: zelená, povrch kontaktů: Cín, montáž: Vlnové pájení, Konektory COMBICON se smějí uvést do chodu jen bez výkonu. Musejí-li být z provozně-technických důvodů zapojeny menší výkony, jsou na vyžádání k dispozici empirické hodnoty.

Vaše výhody

- Známý způsob montáže dovoluje použití po celém světě
- Invertovaná zásuvka konektoru s dutinkovými kontakty pro výstupy přístroje zajištěné proti dotyku prstů nebo spojení základní deska – základní deska
- Šroubová příruba pro nejvyšší mechanickou stabilitu
- Integrovaná zesílená pružina pro dodatečnou bezpečnost při kolísání teploty a výkonu



Obchodní data

package_quantity	50
GTIN	4017918881375

Technické údaje

Rozměry

Délka [l]	19 mm
Šířka	60,92 mm
Rozteč	5,08 mm
Rozměr a	45,72 mm
Šířka [w]	60,92 mm
Výška [h]	13,7 mm
Konstrukční výška	10,2 mm
Délka pájeného pinu	3,5 mm
rozměry kolíku	0,48 x 1,14 mm
vzdálenost kolíků	5,08 mm
Délka	19 mm

Všeobecné

Rodina výrobků	IC 2,5 HC/..-GF
skupina izolačního materiálu	I
Jmenovité rázové napětí (III/3)	4 kV

Zásuvka konektorové průchodky - IC 2,5 HC/10-GF-5,08 - 1943506

Technické údaje

Všeobecné

Jmenovité rázové napětí (III/2)	4 kV
Jmenovité rázové napětí (II/2)	4 kV
Jmenovité napětí (III/3)	320 V
Jmenovité napětí (III/2)	320 V
Jmenovité napětí (II/2)	630 V
Přípojka podle normy	EN-VDE
Jmenovitý proud I_N	16 A
Zatěžovací proud maximální	16 A
Izolační materiál	PA
Třída hořlavosti podle UL 94	V0
Barva	zelená
Počet pólů	10

Normy a určování

Přípojka podle normy	EN-VDE
	CUL
Třída hořlavosti podle UL 94	V0

Environmental Product Compliance

	Lead 7439-92-1
China RoHS	Časové období pro použití k zamýšlenému účelu (EFUP): 50 let
	Informace o nebezpečných látkách najdete v prohlášení výrobce v části „Ke stažení“

Klasifikace

eCl@ss

eCl@ss 4.0	272607xx
eCl@ss 4.1	27260701
eCl@ss 5.0	27260701
eCl@ss 5.1	27260700
eCl@ss 6.0	27260700
eCl@ss 7.0	27440402
eCl@ss 8.0	27440402
eCl@ss 9.0	27440402

ETIM

ETIM 3.0	EC001121
ETIM 4.0	EC002637
ETIM 5.0	EC002637
ETIM 6.0	EC002637
ETIM 7.0	EC002637

UNSPSC

Zásuvka konektorové průchodky - IC 2,5 HC/10-GF-5,08 - 1943506

Klasifikace

UNSPSC

UNSPSC 6.01	30211810
UNSPSC 7.0901	39121409
UNSPSC 11	39121409
UNSPSC 12.01	39121409
UNSPSC 13.2	39121409

Aprobace

IECEE CB Scheme / VDE Gutachten mit Fertigungsüberwachung / EAC / cULus Recognized /

Podrobnosti schválení

IECEE CB Scheme	
Jmenovité napětí UN	250 V
Jmenovitý proud IN	16 A
mm²/AWG/kcmil	

VDE Gutachten mit Fertigungsüberwachung	
Jmenovité napětí UN	250 V
Jmenovitý proud IN	16 A
mm²/AWG/kcmil	

EAC

cULus Recognized		
Usegroups	**B**	**D**
Jmenovité napětí UN	250 V	300 V
Jmenovitý proud IN	16 A	10 A
mm²/AWG/kcmil		

Příslušenství

Zkušební zástrčka

RPS - 0201647



Zásuvka konektorové průchodky - IC 2,5 HC/10-GF-5,08 - 1943506

Příslušenství

MPS-MT - 0201744



Kódovací prvek

CP-MSTB - 1734634



Izolační pouzdro

MPS-IH WH - 0201663



MPS-IH RD - 0201676



MPS-IH BU - 0201689



Zásuvka konektorové průchodky - IC 2,5 HC/10-GF-5,08 - 1943506

Příslušenství

MPS-IH YE - 0201692



MPS-IH GN - 0201702




MPS-IH BK - 0201731




Výkresy

Vrtací schéma



Výkres v měřítku



Phoenix Contact 2019 © - all rights reserved
http://www.phoenixcontact.com