

Tragschienen-Busverbinder - TBUS8-20,0-PPPPPPP-7035 - 2202889


Bitte beachten Sie, dass die hier angegebenen Daten dem Online-Katalog entnommen sind. Die vollständigen Informationen und Daten entnehmen Sie bitte der Anwenderdokumentation. Es gelten die Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Internet-Downloads.
(<http://phoenixcontact.de/download>)

Tragschienen-Busverbinder, Polzahl: 8, Rastermaß: 2,54 mm, Farbe: lichtgrau, 8 Parallelkontakte



Ihre Vorteile

- Platzsparend montiert in der Tragschiene
- Kontaktdesign erlaubt einfaches Aufrasten der Elektronikmodule
- Stromversorgung und Kommunikation ohne zusätzliche Verdrahtung
- Parallele und serielle Kontakte für die Signal- und Datenübertragung



Kaufmännische Daten

Verpackungseinheit	10 STK
Mindestbestellmenge	10 STK
GTIN	 4 055626 382135
GTIN	4055626382135
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	4,530 g
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	5,900 g
Zolltarifnummer	85366990
Herkunftsland	Polen
Verkaufsschlüssel	F1 - Elektronikgehäuse

Technische Daten

Maße

Länge [!]	20 mm
Rastermaß	2,54 mm

Allgemein

Polzahl	8
Isolierstoffgruppe	I
Bemessungsstoßspannung (III/2)	1,5 kV

Tragschienen-Busverbinder - TBUS8-20,0-PPPPPPP-7035 - 2202889

Technische Daten

Allgemein

Bemessungsstoßspannung (II/2)	1,5 kV
Bemessungsspannung (III/2)	32 V
Bemessungsspannung (II/2)	32 V
Nennstrom I_N	6 A
Belastungsstrom maximal	6 A
Isolierstoff	PA
Brennbarkeitsklasse nach UL 94	V0

Allgemein Produkthinweise

Art des Hinweises	Empfehlung
Hinweis	Material Kontaktpads für Busverbinder galvanisch Gold (Hartgold)

Normen und Bestimmungen

Brennbarkeitsklasse nach UL 94	V0
--------------------------------	----

Environmental Product Compliance

China RoHS	Zeitraum für bestimmungsgemäße Verwendung: unbegrenzt = EFUP-e
	Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten

Klassifikationen

eCl@ss

eCl@ss 4.0	27260700
eCl@ss 4.1	27260700
eCl@ss 5.0	27260700
eCl@ss 5.1	27260700
eCl@ss 6.0	27260700
eCl@ss 7.0	27440309
eCl@ss 8.0	27440309
eCl@ss 9.0	27440309

ETIM

ETIM 5.0	EC002638
ETIM 6.0	EC002638
ETIM 7.0	EC002638

Approbationen

Approbationen

Approbationen

UL Recognized / cUL Recognized / cULus Recognized

Tragschienen-Busverbinder - TBUS8-20,0-PPPPPPP-7035 - 2202889

Approbationen

Ex Approbationen

Approbationsdetails

UL Recognized		http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm E118976-20151204
Nennspannung UN		29,9 V
Nennstrom IN		6 A

cUL Recognized		http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm E118976-20151204
Nennspannung UN		29,9 V
Nennstrom IN		4 A

cULus Recognized	
------------------	---

Zubehör

Optionales Zubehör

Leiterplattensteckverbinder - FMC 0,5/ 8-ST-2,54 - 1821151



Leiterplattenstecker, Nennstrom: 6 A, Bemessungsspannung (III/2): 160 V, Nennquerschnitt: 0,5 mm², Polzahl: 8, Rastermaß: 2,54 mm, Anschlussart: Push-in-Federanschluss, Farbe: schwarz, Kontaktobерfläche: Gold