

Zkušební adaptér - PAI-4-FIX-5/6 BN - 3035981

Upozorňujeme, že zde uvedené údaje pocházejí z online katalogu. Úplné informace a údaje naleznete v uživatelské dokumentaci. Platí všeobecné podmínky použití pro stahování z internetu.
(<http://phoenixcontact.de/download>)



Zkušební adaptér 4mm, pro svorky v rozdělení 5,2 mm a 6,2 mm

Vaše výhody

- ☒ Kontaktování a připevnění na libovolném místě v prostoru pro funkční prvek
- ☒ Zkušební adaptér k uchycení bezpečnostních zkušebních zásuvek o průměru 4 mm

Obchodní data

package_quantity	10
GTIN	4046356520737

Technické údaje

Rozměry

Výška	45,3 mm
Délka	5,8 mm
Šířka	5,8 mm
Průměr	5,8 mm
Průměr trnu	2,4 mm

Všeobecné

Poznámka	Při zasunutí bezpečné pro dotyk prsty, chráněno před nezáměrným přímým dotykem dle normy DIN EN 50274
	Nezapojovat pod napětím
	Testovací příslušenství s aretací, vhodný proto pouze k jednorázovému zastrčení
Barva	hnědá

Materiálem	měď
Teplota prostředí (provoz)	-40 °C ... 125 °C
Maximální napětí	250 V
Zatěžovací proud maximální	10 A
Cykly zapojení	1

Normy a určování

Třída hořlavosti podle UL 94	V0
------------------------------	----

Zkušební adaptér - PAI-4-FIX-5/6 BN - 3035981

Technické údaje

Environmental Product Compliance

China RoHS	Časové období pro použití k zamýšlenému účelu: neomezeně = EFUP-e
	Žádné nebezpečné látky nad mezními hodnotami

Klasifikace

eCl@ss

eCl@ss 4.0	27141127
eCl@ss 4.1	27141127
eCl@ss 5.0	27141127
eCl@ss 5.1	27141100
eCl@ss 6.0	27141100
eCl@ss 7.0	27440313
eCl@ss 8.0	27440313
eCl@ss 9.0	27440313

ETIM

ETIM 2.0	EC000897
ETIM 3.0	EC000897
ETIM 4.0	EC002255
ETIM 5.0	EC002255
ETIM 6.0	EC002255
ETIM 7.0	EC002255

UNSPSC

UNSPSC 6.01	30211812
UNSPSC 7.0901	39121410
UNSPSC 11	39121411
UNSPSC 12.01	39121411
UNSPSC 13.2	39121410

Aprobace

EAC /

Podrobnosti schválení

EAC 

Výkresy