

Pojistková řadová svornice - ST 4-HESILED 24 (5X20) GY/ GY - 3036552

Upozorňujeme, že zde uvedené údaje pocházejí z online katalogu. Úplné informace a údaje naleznete v uživatelské dokumentaci. Platí všeobecné podmínky použití pro stahování z internetu.
(<http://phoenixcontact.de/download>)



Pojistková svornice s pákovým ovládáním, barva šedá, pro pojistkové vložky G 5 x 20 mm, s LED indikací pro 24 V DC

Vaše výhody

- ✓ Mimořádně kompaktní provedení
- ✓ Oboustranný měřicí bod v bezpečnostní páce

Obchodní data

package_quantity	50
GTIN	4046356751575

Technické údaje

Všeobecné

Počet pater	1
Počet přípojek	2
Jmenovitý průřez	4 mm ²
Barva	šedá
Izolační materiál	PA
Třída hořlavosti podle UL 94	V0
Maximální ztrátový výkon při jmenovité podmínce	1,6 W

Všeobecné

Pojistka	G / 5 x 20
Způsob jištění	Sklo / keramika / ...
Zatěžovací rázové napětí	4 kV
Stupeň znečištění	3
Kategorie přepětí	III
skupina izolačního materiálu	I
Maximální ztrátový výkon	max. 1,6 W (při samostatném řazení pojistkových svornic v případě přetížení)
	max. 1,6 W (při sdruženém řazení s více pojistkovými svornicemi v případě přetížení)
	max. 4 W (při samostatném řazení pojistkových svornic v případě zkratu)

Pojistková řadová svornice - ST 4-HESILED 24 (5X20) GY/ GY - 3036552

Technické údaje

Všeobecné

	max. 2,5 W (při sdruženém řazení s více pojistkovými svornicemi v případě zkratu)
Rozsah napětí světelné indikace	12 V AC/DC ... 30 V AC/DC
Rozsah proudu světelné indikace	0,31 mA ... 0,95 mA
Přípojka podle normy	IEC 60947-7-3
Zatěžovací proud maximální	6,3 A (Proud je určen vloženou pojistkou.)
Jmenovitý proud I_N	6,3 A
Jmenovité napětí U_N	24 V
Otevřená boční stěna	Ne
Relativní izolační látka teplotní index (Elec.; UL 746 B)	130 °C
Teplotní index izolační látka (DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21))	130 °C
Statické použití izolačního materiálu v chladu	-60 °C
Chování při hoření pro kolejová vozidla (DIN 5510-2)	Zkouška vykonána úspěšně
Zkušební postup s kontrolním plamenem (DIN EN 60695-11-10)	V0
Index kyslíku (DIN EN ISO 4589-2)	>32 %
NF F16-101, NF F10-102 třída I	2
NF F16-101, NF F10-102 třída F	2
Povrchy hořlavost NFPA 130 (ASTM E 162)	úspěšně vykonáno
Specifická optická hustota kouřových plynů NFPA 130 (ASTM E 662)	úspěšně vykonáno
Toxicita kouřových plynů NFPA 130 (SMP 800C)	úspěšně vykonáno
Výdej tepla kalorimetrický NFPA 130 (ASTM E 1354)	28 MJ/kg
Protipožární ochrana pro kolejová vozidla (DIN EN 45545-2) R22	HL 1 - HL 3
Protipožární ochrana pro kolejová vozidla (DIN EN 45545-2) R23	HL 1 - HL 3
Protipožární ochrana pro kolejová vozidla (DIN EN 45545-2) R24	HL 1 - HL 3
Protipožární ochrana pro kolejová vozidla (DIN EN 45545-2) R26	HL 1 - HL 3

Rozměry

Šířka	6,2 mm
Délka	61,5 mm
Výška NS 35/7,5	62,5 mm
Výška NS 35/15	70 mm

Data připojení

Min. průřez vodiče, tuhý	0,08 mm ²
Max. průřez vodiče, tuhý	6 mm ²
Min. průřez vodiče, ohebný	0,08 mm ²
Max. průřez vodiče, ohebný	4 mm ²

Pojistková řadová svornice - ST 4-HESILED 24 (5X20) GY/ GY - 3036552

Technické údaje

Data připojení

Průřez vodiče AWG min.	28
Průřez vodiče AWG max.	10
Průřez vodiče flexibilní m. koncovka vodiče bez plastického pouzdra min	0,14 mm ²
Průřez vodiče flexibilní m. koncovka vodiče bez plastického pouzdra max.	4 mm ²
Průřez vodiče flexibilní m. koncovka vodiče m. plastické pouzdro max.	0,14 mm ²
	4 mm ²
2 vodiče se stejným průřezem flexibilní m. TWIN-AEH s plastickým pouzdrům max	0,5 mm ²
	1 mm ²
Typ připojení	Pružinové připojení
Délka odizolování	8 mm ... 10 mm
válečkový kalibr	A4

Normy a určování

Připojka podle normy	IEC 60947-7-3
Třída hořlavosti podle UL 94	V0
Protipožární ochrana pro kolejová vozidla (DIN EN 45545-2) R22	HL 1 - HL 3
Protipožární ochrana pro kolejová vozidla (DIN EN 45545-2) R23	HL 1 - HL 3
Protipožární ochrana pro kolejová vozidla (DIN EN 45545-2) R24	HL 1 - HL 3
Protipožární ochrana pro kolejová vozidla (DIN EN 45545-2) R26	HL 1 - HL 3

Environmental Product Compliance

China RoHS	Časové období pro použití k zamýšlenému účelu: neomezeně = EFUP-e
	Žádné nebezpečné látky nad mezními hodnotami

Klasifikace

eCl@ss

eCl@ss 4.0	27141116
eCl@ss 4.1	27141116
eCl@ss 5.0	27141116
eCl@ss 5.1	27141100
eCl@ss 6.0	27141100
eCl@ss 7.0	27141116
eCl@ss 8.0	27141116
eCl@ss 9.0	27141116

Pojistková řadová svornice - ST 4-HESILED 24 (5X20) GY/ GY - 3036552

Klasifikace

ETIM

ETIM 3.0	EC000899
ETIM 4.0	EC002498
ETIM 5.0	EC000899
ETIM 6.0	EC000899
ETIM 7.0	EC000899

UNSPSC

UNSPSC 6.01	30211811
UNSPSC 7.0901	39121410
UNSPSC 11	39121410
UNSPSC 12.01	39121410
UNSPSC 13.2	39121410

Aprobace

GL / KEMA-KEUR / IECEE CB Scheme / EAC / RS /

Podrobnosti schválení

GL 

KEMA-KEUR 	
Jmenovité napětí UN	24 V
Jmenovitý proud IN	6,3 A
mm²/AWG/kcmil	0.08-4

IECEE CB Scheme 	
Jmenovité napětí UN	24 V
Jmenovitý proud IN	6,3 A
mm²/AWG/kcmil	0.08-4

EAC 
--

RS 

Příslušenství

Oddělovací deska sekcí

Pojistková řadová svornice - ST 4-HESILED 24 (5X20) GY/ GY - 3036552

Příslušenství

ATP-ST 4 - 3030721



Šroubovací nástroj

SZF 1-0,6X3,5 - 1204517



ST-BW - 1207608



Spínací můstek

DMET 5X20 - 3032075



Dokumentace

ST-IL - 3039900



Pojistková řadová svornice - ST 4-HESILED 24 (5X20) GY/ GY - 3036552

Příslušenství

Zástrčný můstek

FBS 2-6 - 3030336



FBS 3-6 - 3030242



FBS 4-6 - 3030255



FBS 5-6 - 3030349



FBS 6-6 - 1008238



Pojistková řadová svornice - ST 4-HESILED 24 (5X20) GY/ GY - 3036552

Příslušenství

FBS 10-6 - 3030271



FBS 20-6 - 3030365



FBSR 2-6 - 3033715



FBSR 3-6 - 3001594



FBSR 4-6 - 3001595



Pojistková řadová svornice - ST 4-HESILED 24 (5X20) GY/ GY - 3036552

Příslušenství

FBSR 5-6 - 3001596



FBSR 10-6 - 3033716



FBSR 10-6 - 3033716



FBS 2-6 BU - 3036932



FBS 3-6 BU - 3036945



Pojistková řadová svornice - ST 4-HESILED 24 (5X20) GY/ GY - 3036552

Příslušenství

FBS 4-6 BU - 3036958



FBS 5-6 BU - 3036961



FBS 10-6 BU - 3032198



FBS 20-6 BU - 3032208



FBS 50-6 BU - 3032211



Zkratovací zástrčka

Pojistková řadová svornice - ST 4-HESILED 24 (5X20) GY/ GY - 3036552

Příslušenství

FBSRH 2-6 - 3033812



Nosná lišta

NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - 0801733



NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - 0801681



NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - 1204119



NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM - 1204122



Pojistková řadová svornice - ST 4-HESILED 24 (5X20) GY/ GY - 3036552

Příslušenství

NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - 0801704



NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - 1206421



NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - 1206434



NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM - 0801762



NS 35/ 7,5 CAP - 1206560



Popisky svorek, nepotištěný

Pojistková řadová svornice - ST 4-HESILED 24 (5X20) GY/ GY - 3036552

Příslušenství

ZB 5 :UNBEDRUCKT - 1050004



UC-TM 5 - 0818108



UCT-TM 5 - 0828734



ZBF 6:UNBEDRUCKT - 0808710



UC-TMF 6 - 0818140



Pojistková řadová svornice - ST 4-HESILED 24 (5X20) GY/ GY - 3036552

Příslušenství

UCT-TMF 6 - 0828746



Popisky svorek, potištěné

ZB 5 CUS - 0824962



ZB 5,LGS:FORTL.ZAHLEN - 1050017



ZB 5,QR:FORTL.ZAHLEN - 1050020



ZB 5,LGS:GLEICHE ZAHLEN - 1050033



Pojistková řadová svornice - ST 4-HESILED 24 (5X20) GY/ GY - 3036552

Příslušenství

ZB 5,LGS:L1-N,PE - 1050415



UC-TM 5 CUS - 0824581



UCT-TM 5 CUS - 0829595



ZBF 6 CUS - 0825027



UC-TMF 6 CUS - 0824646



Pojistková řadová svornice - ST 4-HESILED 24 (5X20) GY/ GY - 3036552

Příslušenství

UCT-TMF 6 CUS - 0829665



ZBF 6,LGS:FORTL.ZAHLEN - 0808749



ZBF 6,QR:FORTL.ZAHLEN - 0808765



ZBF 6,LGS:GERADE ZAHLEN - 0810834



ZBF 6,LGS:UNGERADE ZAHLEN - 0810876



Koncovka

Pojistková řadová svornice - ST 4-HESILED 24 (5X20) GY/ GY - 3036552


Příslušenství

E/AL-NS 35 - 1201662




Výkresy

Aplikační výkres




Pojistkové svorky ve spojeném uspořádání, blok se skládá z 5 pojistkových svorek

Aplikační výkres



Pojistková svorka samostatně, blok se skládá z jedné pojistkové svorky a 4 průběžných svorek.

Schéma zapojení



Phoenix Contact 2019 © - all rights reserved
<http://www.phoenixcontact.com>