

Nožová rozpojovací svornice - UTTB 2,5-MT-P/P BU - 3044641

Upozorňujeme, že zde uvedené údaje pocházejí z online katalogu. Úplné informace a údaje naleznete v uživatelské dokumentaci. Platí všeobecné podmínky použití pro stahování z internetu.
(<http://phoenixcontact.de/download>)



Nožová rozpojovací svornice, se šrouby pro zkušební zásuvku k uchycení zkušebních zástrček, typ připojení: Šroubové připojení, průřez: 0,14 mm² - 4 mm², AWG: 26 - 12, šířka: 5,2 mm, barva: modrá, způsob montáže: NS 35/7,5, NS 35/15

Vaše výhody

- ✓ Pro dobrý přehled lze každou svorku velkoplošně popsat
- ✓ Pohodlné oddělení proudových obvodů díky pákovým nožovým rozpojovačům
- ✓ Například lze pomocí překračujícího můstku vést za sebou dva oddělené potenciály

Obchodní data

package_quantity	50
GTIN	4046356894050

Technické údaje

Všeobecné

Počet pater	2
Počet přípojek	4
Jmenovitý průřez	2,5 mm ²
Barva	modrá
Izolační materiál	PA
Třída hořlavosti podle UL 94	V0

Všeobecné

Zatěžovací rázové napětí	6 kV
Stupeň znečištění	3
Kategorie přepětí	III
skupina izolačního materiálu	I
Přípojka podle normy	IEC 60947-7-1
Jmenovitý proud I _N	22 A
Zatěžovací proud maximální	24 A (při průřezu vodiče 4 mm ² nesmí maximální zátěžový proud překročit součtový proud všech připojených vodičů.)
Jmenovité napětí U _N	400 V
Otevřená boční stěna	Ano
Relativní izolační látka teplotní index (Elec.; UL 746 B)	130 °C
Teplotní index izolační látka (DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21))	125 °C

Nožová rozpojovací svornice - UTTB 2,5-MT-P/P BU - 3044641

Technické údaje

Všeobecné

Statické použití izolačního materiálu v chladu	-60 °C
Chování při hoření pro kolejová vozidla (DIN 5510-2)	Zkouška vykonána úspěšně
Zkušební postup s kontrolním plamenem (DIN EN 60695-11-10)	V0
Index kyslíku (DIN EN ISO 4589-2)	>32 %
NF F16-101, NF F10-102 třída I	2
NF F16-101, NF F10-102 třída F	2
Povrchy hořlavost NFPA 130 (ASTM E 162)	úspěšně vykonáno
Specifická optická hustota kouřových plynů NFPA 130 (ASTM E 662)	úspěšně vykonáno
Toxická kouřových plynů NFPA 130 (SMP 800C)	úspěšně vykonáno
Výdej tepla kalorimetrický NFPA 130 (ASTM E 1354)	27,5 MJ/kg
Protipožární ochrana pro kolejová vozidla (DIN EN 45545-2) R22	HL 1 - HL 3
Protipožární ochrana pro kolejová vozidla (DIN EN 45545-2) R23	HL 1 - HL 3
Protipožární ochrana pro kolejová vozidla (DIN EN 45545-2) R24	HL 1 - HL 3
Protipožární ochrana pro kolejová vozidla (DIN EN 45545-2) R26	HL 1 - HL 3

Rozměry

Šířka	5,2 mm
Délka	69,9 mm
Výška NS 35/7,5	65 mm
Výška NS 35/15	72,5 mm

Data připojení

Min. průřez vodiče, tuhý	0,14 mm ²
Max. průřez vodiče, tuhý	4 mm ²
Min. průřez vodiče, ohebný	0,14 mm ²
Max. průřez vodiče, ohebný	4 mm ²
Průřez vodiče AWG min.	26
Průřez vodiče AWG max.	12
Průřez vodiče flexibilní m. koncovka vodiče bez plastického pouzdra min	0,14 mm ²
Průřez vodiče flexibilní m. koncovka vodiče bez plastického pouzdra max.	2,5 mm ²
Průřez vodiče flexibilní m. koncovka vodiče m. plastické pouzdro max.	0,14 mm ²
	2,5 mm ²
2 vodiče se stejným průřezem pevný min	0,14 mm ²
2 vodiče se stejným průřezem pevný max	1,5 mm ²
2 vodiče se stejným průřezem flexibilní min	0,14 mm ²
2 vodiče se stejným průřezem flexibilní max	1,5 mm ²

Nožová rozpojovací svornice - UTTB 2,5-MT-P/P BU - 3044641

Technické údaje

Data připojení

2 vodiče se stejným průřezem flexibilní m. AEH bez plastického pouzdra min	0,14 mm ²
2 vodiče se stejným průřezem flexibilní m. AEH bez plastického pouzdra max	1,5 mm ²
2 vodiče se stejným průřezem flexibilní m. TWIN-AEH s plastickým pouzdem max	0,5 mm ²
	1,5 mm ²
Typ připojení	Šroubové připojení
Délka odstranění izolace	9 mm
válečkový kalibr	A3
Závit šroubu	M3
Utahovací moment min.	0,5 Nm
Utahovací moment max	0,6 Nm

Normy a určování

Přípojka podle normy	IEC 60947-7-1
	IEC 60947-7-1
Třída hořlavosti podle UL 94	V0
Protipožární ochrana pro kolejová vozidla (DIN EN 45545-2) R22	HL 1 - HL 3
Protipožární ochrana pro kolejová vozidla (DIN EN 45545-2) R23	HL 1 - HL 3
Protipožární ochrana pro kolejová vozidla (DIN EN 45545-2) R24	HL 1 - HL 3
Protipožární ochrana pro kolejová vozidla (DIN EN 45545-2) R26	HL 1 - HL 3

Environmental Product Compliance

	Lead 7439-92-1
China RoHS	Časové období pro použití k zamýšlenému účelu (EFUP): 50 let
	Informace o nebezpečných látkách najdete v prohlášení výrobce v části „Ke stažení“

Klasifikace

eCl@ss

eCl@ss 5.1	27141100
eCl@ss 6.0	27141100
eCl@ss 7.0	27141126
eCl@ss 8.0	27141126
eCl@ss 9.0	27141126

ETIM

ETIM 5.0	EC000902
ETIM 6.0	EC000902
ETIM 7.0	EC000902

Nožová rozpojovací svornice - UTTB 2,5-MT-P/P BU - 3044641

Klasifikace

UNSPSC

UNSPSC 13.2	39121410
--------------------	----------

Aprobace

CSA / UL Recognized / cUL Recognized / EAC / cULus Recognized /

Podrobnosti schválení

CSA 		
Usegroups	B	C
Jmenovité napětí UN	300 V	300 V
Jmenovitý proud IN	16 A	16 A
mm ² /AWG/kcmil	26-12	26-12

UL Recognized 		
Usegroups	B	C
Jmenovité napětí UN	300 V	300 V
Jmenovitý proud IN	16 A	16 A
mm ² /AWG/kcmil	26-12	26-12

cUL Recognized 		
Usegroups	B	C
Jmenovité napětí UN	300 V	300 V
Jmenovitý proud IN	16 A	16 A
mm ² /AWG/kcmil	26-12	26-12

EAC 
--

cULus Recognized 

Příslušenství

Koncový kryt

D-UTTB 2,5/4 - 3047293



Nožová rozpojovací svornice - UTTB 2,5-MT-P/P BU - 3044641

Příslušenství

Oddělovací deska

DP-UTTB 2,5/4 - 3047303



DP PS-5 - 3036725



Šroubovací nástroj

SZG 0,6X3,5 VDE - 1205121



SZG 0,6X3,5 VDE - 1205121



Spínací zámek

S-MT - 3247954



Nožová rozpojovací svornice - UTTB 2,5-MT-P/P BU - 3044641

Příslušenství

Zástrčka pro instalaci elektron. prvku

P-CO 2-5 R47K - 3032447



Zástrčný můstek

FBS 2-5 - 3030161



FBS 3-5 - 3030174



FBS 4-5 - 3030187



FBS 5-5 - 3030190



Nožová rozpojovací svornice - UTTB 2,5-MT-P/P BU - 3044641

Příslušenství

FBS 10-5 - 3030213



FBS 20-5 - 3030226



FBS 50-5 - 3038930



FBSR 2-5 - 3033702



FBSR 3-5 - 3001591



FBSR 4-5 - 3001592



Nožová rozpojovací svornice - UTTB 2,5-MT-P/P BU - 3044641

Příslušenství

FBSR 5-5 - 3001593



FBSR 10-5 - 3033710



FBS 2-5 BU - 3036877



FBS 3-5 BU - 3036880



FBS 4-5 BU - 3036893



Nožová rozpojovací svornice - UTTB 2,5-MT-P/P BU - 3044641

Příslušenství

FBS 5-5 BU - 3036903



FBS 10-5 BU - 3036916



FBS 20-5 BU - 3036929



FBS 50-5 BU - 3032114



Nosná lišta

NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - 0801733



Nožová rozpojovací svornice - UTTB 2,5-MT-P/P BU - 3044641

Příslušenství

NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - 0801681



NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - 1204119



NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM - 1204122



NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - 0801704



NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - 1206421



NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - 1206434



Nožová rozpojovací svornice - UTTB 2,5-MT-P/P BU - 3044641

Příslušenství

NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM - 0801762



NS 35/ 7,5 CAP - 1206560



Popisky svorek, nepotištěný

ZB 5 :UNBEDRUCKT - 1050004



UC-TM 5 - 0818108



UCT-TM 5 - 0828734



Popisky svorek, potištěné

Nožová rozpojovací svornice - UTTB 2,5-MT-P/P BU - 3044641

Příslušenství

ZB 5 CUS - 0824962



ZB 5,LGS:FORTL.ZAHLEN - 1050017



ZB 5,QR:FORTL.ZAHLEN - 1050020



ZB 5,LGS:GLEICHE ZAHLEN - 1050033



ZB 5,LGS:L1-N,PE - 1050415



UC-TM 5 CUS - 0824581



Nožová rozpojovací svornice - UTTB 2,5-MT-P/P BU - 3044641

Příslušenství

UCT-TM 5 CUS - 0829595



Zkušební zástrčka

MPS-MT - 0201744



PS-5 - 3030983



PS-5/2,3MM RD - 3038723



Izolační pouzdro

MPS-IH WH - 0201663



Nožová rozpojovací svornice - UTTB 2,5-MT-P/P BU - 3044641

Příslušenství

MPS-IH RD - 0201676



MPS-IH BU - 0201689



MPS-IH YE - 0201692



MPS-IH GN - 0201702



MPS-IH GY - 0201728



MPS-IH BK - 0201731



Nožová rozpojovací svornice - UTTB 2,5-MT-P/P BU - 3044641

Příslušenství

Zásuvka pro zkušební zástrčku

PAI-4-FIX-5/6 BU - 3035975



PAI-4-FIX-5/6 OG - 3035974



PAI-4-FIX-5/6 YE - 3035977



PAI-4-FIX-5/6 RD - 3035976



PAI-4-FIX-5/6 GN - 3035978



Nožová rozpojovací svornice - UTTB 2,5-MT-P/P BU - 3044641

Příslušenství

PAI-4-FIX-5/6 BK - 3035980



PAI-4-FIX-5/6 GY - 3035982



PAI-4-FIX-5/6 VT - 3035979



PAI-4-FIX-5/6 BN - 3035981



PAI-4-FIX-5/6 WH - 3035983



Koncovka

Nožová rozpojovací svornice - UTTB 2,5-MT-P/P BU - 3044641


Příslušenství

E/AL-NS 35 - 1201662



Výkresy

Schéma zapojení



Phoenix Contact 2019 © - all rights reserved
<http://www.phoenixcontact.com>