

Tragschienenadapter - UCS DIN 125-H 7035 - 2203841

Bitte beachten Sie, dass die hier angegebenen Daten dem Online-Katalog entnommen sind. Die vollständigen Informationen und Daten entnehmen Sie bitte der Anwenderdokumentation. Es gelten die Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Internet-Downloads.
(<http://phoenixcontact.de/download>)

Tragschienenadapter zur Montage eines Gehäuses UCS 125-87-H (lange Seite) oder UCS 145-125-H (kurze Seite) auf einer Tragschiene NS 35, wird anstelle einer Seitenwand UCS SW 125 in das Gehäuse gesetzt, Material: Polycarbonat, Farbe: lichtgrau ähnlich RAL 7035



Ihre Vorteile

- ✓ Praxisgerechte Individualisierungsmöglichkeiten
- ✓ Werkzeugloses Rastprinzip erlaubt einfache Montage an der Gerätewand
- ✓ Flexible Montageoptionen für den Schaltschrank- und Feldeinsatz
- ✓ Anwendungsgerecht adaptierbar dank identischer Aufnahmen im Gehäuse
- ✓ Unterschiedliche Farben für hohen Wiedererkennungswert innerhalb und außerhalb des Schaltschranks

Kaufmännische Daten

Verpackungseinheit	1 STK
GTIN	 4 055626 540337
GTIN	4055626540337
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	27,000 g
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	27,000 g
Zolltarifnummer	39269097
Herkunftsland	Deutschland
Verkaufsschlüssel	F1 - Elektronikgehäuse

Technische Daten

Artikeleigenschaften

Typ	UCS DIN 125-H 7035
Art.-Nr.	2203841
Ausführung	hoch

Maßangaben

Breite [w]	59,4 mm
Höhe [h]	96 mm

Tragschienenadapter - UCS DIN 125-H 7035 - 2203841

Technische Daten

Maßangaben

Tiefe [d]	16,9 mm
-------------	---------

Materialangaben

Farbe (RAL)	lichtgrau (7035)
Isolierstoff	PC
Brennbarkeitsklasse nach UL 94	V0
Material Gehäuse	PC

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport)	-40 °C ... 70 °C
Umgebungstemperatur (Montage)	-5 °C ... 100 °C
Umgebungstemperatur (Betrieb)	-40 °C ... 100 °C (in Abhängigkeit der Verlustleistung)

Allgemeine Hinweise

Hinweis	Beachten Sie die Hinweise im Datenblatt.
---------	--

Verpackungsangaben

Verpackungseinheit	1
Benennung Verpackungseinheiten	Stück

Normen und Bestimmungen

Brennbarkeitsklasse nach UL 94	V0
--------------------------------	----

Klassifikationen

eCl@ss

eCl@ss 5.0	27370400
eCl@ss 5.1	27370400
eCl@ss 6.0	27370400
eCl@ss 7.0	27370419
eCl@ss 8.0	27370419
eCl@ss 9.0	27370419

ETIM

ETIM 5.0	EC001024
ETIM 6.0	EC001024
ETIM 7.0	EC001024

Zubehör

Optionales Zubehör

Tragschienenadapter - UCS DIN 125-H 7035 - 2203841

Zubehör

Universalgehäuse - UCS 125-87-H-GD 7035 - 2203331



Komplettgehäuse für Leiterplatten, flexibel positionierbar; beinhaltet Gehäusehalbschalen, Seitenwände geschlossen, Klebedome zur Platinenbefestigung, Schrauben für Gehäuse und Platinenbefestigung; Gehäusefarbe lichtgrau mit Eckenlegern türkisblau

Universalgehäuse - UCS 125-87-H-GD 9005 - 2203330



Komplettgehäuse für Leiterplatten, flexibel positionierbar; beinhaltet Gehäusehalbschalen, Seitenwände geschlossen, Klebedome zur Platinenbefestigung, Schrauben für Gehäuse und Platinenbefestigung; Gehäusefarbe: schwarz, mit Eckenlegern türkisblau

Universalgehäuse - UCS 125-87-H-CCD 7035 - 2203445



Komplettgehäuse für Leiterplatten, fixiert an den Eckenlegern; Beinhaltet Gehäusehalbschalen, Seitenwände geschlossen, Eckenleger mit Platinenbefestigung, Schrauben für Gehäuse und Platinenbefestigung; Gehäusefarbe lichtgrau mit Eckenlegern türkisblau

Universalgehäuse - UCS 125-87-H-CCD 9005 - 2203446



Komplettgehäuse für Leiterplatten, fixiert an den Eckenlegern, beinhaltet Gehäusehalbschalen, Seitenwände geschlossen, Eckenleger mit Platinenbefestigung, Schrauben für Gehäuse und Platinenbefestigung; Gehäusefarbe schwarz mit Eckenlegern türkisblau

Universalgehäuse - UCS 145-125-H-GD 7035 - 2203334



Komplettgehäuse für Leiterplatten, flexibel positionierbar; beinhaltet Gehäusehalbschalen, Seitenwände geschlossen, Klebedome zur Platinenbefestigung, Schrauben für Gehäuse und Platinenbefestigung; Gehäusefarbe lichtgrau mit Eckenlegern türkisblau

Tragschienenadapter - UCS DIN 125-H 7035 - 2203841

Zubehör

Universalgehäuse - UCS 145-125-H-GD 9005 - 2203335



Komplettgehäuse für Leiterplatten, flexibel positionierbar; beinhaltet Gehäusehalbschalen, Seitenwände geschlossen, Klebedome zur Platinenbefestigung, Schrauben für Gehäuse und Platinenbefestigung; Gehäusefarbe: schwarz, mit Eckenlegern türkisblau

Universalgehäuse - UCS 145-125-H-CCD 7035 - 2203450



Komplettgehäuse für Leiterplatten, fixiert an den Eckenlegern; Beinhaltet Gehäusehalbschalen, Seitenwände geschlossen, Eckenleger mit Platinenbefestigung, Schrauben für Gehäuse und Platinenbefestigung; Gehäusefarbe lichtgrau mit Eckenlegern türkisblau

Universalgehäuse - UCS 145-125-H-CCD 9005 - 2203451



Komplettgehäuse für Leiterplatten, fixiert an den Eckenlegern, beinhaltet Gehäusehalbschalen, Seitenwände geschlossen, Eckenleger mit Platinenbefestigung, Schrauben für Gehäuse und Platinenbefestigung; Gehäusefarbe schwarz mit Eckenlegern türkisblau