

Horní díl pouzdra - ICS20-C100X12-7035 - 2203879

Upozorňujeme, že zde uvedené údaje pocházejí z online katalogu. Úplné informace a údaje naleznete v uživatelské dokumentaci. Platí všeobecné podmínky použití pro stahování z internetu.
(<http://phoenixcontact.de/download>)

Vestavné pouzdro, Horní část, uzavřený, šířka: 20 mm, barva: světle šedá (7035)



Vaše výhody

- ✓ Flexibilní použití díky stavebnicovému systému a jedinečné modularitě způsobu připojení
- ✓ Standardizovaná připojení jako RJ45, USB, D-SUB a anténní zdířky jako integrální součásti
- ✓ Optimální využití prostoru a možnost přizpůsobení designu, barev a potisku
- ✓ Osmipólový konektor sběrnice na nosnou lištu pro jednoduchou komunikaci od modulu k modulu

Obchodní data

package_quantity	10
GTIN	4055626465548

Technické údaje

Vlastnosti výrobku

Stručný popis	Horní díl pouzdra
Typ	ICS20-C100X12-7035
Druh čís.	2203879
Druh pouzdra	Vestavné pouzdro
Provedení	Horní část

Rozměrové údaje

Šířka [w]	20 mm
Výška [h]	100 mm
Hloubka [d]	14,35 mm

Údaje o materiálu

Barva (RAL)	světle šedá (7035)
Třída hořlavosti podle UL 94	V0
Materiál pouzdra	Polyamid

Okolní podmínky

Teplota prostředí (skladování/přeprava)	-40 °C ... 70 °C
teplota okolí (montáž)	-5 °C ... 100 °C
Teplota prostředí (provoz)	-40 °C ... 100 °C (Respektujte snížení výkonu)

Mechanická pevnost/padací buben

Horní díl pouzdra - ICS20-C100X12-7035 - 2203879

Technické údaje

Mechanická pevnost/padací buben

Výška zdvihu	50 cm
Počet cyklů zdvihu	50

Tepelná odolnost (zkouška tvrdosti podle Brinella)

Specifikace zkoušky	DIN EN 60695-10-2 (VDE 0471-10-2):2016-01
Teplota	125 °C
Zkušební doba	1 h
Síla	20

Zkouška posouzení rizika požáru (rozžhavené vlákno)

Specifikace zkoušky	DIN EN 60695-2-11 (VDE 0471-2-11):2014-11
Teplota	850 °C
Doba působení	30 s

Test na látky narušující smáčení laku

Specifikace zkoušky	VW PV 3.10.7:2005-02
---------------------	----------------------

Obecná upozornění

Typ poznámky	Pokyn pro montáž:
Poznámka	Dbejte na pokyny v technickém listu pro skupinu produktů v části „Soubory ke stažení“.

Údaje o balení

Jednotka balení	10
Pojmenování balících jednotek	Kus

Normy a předpisy

Třída hořlavosti podle UL 94	V0
------------------------------	----

Environmental Product Compliance

China RoHS	Časové období pro použití k zamýšlenému účelu: neomezeně = EFUP-e
	Žádné nebezpečné látky nad mezními hodnotami

Klasifikace

eCl@ss

eCl@ss 5.1	27180505
eCl@ss 6.0	27180800
eCl@ss 7.0	27182702
eCl@ss 8.0	27182702
eCl@ss 9.0	27182702

ETIM

ETIM 5.0	EC001031
ETIM 6.0	EC001031
ETIM 7.0	EC001031

Horní díl pouzdra - ICS20-C100X12-7035 - 2203879

Aprobace

UL Recognized /

Podrobnosti schválení

UL Recognized 

Příslušenství

Spodní část vestavného pouzdra

ICS20-B100X98-V-7035 - 2203878



Zásuvka konektoru desky plošných spojů

ICC20-H/3L5,0-7035 - 2203900



ICC20-H/3R5,0-7035 - 2203901



Zástrčka desky plošných spojů

PSPT 2,5/ 3-ST KMGY - 2202345



Horní díl pouzdra - ICS20-C100X12-7035 - 2203879

Příslušenství

MSTBT 2,5 HC/ 3-STP GY7035 - 2200333



Připojovací clona

ICS20-F22S-7035 - 2203888



ICS20-F45S-7035 - 2203889



ICS20-F22V-7035 - 1079494

ICS20-F45V-7035 - 1079493

Horní díl pouzdra - ICS20-C100X12-7035 - 2203879

Příslušenství

ICS20-F22U-7035 - 1053051



ICS20-F22A-7035 - 2203892



Konektor na nosnou lištu

TBUS8-20,0-PPPPPPPP-7035 - 2202889



TBUS8-20,0-PPPPPPPS-7035 - 2202894



TBUS8-20,0-PPPPPPSS-7035 - 2202892



Výkresy

Phoenix Contact 2019 © - all rights reserved
<http://www.phoenixcontact.com>