

## Anschlussblende - ICS25-F22A-7035 - 2203894

Bitte beachten Sie, dass die hier angegebenen Daten dem Online-Katalog entnommen sind. Die vollständigen Informationen und Daten entnehmen Sie bitte der Anwenderdokumentation. Es gelten die Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Internet-Downloads.  
(<http://phoenixcontact.de/download>)



Tragschienengehäuse, ICS-Filler, mit Funktionsausschnitt Antenne, Breite: 25 mm, Höhe: 7 mm, Tiefe: 22,5 mm, Farbe: lichtgrau (7035)

### Ihre Vorteile

- ✓ Flexible Einsetzbarkeit dank Baukastensystem und einzigartiger Modularität in der Anschlusstechnik
- ✓ Standardisierte Anschlüsse wie RJ45, USB, D-SUB und Antennenbuchsen als integrierbare Komponenten
- ✓ Optimale Raumausnutzung sowie Anpassbarkeit von Design, Farben und Bedruckung
- ✓ Achtpolige Tragschienen-Busverbinder mit parallelen und bis zu zwei seriellen Kontakten für eine einfache Modul-zu-Modul-Kommunikation

RoHS

### Kaufmännische Daten

|                                          |                                                                                                         |
|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Verpackungseinheit                       | 10 STK                                                                                                  |
| Mindestbestellmenge                      | 10 STK                                                                                                  |
| GTIN                                     | <br>4 055626 465999 |
| GTIN                                     | 4055626465999                                                                                           |
| Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 1,642 g                                                                                                 |
| Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 1,680 g                                                                                                 |
| Zolltarifnummer                          | 85389099                                                                                                |
| Herkunftsland                            | Deutschland                                                                                             |
| Verkaufsschlüssel                        | F1 - Elektronikgehäuse                                                                                  |

### Technische Daten

#### Artikeleigenschaften

|                 |                                             |
|-----------------|---------------------------------------------|
| Kurzbezeichnung | Anschlussblende                             |
| Typ             | ICS25-F22A-7035                             |
| Art.-Nr.        | 2203894                                     |
| Gehäuseart      | Tragschienengehäuse                         |
| Gehäuseserie    | ICS                                         |
| Ausführung      | ICS-Filler, mit Funktionsausschnitt Antenne |

# Anschlussblende - ICS25-F22A-7035 - 2203894

## Technische Daten

### Artikeleigenschaften

|                           |          |
|---------------------------|----------|
| Montageart                | Einschub |
| Lüftungsöffnung vorhanden | nein     |

### Maßangaben

|              |         |
|--------------|---------|
| Breite [ w ] | 25 mm   |
| Höhe [ h ]   | 7 mm    |
| Tiefe [ d ]  | 22,5 mm |

### Materialangaben

|                                |                  |
|--------------------------------|------------------|
| Farbe (RAL)                    | lichtgrau (7035) |
| Brennbarkeitsklasse nach UL 94 | V0               |
| Material Gehäuse               | Polyamid         |

### Umgebungsbedingungen

|                                           |                                                         |
|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport)  | -40 °C ... 55 °C                                        |
| Umgebungstemperatur (Montage)             | -5 °C ... 100 °C                                        |
| Umgebungstemperatur (Betrieb)             | -40 °C ... 105 °C (in Abhängigkeit der Verlustleistung) |
| Relative Luftfeuchte (Lagerung/Transport) | 80 %                                                    |

### Allgemeine Hinweise

|                   |                                                                |
|-------------------|----------------------------------------------------------------|
| Art des Hinweises | Montagehinweis:                                                |
| Hinweis           | Beachten Sie bitte das Familiendatenblatt im Download-Bereich. |

### Verpackungsangaben

|                                |                        |
|--------------------------------|------------------------|
| Verpackungseinheit             | 10                     |
| Benennung Verpackungseinheiten | Stück                  |
| Art der Umverpackung           | Wiederverschlussbeutel |

### Normen und Bestimmungen

|                                |    |
|--------------------------------|----|
| Brennbarkeitsklasse nach UL 94 | V0 |
|--------------------------------|----|

### Environmental Product Compliance

|            |                                                                |
|------------|----------------------------------------------------------------|
| China RoHS | Zeitraum für bestimmungsgemäße Verwendung: unbegrenzt = EFUP-e |
|            | Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten                        |

## Klassifikationen

### eCl@ss

|            |          |
|------------|----------|
| eCl@ss 5.1 | 27180506 |
| eCl@ss 6.0 | 27180800 |
| eCl@ss 7.0 | 27182702 |
| eCl@ss 8.0 | 27182702 |
| eCl@ss 9.0 | 27182702 |

## Anschlussblende - ICS25-F22A-7035 - 2203894

### Klassifikationen

#### ETIM

|          |          |
|----------|----------|
| ETIM 5.0 | EC001031 |
| ETIM 6.0 | EC001031 |
| ETIM 7.0 | EC001031 |

### Approbationen

#### Approbationen

---

Approbationen

UL Recognized

---

Ex Approbationen

#### Approbationsdetails

|               |                                                                                     |                                                                                                                                                       |               |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| UL Recognized |  | <a href="http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm">http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm</a> | FILE E 240868 |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|