

Kabel - CABLE-D37SUB/B/B/ 100/KONFEK/S - 2305509

Upozorňujeme, že zde uvedené údaje pocházejí z online katalogu. Úplné informace a údaje naleznete v uživatelské dokumentaci. Platí všeobecné podmínky použití pro stahování z internetu.
(<http://phoenixcontact.de/download>)



Osazený, stíněný kulatý kabel; přípojka 1: Zdířkový konektor D-SUB (1x 37-pólový); přípojka 2: Zdířkový konektor D-SUB (1x 37-pólový); délka kabelu: 1 m

Obchodní data

package_quantity	1
GTIN	4046356011853

Technické údaje

Všeobecné

Max. přípustné provozní napětí	25 V AC
	60 V DC
proudová zatížitelnost na větev max.	2 A
Délka kabelu	1 m
Vnější průměr kabelu	12 mm
Dílčí žíla, průřez	0,25 mm ²
Dílčí žíla, průřez [AWG]	24
Stínění	ano
	Opletení z pozinkovaných měděných drátů, pokrytí asi 85 %

Normy a určování

Přípojka podle normy	CUL
----------------------	-----

Podmínky okolí

Teplota prostředí (provoz)	-20 °C ... 50 °C
Teplota prostředí (skladování/přeprava)	-20 °C ... 70 °C

Data připojení 1

Označení přípojky	Úroveň pole
Typ připojení	Zdířkový konektor D-SUB
Počet přípojek	1
Počet pólů	37

Data připojení 2

Označení přípojky	Úroveň řízení
Typ připojení	Zdířkový konektor D-SUB

Kabel - CABLE-D37SUB/B/B/ 100/KONFEK/S - 2305509

Technické údaje

Data připojení 2

Počet přípojek	1
Počet pólů	37

Podporovaná řídicí jednotka

Řídicí jednotka	univerzální
-----------------	-------------

Barevný kód

Konektor 1 = konektor 2 (volitelně) = barva žíly	D-SUB37 (1) = D-SUB37 (1) = bílá
	D-SUB37 (2) = D-SUB37 (2) = hnědá
	D-SUB37 (3) = D-SUB37 (3) = zelená
	D-SUB37 (4) = D-SUB37 (4) = žlutá
	D-SUB37 (5) = D-SUB37 (5) = šedá
	D-SUB37 (6) = D-SUB37 (6) = růžová
	D-SUB37 (7) = D-SUB37 (7) = modrá
	D-SUB37 (8) = D-SUB37 (8) = červená
	D-SUB37 (9) = D-SUB37 (9) = černá
	D-SUB37 (10) = D-SUB37 (10) = fialová
	D-SUB37 (11) = D-SUB37 (11) = šedá-růžová
	D-SUB37 (12) = D-SUB37 (12) = červená-modrá
	D-SUB37 (13) = D-SUB37 (13) = bílá-zelená
	D-SUB37 (14) = D-SUB37 (14) = hnědá-zelená
	D-SUB37 (15) = D-SUB37 (15) = bílá-žlutá
	D-SUB37 (16) = D-SUB37 (16) = žlutá-hnědá
	D-SUB37 (17) = D-SUB37 (17) = bílá-šedá
	D-SUB37 (18) = D-SUB37 (18) = šedá-hnědá
	D-SUB37 (19) = D-SUB37 (19) = bílá-růžová
	D-SUB37 (20) = D-SUB37 (20) = růžová-hnědá
	D-SUB37 (21) = D-SUB37 (21) = bílá-modrá
	D-SUB37 (22) = D-SUB37 (22) = hnědá-modrá
	D-SUB37 (23) = D-SUB37 (23) = bílá-červená
	D-SUB37 (24) = D-SUB37 (24) = hnědá-červená
	D-SUB37 (25) = D-SUB37 (25) = bílá-černá
	D-SUB37 (26) = D-SUB37 (26) = hnědá-černá
	D-SUB37 (27) = D-SUB37 (27) = šedá-zelená
	D-SUB37 (28) = D-SUB37 (28) = žlutá-šedá
	D-SUB37 (29) = D-SUB37 (29) = růžová-zelená
	D-SUB37 (30) = D-SUB37 (30) = žlutá-růžová
	D-SUB37 (31) = D-SUB37 (31) = zelená-modrá
	D-SUB37 (32) = D-SUB37 (32) = žlutá-modrá
	D-SUB37 (33) = D-SUB37 (33) = zelená-červená
	D-SUB37 (34) = D-SUB37 (34) = žlutá-červená
	D-SUB37 (35) = D-SUB37 (35) = zelená-černá

Kabel - CABLE-D37SUB/B/B/ 100/KONFEK/S - 2305509

Technické údaje

Barevný kód

	D-SUB37 (36) = D-SUB37 (36) = žlutá-černá
	D-SUB37 (37) = D-SUB37 (37) = šedá-modrá

Environmental Product Compliance

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
China RoHS	Časové období pro použití k zamýšlenému účelu (EFUP): 50 let
	Informace o nebezpečných látkách najdete v prohlášení výrobce v části „Ke stažení“

Klasifikace

eCl@ss

eCl@ss 5.1	27242200
eCl@ss 6.0	27249200
eCl@ss 7.0	27249205
eCl@ss 8.0	27249205
eCl@ss 9.0	27242220

ETIM

ETIM 2.0	EC000237
ETIM 3.0	EC000237
ETIM 4.0	EC000237
ETIM 5.0	EC000237
ETIM 6.0	EC000237
ETIM 7.0	EC000237

UNSPSC

UNSPSC 6.01	26121620
UNSPSC 7.0901	26121620
UNSPSC 11	26121620
UNSPSC 12.01	26121620
UNSPSC 13.2	26121620

Aprobace

CSA / UL Recognized / cUL Recognized / EAC / cULus Recognized /

Podrobnosti schválení

CSA ®	
Jmenovité napětí UN	125 V
Jmenovitý proud IN	1 A

Kabel - CABLE-D37SUB/B/B/ 100/KONFEK/S - 2305509

Aprobace

mm ² /AWG/kcmil	

UL Recognized 	
Jmenovité napětí UN	125 V
Jmenovitý proud IN	2 A
mm ² /AWG/kcmil	

cUL Recognized 	
Jmenovité napětí UN	125 V
Jmenovitý proud IN	2 A
mm ² /AWG/kcmil	

EAC ENEC

cULus Recognized 
--

Příslušenství

Kabel nosiče štítků

KME - 0807083



Výkresy

Phoenix Contact 2019 © - all rights reserved
<http://www.phoenixcontact.com>