

Gabelkabelschuh - C-FC 6/M5 - 3240149

Bitte beachten Sie, dass die hier angegebenen Daten dem Online-Katalog entnommen sind. Die vollständigen Informationen und Daten entnehmen Sie bitte der Anwenderdokumentation. Es gelten die Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Internet-Downloads.
(<http://phoenixcontact.de/download>)



Gabelkabelschuh, unisoliert, 2,6 - 6 mm², M5

Ihre Vorteile



Die Gabelkabelschuhe ohne Kunststoffhülse besitzen einen hartgelöteten Hals und erreichen höchste Leiterauszugskräfte in Verbindung mit den Zangen CRIMPFOX-RC ... und CRIMPFOX-RCI



Die isolierten Varianten sind halogenfrei und mit "EASY ENTRY" ausgestattet

RoHS

Kaufmännische Daten

Verpackungseinheit	50 STK
Mindestbestellmenge	100 STK
GTIN	 4 046356 453660
GTIN	4046356453660
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	1,424 g
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	1,424 g
Zolltarifnummer	85369010

Gabelkabelschuh - C-FC 6/M5 - 3240149

Herkunftsland	China
Verkaufsschlüssel	B1 - Markierung Montage

Technische Daten

Maße

Länge (b)	19,5 mm
Breite (a)	9 mm
Abisolierlänge maximal	9 mm
Länge Isolierstoffhülse (c)	6,5 mm
Innenmaß Isolierkragen (d)	3,6 mm
Abstand Mitte-Isolierstoffhülse (e)	8 mm
Innendurchmesser (f)	5,3 mm
Materialstärke (g)	1 mm

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur (Betrieb)	110 °C
-------------------------------	--------

Allgemein

Farbe	silberfarben
Abisolierlänge	9 mm
Inhaltsstoffe	halogenfrei
Material	Kupfer
Beschichtung	verzinnt

Normen und Bestimmungen

Design nach Norm	DIN 46234
------------------	-----------


Environmental Product Compliance

China RoHS	Zeitraum für bestimmungsgemäße Verwendung: unbegrenzt = EFUP-e
	Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten

Zeichnungen

Gabelkabelschuh - C-FC 6/M5 - 3240149

Maßzeichnung



Klassifikationen

eCl@ss

eCl@ss 4.0	27060700
eCl@ss 4.1	27060700
eCl@ss 5.0	27400200
eCl@ss 5.1	27400200
eCl@ss 6.0	27400200
eCl@ss 7.0	27400203
eCl@ss 8.0	27400204
eCl@ss 9.0	27400204

ETIM

ETIM 2.0	EC000005
ETIM 3.0	EC000005

Gabelkabelschuh - C-FC 6/M5 - 3240149

Klassifikationen

ETIM

ETIM 4.0	EC001052
ETIM 5.0	EC001052
ETIM 6.0	EC001050
ETIM 7.0	EC001050

UNSPSC

UNSPSC 6.01	30211923
UNSPSC 7.0901	27121703
UNSPSC 11	27121703
UNSPSC 12.01	27121703
UNSPSC 13.2	27121707
UNSPSC 19.0	27121707