

## Abschlussdeckel - D-PTRV 8 WH 1-8 LGS - 3270240

Bitte beachten Sie, dass die hier angegebenen Daten dem Online-Katalog entnommen sind. Die vollständigen Informationen und Daten entnehmen Sie bitte der Anwenderdokumentation. Es gelten die Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Internet-Downloads.  
(<http://phoenixcontact.de/download>)



Abschlussdeckel, Länge: 100 mm, Breite: 2,2 mm, Höhe: 80,8 mm, Farbe: weiß

### Ihre Vorteile

- ✓ Beschriftet mit 1 ... 8, horizontal lesbar
- ✓ Platzsparende Trennwand und Abschlussdeckel mit Isolationsfunktion
- ✓ Konturgleich zum Rangierverteiler PTRV...

RoHS

COMPLIANT

### Kaufmännische Daten

|                                          |                                                                                                         |
|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Verpackungseinheit                       | 10 STK                                                                                                  |
| Mindestbestellmenge                      | 10 STK                                                                                                  |
| GTIN                                     | <br>4 055626 260235 |
| GTIN                                     | 4055626260235                                                                                           |
| Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 8,540 g                                                                                                 |
| Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 8,540 g                                                                                                 |
| Zolltarifnummer                          | 85389099                                                                                                |
| Herkunftsland                            | Polen                                                                                                   |
| Verkaufsschlüssel                        | A1 - Reihenklemmen                                                                                      |

### Technische Daten

#### Allgemein

|                                |      |
|--------------------------------|------|
| Farbe                          | weiß |
| Material                       | PA   |
| Brennbarkeitsklasse nach UL 94 | V0   |

#### Maße

|              |        |
|--------------|--------|
| Breite       | 2,2 mm |
| Deckelbreite | 2,2 mm |
| Länge        | 100 mm |

# Abschlussdeckel - D-PTRV 8 WH 1-8 LGS - 3270240

## Technische Daten

### Maße

|      |         |
|------|---------|
| Höhe | 80,8 mm |
|------|---------|

### Normen und Bestimmungen

|                                |    |
|--------------------------------|----|
| Brennbarkeitsklasse nach UL 94 | V0 |
|--------------------------------|----|

### Environmental Product Compliance

|            |                                                                |
|------------|----------------------------------------------------------------|
| China RoHS | Zeitraum für bestimmungsgemäße Verwendung: unbegrenzt = EFUP-e |
|            | Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten                        |

## Klassifikationen

### eCl@ss

|            |          |
|------------|----------|
| eCl@ss 4.0 | 21011300 |
| eCl@ss 4.1 | 21011300 |
| eCl@ss 5.0 | 27141100 |
| eCl@ss 5.1 | 27141100 |
| eCl@ss 6.0 | 27141100 |
| eCl@ss 7.0 | 27141133 |
| eCl@ss 8.0 | 27141133 |
| eCl@ss 9.0 | 27141133 |

### ETIM

|          |          |
|----------|----------|
| ETIM 3.0 | EC000897 |
| ETIM 4.0 | EC000897 |
| ETIM 5.0 | EC000886 |
| ETIM 6.0 | EC000886 |
| ETIM 7.0 | EC000886 |

### UNSPSC

|               |          |
|---------------|----------|
| UNSPSC 6.01   | 30211811 |
| UNSPSC 7.0901 | 39121410 |
| UNSPSC 11     | 39121410 |
| UNSPSC 12.01  | 39121410 |
| UNSPSC 13.2   | 39121425 |
| UNSPSC 18.0   | 39121425 |
| UNSPSC 19.0   | 39121425 |
| UNSPSC 20.0   | 39121425 |
| UNSPSC 21.0   | 39121425 |