

## Jednotlivá relé - REL-IR2/LDP-220DC/2X21 - 2903665

Upozorňujeme, že zde uvedené údaje pocházejí z online katalogu. Úplné informace a údaje naleznete v uživatelské dokumentaci. Platí všeobecné podmínky použití pro stahování z internetu. (<http://phoenixcontact.de/download>)



Výměnné průmyslové relé, s výkonovými kontakty, 2 přepínače, zkušební tlačítko, stavová LED, ochranná dioda, mechanická indikace spínací polohy, polarita A1+, A2-, vstupní napětí 220 V DC

### Obchodní data

package_quantity	10
GTIN	4046356758185

### Technické údaje

#### Rozměry

Šířka	21,2 mm
Výška	27,5 mm
Hloubka	35,6 mm

#### Okolní podmínky

Teplota prostředí (provoz)	-40 °C ... 70 °C
Teplota prostředí (skladování/přeprava)	-40 °C ... 85 °C

#### Strana cívky

Vstupní jmenovité napětí $U_N$	220 V DC
Rozsah vstupního napětí vztážený na $U_N$	viz graf
Typický vstupní proud při $U_N$	4 mA
Doba odezvy typická	13 ms
typická doba návratu	14 ms
Ochranné spínání	blokovací dioda
Ukazatel stavu	LED žlutá
Ztrátový výkon při jmenovité podmínce	0,88 W

#### Kontaktní strana

Provedení kontaktů	2 přepínací kontakt
Druh spínacího kontaktu	Jednoduchý kontakt
Materiál kontaktu	AgNi
Spínací napětí maximální	250 V AC/DC
Spínací napětí minimální	5 V (při 24 mA)
Minimální spínací proud	5 mA (při 24 V)

# Jednotlivá relé - REL-IR2/LDP-220DC/2X21 - 2903665

## Technické údaje

### Kontaktní strana

zapínací proud maximální	30 A (20 ms, spínač)
Mezní trvalý proud	12 A
Vypínací výkon (ohmická zátěž) maximálně	288 W (při 24 V DC)
	124 W (při 48 V DC)
	108 W (při 60 V DC)
	52 W (při 110 V DC)
	48 W (při 220 V DC)
	3000 VA (při 250 V AC)
Spínací výkon minimální	0,12 W
Zatížení motoru dle UL 508	1/2 HP, 240 V AC

### Všeobecné

Zkušební napětí cívka relé/reléový kontakt	2,5 kV <sub>eff</sub> (50 Hz, 1 min.)
Zkušební napětí reléový kontakt/reléový kontakt	2,5 kV <sub>eff</sub> (50 Hz, 1 min.)
Zkušební napětí přepínač/přepínač	2,5 kV <sub>eff</sub> (50 Hz, 1 min.)
Provozní režim	100 % ED
Druh ochrany	RT I
Životnost mechanická	cca. 2x 10 <sup>7</sup> počet sepnutí
Životnost elektrická	viz graf
Montážní poloha	libovolně

### Normy a určování

Připojka podle normy	CSA
Normy/předpisy	IEC 60664
	IEC 61810
Izolační pevnost	250 V AC
Jmenovité rázové napětí	4 kV
Izolace	Základní izolace
Stupeň znečištění	3
Kategorie přepětí	III

### Environmental Product Compliance

China RoHS	Časové období pro použití k zamýšlenému účelu (EFUP): 50 let
	Informace o nebezpečných látkách najdete v prohlášení výrobce v části „Ke stažení“

### Klasifikace

#### eCl@ss

eCl@ss 5.0	27371601
eCl@ss 5.1	27371600
eCl@ss 6.0	27371600
eCl@ss 7.0	27371601

# Jednotlivá relé - REL-IR2/LDP-220DC/2X21 - 2903665

## Klasifikace

### eCl@ss

eCl@ss 8.0	27371601
eCl@ss 9.0	27371601

### ETIM

ETIM 2.0	EC001437
ETIM 3.0	EC001437
ETIM 4.0	EC001437
ETIM 5.0	EC001437
ETIM 6.0	EC001437
ETIM 7.0	EC001437

### UNSPSC

UNSPSC 6.01	30211916
UNSPSC 7.0901	39121515
UNSPSC 11	39121515
UNSPSC 12.01	39121515
UNSPSC 13.2	39122334

## Aprobace

CSA / UL Recognized / cUL Recognized / VDE Zeichengenehmigung / EAC / cULus Recognized /

### Podrobnosti schválení

CSA

UL Recognized

cUL Recognized

VDE Zeichengenehmigung


EAC

cULus Recognized

## Výkresy


# Jednotlivá relé - REL-IR2/LDP-220DC/2X21 - 2903665

## Diagram




## rozsah provozního napětí

## Diagram




## Vypínací výkon

## Diagram



## Elektrická životnost

## Diagram



## Faktor snížení životnosti

Phoenix Contact 2019 © - all rights reserved  
<http://www.phoenixcontact.com>