

Blok rozvodek - PTFIX 10/12X4-NS35 GY - 3273614

Upozorňujeme, že zde uvedené údaje pocházejí z online katalogu. Úplné informace a údaje naleznete v uživatelské dokumentaci. Platí všeobecné podmínky použití pro stahování z internetu.
(<http://phoenixcontact.de/download>)



Blok rozvodek, jmenovité napětí: 800 V, jmenovitý proud: 32 A, typ připojení: Svorky Push-in, Svorky Push-in, počet přípojek: 13, průřez: 0,2 mm² - 6 mm², AWG: 24 - 10, šířka: 28,6 mm, barva: šedá, způsob montáže: NS 35/7,5, NS 35/15

Vaše výhody

- ✓ Časová výhoda až 80 % s bloky připravenými pro připojení bez manuálního přemostění
- ✓ Časově nenáročné připojení vodiče technikou přímé zástrčky Push-in bez použití nástrojů
- ✓ Jednoznačné propojení s jedenácti různými barevnými kombinacemi
- ✓ Flexibilní použití pomocí montáže na nosnou lištu, přímé montáže nebo lepením
- ✓ Časová úspora až 50 % na nosné liště s příčnou montáží

Obchodní data

package_quantity	8
GTIN	4055626667386

Technické údaje

Všeobecné

Počet pater	1
Počet přípojek	13
Potenciály	1
Jmenovitý průřez	4 mm ²
Jmenovitý průřez napájení	10 mm ²
Barva	šedá
Izolační materiál	PA
Třída hořlavosti podle UL 94	V0

Všeobecné

Zatěžovací rázové napětí	6 kV
Stupeň znečištění	3
Kategorie přepětí	III
skupina izolačního materiálu	I
Zatěžovací proud maximální	63 A
Jmenovitý proud I _N	32 A
Jmenovité napětí U _N	800 V
	450 V

Blok rozvodek - PTFIX 10/12X4-NS35 GY - 3273614

Technické údaje

Všeobecné

Otevřená boční stěna	Ne
----------------------	----

Rozměry

Šířka	28,6 mm
Délka	58,1 mm
Výška NS 35/7,5	32,4 mm
Výška NS 15	30,4 mm

Data připojení

Napájecí přípojka	Napájecí patro
Typ připojení	Svorky Push-in
Délka odizolování	10 mm ... 12 mm
Připojka podle normy	IEC 60947-7-1
Min. průřez vodiče, tuhý	0,2 mm ²
Max. průřez vodiče, tuhý	6 mm ²
Průřez vodiče AWG min.	24
Průřez vodiče AWG max.	10
Min. průřez vodiče, ohebný	0,2 mm ²
Max. průřez vodiče, ohebný	4 mm ²
Min. průřez vodiče ohebný AWG	24
Průřez vodiče, ohebný, AWG max	12
Průřez vodiče flexibilní m. koncovka vodiče bez plastického pouzdra min	0,2 mm ²
Průřez vodiče flexibilní m. koncovka vodiče bez plastického pouzdra max.	4 mm ²
Průřez vodiče flexibilní m. koncovka vodiče m. plastické pouzdro max.	0,2 mm ²
	4 mm ²
2 vodiče se stejným průřezem flexibilní m. TWIN-AEH s plastickým pouzdem max	0,5 mm ²
	1 mm ²
válečkový kalibr	A4
Typ připojení	Svorky Push-in
Délka odizolování	10 mm ... 12 mm
Připojka podle normy	IEC 60998-2-2
Min. průřez vodiče, tuhý	0,5 mm ²
Max. průřez vodiče, tuhý	10 mm ²
Průřez vodiče AWG min.	20
Průřez vodiče AWG max.	6
Min. průřez vodiče, ohebný	0,5 mm ²
Max. průřez vodiče, ohebný	10 mm ²
Min. průřez vodiče ohebný AWG	20
Průřez vodiče, ohebný, AWG max	8

Blok rozvodek - PTFIX 10/12X4-NS35 GY - 3273614

Technické údaje

Data připojení

Průřez vodiče flexibilní m. koncovka vodiče bez plastického pouzdra min	0,5 mm ²
Průřez vodiče flexibilní m. koncovka vodiče bez plastického pouzdra max.	10 mm ²
Průřez vodiče flexibilní m. koncovka vodiče m. plastické pouzdro max.	0,5 mm ²
	10 mm ²
2 vodiče se stejným průřezem flexibilní m. TWIN-AEH s plastickým pouzdrem max	0,5 mm ²
	4 mm ²

Normy a určování

Připojka podle normy	IEC 60947-7-1
	IEC 60998-2-2
Třída hořlavosti podle UL 94	V0

Environmental Product Compliance

China RoHS	Časové období pro použití k zamýšlenému účelu: neomezeně = EFUP-e
	Žádné nebezpečné látky nad mezními hodnotami

Klasifikace

eCl@ss

eCl@ss 4.0	27141121
eCl@ss 4.1	27141121
eCl@ss 5.0	27141120
eCl@ss 5.1	27141120
eCl@ss 6.0	27141100
eCl@ss 7.0	27141120
eCl@ss 8.0	27141120
eCl@ss 9.0	27141120

ETIM

ETIM 3.0	EC000897
ETIM 4.0	EC000897
ETIM 5.0	EC000897
ETIM 6.0	EC000897
ETIM 7.0	EC000897

UNSPSC

UNSPSC 6.01	30211811
UNSPSC 7.0901	39121410
UNSPSC 11	39121410
UNSPSC 12.01	39121410

Blok rozvodek - PTFIX 10/12X4-NS35 GY - 3273614

Klasifikace

UNSPSC

UNSPSC 13.2	39121410
--------------------	----------

Aprobace

CSA / UL Recognized / cUL Recognized / EAC / cULus Recognized /

Podrobnosti schválení

CSA		
Usegroups	B	C
Jmenovité napětí UN	600 V	600 V
Jmenovitý proud IN	57 A	57 A
mm ² /AWG/kcmil	20-8	20-8

UL Recognized		
Usegroups	B	C
Jmenovité napětí UN	600 V	600 V
Jmenovitý proud IN	57 A	57 A
mm ² /AWG/kcmil	20-8	20-8

cUL Recognized		
Usegroups	B	C
Jmenovité napětí UN	600 V	600 V
Jmenovitý proud IN	57 A	57 A
mm ² /AWG/kcmil	20-8	20-8

EAC

cULus Recognized

Příslušenství

Popisky svorek, potištěné

SK 3,8 REEL P5,2 WH CUS - 8199989



Blok rozvodek - PTFIX 10/12X4-NS35 GY - 3273614

Příslušenství

SK 2,8 REEL P5,2 WH CUS - 8199986



SK 5/3,8:FORTL.ZAHLEN - 0804183



SK 3,8 REEL P5 WH CUS - 0825124



SK 2,8 REEL P5,2 WH CUS - 8199986



SK 3,8 REEL P5,2 WH CUS - 8199989



Popisky svorek, nepotištěný

Blok rozvodek - PTFIX 10/12X4-NS35 GY - 3273614

Příslušenství

US-TML (104X3,8) - 0830768



US-TML (104X2,8) - 0830767



SK U/3,8 WH:UNBEDRUCKT - 0803906



SK U/2,8 WH:UNBEDRUCKT - 0803883



TML (EX3,8)R - 0801837



TML (104X3,8)R - 0801833



Blok rozvodek - PTFIX 10/12X4-NS35 GY - 3273614

Příslušenství

TML (104X3,8)R - 0801833



TML (104X2,8)R - 0801832



TML (EX3,8)R - 0801837



TML (EX2,8)R - 0801836



US-TML (104X3,8) - 0830768



Blok rozvodek - PTFIX 10/12X4-NS35 GY - 3273614

Příslušenství

US-TML (104X2,8) - 0830767



SK U/3,8 WH:UNBEDRUCKT - 0803906



SK U/2,8 WH:UNBEDRUCKT - 0803883



Zástrčný můstek

FBS 2-6 - 3030336



FBS 2-6 GY - 3032237



Blok rozvodek - PTFIX 10/12X4-NS35 GY - 3273614


Příslušenství

FBS 2-6 BU - 3036932



Výkresy

Schéma zapojení



Phoenix Contact 2019 © - all rights reserved
<http://www.phoenixcontact.com>