

Blok rozvodek - PTFIX 18X4 GY - 3273834

Upozorňujeme, že zde uvedené údaje pocházejí z online katalogu. Úplné informace a údaje naleznete v uživatelské dokumentaci. Platí všeobecné podmínky použití pro stahování z internetu.
(<http://phoenixcontact.de/download>)



Blok rozvodek, interně přemostěný, jmenovité napětí: 450 V, jmenovitý proud: 32 A, typ připojení: Svorky Push-in, počet přípojek: 18, průřez: 0,2 mm² - 6 mm², AWG: 24 - 10, šířka: 55,4 mm, výška: 21,7 mm, barva: šedá, způsob montáže: osaditelné na adaptér na nosnou lištu, osaditelné na adaptér na nosnou lištu, Deska adaptéru, Deska adaptéru

Vaše výhody

- ✓ Časová výhoda až 80 % s bloky připravenými pro připojení bez manuálního přemostění
- ✓ Časově nenáročné připojení vodiče technikou přímé zástrčky Push-in bez použití nástrojů
- ✓ Jednoznačné propojení s jedenácti různými barevnými kombinacemi
- ✓ Flexibilní použití pomocí montáže na nosnou lištu, přímé montáže nebo lepením
- ✓ Časová úspora až 50 % na nosné liště s příčnou montáží
- ✓ Časová výhoda až 80 % s bloky připravenými pro připojení bez manuálního přemostění
- ✓ Časově nenáročné připojení vodiče technikou přímé zástrčky Push-in bez použití nástrojů
- ✓ Jednoznačné propojení s jedenácti různými barevnými kombinacemi
- ✓ Flexibilní použití pomocí montáže na nosnou lištu, přímé montáže nebo lepením
- ✓ Časová úspora až 50 % na nosné liště s příčnou montáží

Obchodní data

package_quantity	8
GTIN	4055626714547

Technické údaje

Všeobecné

Počet pater	1
Počet přípojek	18
Potenciály	1
jmenovitý průřez	4 mm ²
Barva	šedá
Izolační materiál	PA
Třída hořlavosti podle UL 94	V0

Všeobecné

Zatěžovací rázové napětí	6 kV
Stupeň znečištění	3
Kategorie přepětí	III
skupina izolačního materiálu	I

Blok rozvodek - PTFIX 18X4 GY - 3273834

Technické údaje

Všeobecné

Zatěžovací proud maximální	41 A
Součtový proud maximální	63 A
Jmenovitý proud I_N	32 A
Jmenovité napětí U_N	450 V
Otevřená boční stěna	Ne

Rozměry

Šířka	55,4 mm
Délka	28,6 mm
Výška	21,7 mm

Data připojení

Typ připojení	Svorky Push-in
Délka odizolování	10 mm ... 12 mm
Připojka podle normy	IEC 60998-2-2
Min. průřez vodiče, tuhý	0,2 mm ²
Max. průřez vodiče, tuhý	6 mm ²
Průřez vodiče AWG min.	24
Průřez vodiče AWG max.	10
Min. průřez vodiče, ohebný	0,2 mm ²
Max. průřez vodiče, ohebný	4 mm ²
Min. průřez vodiče ohebný AWG	24
Průřez vodiče, ohebný, AWG max	12
Průřez vodiče flexibilní m. koncovka vodiče bez plastického pouzdra min	0,2 mm ²
Průřez vodiče flexibilní m. koncovka vodiče bez plastického pouzdra max.	4 mm ²
Průřez vodiče flexibilní m. koncovka vodiče m. plastické pouzdro max.	0,2 mm ²
	4 mm ²
2 vodiče se stejným průřezem flexibilní m. TWIN-AEH s plastickým pouzdem max	0,5 mm ²
	1 mm ²
válečkový kalibr	A4

Normy a určování

Připojka podle normy	IEC 60998-2-2
Třída hořlavosti podle UL 94	V0

Klasifikace

eCl@ss

eCl@ss 4.0	27141120
eCl@ss 4.1	27141120

Blok rozvodek - PTFIX 18X4 GY - 3273834

Klasifikace

eCl@ss

eCl@ss 5.0	27141120
eCl@ss 5.1	27141120
eCl@ss 6.0	27141100
eCl@ss 7.0	27141120
eCl@ss 8.0	27141120
eCl@ss 9.0	27141120

ETIM

ETIM 2.0	EC000897
ETIM 3.0	EC000897
ETIM 4.0	EC000897
ETIM 5.0	EC000897
ETIM 6.0	EC000897
ETIM 7.0	EC000897

UNSPSC

UNSPSC 6.01	30211811
UNSPSC 7.0901	39121410
UNSPSC 11	39121410
UNSPSC 12.01	39121410
UNSPSC 13.2	39121410

Aprobace

CSA / UL Recognized / cUL Recognized / EAC / cULus Recognized /

Podrobnosti schválení

CSA ®		
Usecgroups	B	C
Jmenovité napětí UN	600 V	600 V
Jmenovitý proud IN	32 A	32 A
mm²/AWG/kcmil	24-10	24-10

UL Recognized 𐄂		
Usecgroups	B	C
Jmenovité napětí UN	600 V	600 V
Jmenovitý proud IN	32 A	32 A
mm²/AWG/kcmil	24-10	24-10

cUL Recognized 𐄂

Blok rozvodek - PTFIX 18X4 GY - 3273834

Aprobace

Usegroups	B	C
Jmenovité napětí UN	600 V	600 V
Jmenovitý proud IN	32 A	32 A
mm²/AWG/kcmil	24-10	24-10

EAC 

cULus Recognized 

Příslušenství

Montážní materiál

PTFIX-F - 3274060



PTFIX-NS15A - 3274058



PTFIX-NS15A-FIX - 3274059



PTFIX-NS35 - 3274054



Blok rozvodek - PTFIX 18X4 GY - 3273834

Příslušenství

PTFIX-NS35A - 3274056



PTFIX-NS35A-FIX - 3274057



Popisky svorek, potištěné

SK 3,8 REEL P5,2 WH CUS - 8199989



SK 2,8 REEL P5,2 WH CUS - 8199986



SK 5/3,8:FORTL.ZAHLEN - 0804183



Blok rozvodek - PTFIX 18X4 GY - 3273834

Příslušenství

SK 3,8 REEL P5 WH CUS - 0825124



SK 2,8 REEL P5,2 WH CUS - 8199986



SK 3,8 REEL P5,2 WH CUS - 8199989



Popisky svorek, nepotištěný

US-TML (104X3,8) - 0830768



US-TML (104X2,8) - 0830767



Blok rozvodek - PTFIX 18X4 GY - 3273834

Příslušenství

SK U/3,8 WH:UNBEDRUCKT - 0803906



SK U/2,8 WH:UNBEDRUCKT - 0803883



TML (EX3,8)R - 0801837



TML (104X3,8)R - 0801833



TML (104X3,8)R - 0801833



TML (104X2,8)R - 0801832



Blok rozvodek - PTFIX 18X4 GY - 3273834

Příslušenství

TML (EX3,8)R - 0801837



TML (EX2,8)R - 0801836



US-TML (104X3,8) - 0830768



US-TML (104X2,8) - 0830767



SK U/3,8 WH:UNBEDRUCKT - 0803906



Blok rozvodek - PTFIX 18X4 GY - 3273834

Příslušenství

SK U/2,8 WH:UNBEDRUCKT - 0803883



Zástrčný můstek

FBS 2-6 - 3030336



FBS 2-6 GY - 3032237




FBS 2-6 BU - 3036932



Výkresy

Schéma zapojení



Phoenix Contact 2019 © - all rights reserved
<http://www.phoenixcontact.com>