

Zásuvka - EM-DUO 250/15 - 5602630

Upozorňujeme, že zde uvedené údaje pocházejí z online katalogu. Úplné informace a údaje naleznete v uživatelské dokumentaci. Platí všeobecné podmínky použití pro stahování z internetu.
(<http://phoenixcontact.de/download>)



Dvojitá zásuvka na nosnou lištu, se dvěma zdířkami 250 V AC / 15 A, k montáži na 35mm nosnou lištu podle ČSN EN 60715. Pro zvýšenou bezpečnost se uzemňovací kontakt nachází na horní straně, aby se zabránilo zkratům mezi jazykem vedoucím napětí a jazykem bez napětí. Barva pouzdra: slonovinová. Národní varianta: USA. Typ připojení: šroubové připojení.

Obchodní data

package_quantity	1
GTIN	4046356684408

Technické údaje

Rozměry

Šířka	82 mm
Výška	135 mm
Hloubka	49 mm

Okolní podmínky

Teplota prostředí (provoz)	-35 °C ... 60 °C
----------------------------	------------------

Všeobecné

Jmenovité napětí U_N	250 V AC
Jmenovitý proud I_N	15 A
Dle země použitelné v	USA
	Canada
	Mexico
	Bahamas
	Bermuda
	Columbia
	Costa Rica
	Ecuador
	El Salvador
	Panama
	Puerto Rico
	Taiwan
	Venezuela
	Virgin Islands
Barva	slonová kost
Izolační materiál	Polycarbonate & ABS blend

Zásuvka - EM-DUO 250/15 - 5602630

Technické údaje

Všeobecné

Normy/předpisy	CSA 22.2
-----------------------	----------

Data připojení

Max. průřez vodiče, tuhý	6 mm ²
Max. průřez vodiče, ohebný	4 mm ²
Průřez vodiče AWG max.	10
Typ připojení	Šroubové připojení
Délka odstranění izolace	8 mm
Závit šroubu	M3

Normy a určování

Normy/předpisy	CSA 22.2
-----------------------	----------

Environmental Product Compliance

	Lead 7439-92-1
China RoHS	Časové období pro použití k zamýšlenému účelu (EFUP): 50 let
	Informace o nebezpečných látkách najdete v prohlášení výrobce v části „Ke stažení“

Klasifikace

eCl@ss

eCl@ss 4.0	27250313
eCl@ss 4.1	27250313
eCl@ss 5.0	27143412
eCl@ss 5.1	27142300
eCl@ss 6.0	27142300
eCl@ss 7.0	27142305
eCl@ss 8.0	27142305
eCl@ss 9.0	27142305

ETIM

ETIM 3.0	EC001325
ETIM 4.0	EC001663
ETIM 5.0	EC001663
ETIM 6.0	EC001663
ETIM 7.0	EC001663

UNSPSC


UNSPSC 6.01	30211806
UNSPSC 7.0901	39121406
UNSPSC 11	39121406
UNSPSC 12.01	39121406
UNSPSC 13.2	39121406


Zásuvka - EM-DUO 250/15 - 5602630


Aprobace

UL Recognized / cUL Recognized / cULus Recognized /

Podrobnosti schválení

UL Recognized 	
Jmenovité napětí UN	250 V
Jmenovitý proud IN	15 A
mm ² /AWG/kcmil	30-10

cUL Recognized 	
Jmenovité napětí UN	250 V
Jmenovitý proud IN	15 A
mm ² /AWG/kcmil	30-10

cULus Recognized 	
--	--

Výkresy

Phoenix Contact 2019 © - all rights reserved
<http://www.phoenixcontact.com>