

Potenciální sběrné svorka - PT 2X10/9X4 BU - 3002368

Upozorňujeme, že zde uvedené údaje pocházejí z online katalogu. Úplné informace a údaje naleznete v uživatelské dokumentaci. Platí všeobecné podmínky použití pro stahování z internetu.
(<http://phoenixcontact.de/download>)



Potenciální sběrné svorka, jmenovité napětí: 800 V, jmenovitý proud: 57 A, typ připojení: Svorky Push-in, Svorky Push-in, počet přípojek: 11, průřez: 0,5 mm² - 16 mm², AWG: 20 - 6, šířka: 18,5 mm, výška: 42,4 mm, barva: modrá, způsob montáže: NS 35/7,5

Obchodní data

package_quantity	25
GTIN	4055626431079

Technické údaje

Všeobecné

Počet pater	1
Počet přípojek	11
Potenciály	1
jmenovitý průřez	4 mm ²
Barva	modrá
Izolační materiál	PA
Třída hořlavosti podle UL 94	PA 6.6

Všeobecné

Zatěžovací rázové napětí	8 kV
Stupeň znečištění	2
Kategorie přepětí	III
skupina izolačního materiálu	I
Zatěžovací proud maximální	57 A
Jmenovitý proud I _N	57 A
Jmenovité napětí U _N	800 V
Zatěžovací proud maximální	36 A (při průřezu vodiče 6 mm ²)
Jmenovitý proud I _N	32 A
Jmenovité napětí U _N	800 V
Otevřená boční stěna	Ne

Rozměry

Šířka	18,5 mm
Délka	83,2 mm
Výška	42,4 mm

Potenciální sběrné svorka - PT 2X10/9X4 BU - 3002368

Technické údaje

Rozměry

Výška NS 35/7,5	47,9 mm
-----------------	---------

Data připojení

Typ připojení	Svorky Push-in
Délka odstranění izolace	18 mm
Přípojka podle normy	IEC 60947-7-1
Min. průřez vodiče, tuhý	0,5 mm ²
Max. průřez vodiče, tuhý	16 mm ²
Průřez vodiče AWG min.	20
Průřez vodiče AWG max.	6
Min. průřez vodiče, ohebný	0,5 mm ²
Max. průřez vodiče, ohebný	10 mm ²
Min. průřez vodiče ohebný AWG	20
Průřez vodiče, ohebný, AWG max	8
Průřez vodiče flexibilní m. koncovka vodiče bez plastického pouzdra min	0,5 mm ²
Průřez vodiče flexibilní m. koncovka vodiče bez plastického pouzdra max.	10 mm ²
Průřez vodiče flexibilní m. koncovka vodiče m. plastické pouzdro max.	0,5 mm ²
	10 mm ²
2 vodiče se stejným průřezem flexibilní m. TWIN-AEH s plastickým pouzdrem max	1,5 mm ²
	4 mm ²
Typ připojení	Svorky Push-in
Přípojka podle normy	IEC 60947-7-1
Min. průřez vodiče, tuhý	0,2 mm ²
Max. průřez vodiče, tuhý	6 mm ²
Průřez vodiče AWG min.	24
Průřez vodiče AWG max.	10
Min. průřez vodiče, ohebný	0,2 mm ²
Max. průřez vodiče, ohebný	4 mm ²
Min. průřez vodiče ohebný AWG	24
Průřez vodiče, ohebný, AWG max	12
Průřez vodiče flexibilní m. koncovka vodiče bez plastického pouzdra min	0,25 mm ²
Průřez vodiče flexibilní m. koncovka vodiče bez plastického pouzdra max.	4 mm ²
Průřez vodiče flexibilní m. koncovka vodiče m. plastické pouzdro max.	0,25 mm ²
	4 mm ²
2 vodiče se stejným průřezem flexibilní m. TWIN-AEH s plastickým pouzdrem max	0,5 mm ²
	1 mm ²

Potenciální sběrné svorka - PT 2X10/9X4 BU - 3002368

Technické údaje

Normy a určování

Připojka podle normy	IEC 60947-7-1
	IEC 60947-7-1
Třída hořlavosti podle UL 94	PA 6.6

Klasifikace

eCl@ss

eCl@ss 4.0	27141127
eCl@ss 4.1	27141127
eCl@ss 5.0	27141127
eCl@ss 5.1	27141111
eCl@ss 6.0	27141100
eCl@ss 7.0	27141120
eCl@ss 8.0	27141120
eCl@ss 9.0	27141120

ETIM

ETIM 3.0	EC000897
ETIM 4.0	EC000897
ETIM 5.0	EC000897
ETIM 6.0	EC000897

UNSPSC

UNSPSC 6.01	30211812
UNSPSC 7.0901	39121410
UNSPSC 11	39121411
UNSPSC 12.01	39121411
UNSPSC 13.2	39121411

Aprobace

EAC / UL Recognized / cUL Recognized / cULus Recognized /

Podrobnosti schválení

EAC 

UL Recognized 		
Usegroups	B	C
Jmenovité napětí UN	600 V	600 V
Jmenovitý proud IN	50 A	50 A
mm²/AWG/kcmil	20-8	20-8

Potenciální sběrné svorka - PT 2X10/9X4 BU - 3002368

Aprobace

cUL Recognized 		
Usegroups	B	C
Jmenovité napětí UN	600 V	600 V
Jmenovitý proud IN	50 A	50 A
mm²/AWG/kcmil	20-8	20-8

cULus Recognized 
--

Příslušenství

Zástrčný můstek

FBS 2-6 - 3030336



Popisky svorek, nepotištěný

ZBF 6:UNBEDRUCKT - 0808710



UC-TMF 6 - 0818140



UCT-TMF 6 - 0828746



Potenciální sběrné svorka - PT 2X10/9X4 BU - 3002368

Příslušenství

ZB 6:UNBEDRUCKT - 1051003



UC-TM 6 - 0818085



UCT-TM 6 - 0828736



ZB 10:UNBEDRUCKT - 1053001



UC-TM 10 - 0818069



UCT-TM 10 - 0829142



Potenciální sběrné svorka - PT 2X10/9X4 BU - 3002368

Příslušenství

ZBF10:UNBEDRUCKT - 0809997



UC-TMF 10 - 0818124



UCT-TMF 10 - 0829204



Popisky svorek, potištěné

ZBF 6 CUS - 0825027



UC-TMF 6 CUS - 0824646



Potenciální sběrné svorka - PT 2X10/9X4 BU - 3002368

Příslušenství

UCT-TMF 6 CUS - 0829665



ZBF 6,LGS:FORTL.ZAHLEN - 0808749



ZBF 6,QR:FORTL.ZAHLEN - 0808765



ZBF 6,LGS:GERADE ZAHLEN - 0810834



ZBF 6,LGS:UNGERADE ZAHLEN - 0810876



ZB 6 CUS - 0824992



Potenciální sběrné svorka - PT 2X10/9X4 BU - 3002368

Příslušenství

ZB 6,LGS:FORTL.ZAHLEN - 1051016



ZB 6,QR:FORTL.ZAHLEN - 1051029



ZB 6,LGS:GLEICHE ZAHLEN - 1051032



ZB 6,LGS:L1-N,PE - 1051414



ZB 6,LGS:U-N - 1051430



Potenciální sběrné svorka - PT 2X10/9X4 BU - 3002368

Příslušenství

UC-TM 6 CUS - 0824589



UCT-TM 6 CUS - 0829602



ZB 10 CUS - 0824941



ZB10,LGS:FORTL.ZAHLEN - 1053014



ZB10,QR:FORTL.ZAHLEN - 1053027



ZB10,LGS:L1-N,PE - 1053412



Potenciální sběrné svorka - PT 2X10/9X4 BU - 3002368

Příslušenství

ZB10,LGS:U-N - 1053438



UC-TM 10 CUS - 0824605



UCT-TM 10 CUS - 0829623



ZBF10 CUS - 0825031



ZBF10,LGS:FORTL.ZAHLEN - 0810009



Potenciální sběrné svorka - PT 2X10/9X4 BU - 3002368

Příslušenství

ZBF10,QR:FORTL.ZAHLEN - 0810025



UC-TMF 10 CUS - 0824662



UCT-TMF 10 CUS - 0829679



Výkresy

Schéma zapojení



Phoenix Contact 2019 © - all rights reserved
<http://www.phoenixcontact.com>