

Sicherungsstecker - P-FU 5X20 LED 24-5 120KOHM - 3209240

Bitte beachten Sie, dass die hier angegebenen Daten dem Online-Katalog entnommen sind. Die vollständigen Informationen und Daten entnehmen Sie bitte der Anwenderdokumentation. Es gelten die Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Internet-Downloads.
(<http://phoenixcontact.de/download>)



Ihre Vorteile

- ✓ Großflächige Beschriftungsmöglichkeit



Kaufmännische Daten

Verpackungseinheit	10 STK
GTIN	 4 046356 773478
GTIN	4046356773478
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	4,836 g
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	5,180 g
Zolltarifnummer	85369095
Herkunftsland	China
Verkaufsschlüssel	A1 - Reihenklemmen
Hinweis	Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme)

Technische Daten

Allgemein

Hinweis	Passend für Klemmen ab einer von Breite 5,2 mm mit TG-Zone
	Vor dem Auswechseln der G-Sicherung, Sicherungsstecker aus der Grundklemme ziehen.
Farbe	schwarz
Isolierstoff	PA
Brennbarkeitsklasse nach UL 94	V0
Sicherung	G / 5 x 20
Verschmutzungsgrad	3
Spannungsbereich Leuchtanzeige	12 V DC ... 30 V DC

Sicherungsstecker - P-FU 5X20 LED 24-5 120KOHM - 3209240

Technische Daten

Allgemein

Strombereich Leuchtanzeige	0,35 mA ... 0,95 mA
Belastungsstrom maximal	6,3 A (Der Strom wird durch die eingesetzte Sicherung bestimmt.)
Nennstrom I_N	6,3 A (Der Strom wird durch die eingesetzte Sicherung bestimmt.)
Nennspannung U_N	250 V (Der Strom wird durch die eingesetzte Sicherung, die Spannung durch die Sicherung oder gewählte Leuchtanzeige bestimmt.)
Relativer Isolierstoff Temperatur Index (Elec., UL 746 B)	130 °C
Temperatur Index Isolierstoff (DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21))	130 °C
Statischer Isolierstoffeinsatz in Kälte	-60 °C
Brandverhalten für Schienenfahrzeuge (DIN 5510-2)	Prüfung bestanden
Prüfverfahren mit einer Prüfflamme (DIN EN 60695-11-10)	V0
Sauerstoffindex (DIN EN ISO 4589-2)	>32 %
NF F16-101, NF F10-102 Klasse I	2
NF F16-101, NF F10-102 Klasse F	2
Oberflächen Flammbarkeit NFPA 130 (ASTM E 162)	bestanden
Spezifisch optische Rauchgasdichte NFPA 130 (ASTM E 662)	bestanden
Rauchgastoxität NFPA 130 (SMP 800C)	bestanden
Wärmeabgabe kalorimetrisch NFPA 130 (ASTM E 1354)	28 MJ/kg
Brandschutz für Schienenfahrzeuge (DIN EN 45545-2) R22	HL 1 - HL 3
Brandschutz für Schienenfahrzeuge (DIN EN 45545-2) R23	HL 1 - HL 3
Brandschutz für Schienenfahrzeuge (DIN EN 45545-2) R24	HL 1 - HL 3
Brandschutz für Schienenfahrzeuge (DIN EN 45545-2) R26	HL 1 - HL 3

Normen und Bestimmungen

Brennbarkeitsklasse nach UL 94	V0
--------------------------------	----


Environmental Product Compliance

China RoHS	Zeitraum für bestimmungsgemäße Verwendung: unbegrenzt = EFUP-e
	Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten

Zeichnungen

Sicherungsstecker - P-FU 5X20 LED 24-5 120KOHM - 3209240

Schaltplan



Klassifikationen

eCl@ss

eCl@ss 4.0	27142000
eCl@ss 4.1	27142000
eCl@ss 5.0	27142000
eCl@ss 5.1	27142000
eCl@ss 6.0	27142000
eCl@ss 7.0	27142001
eCl@ss 8.0	27142001
eCl@ss 9.0	27142001

ETIM

ETIM 3.0	EC002018
ETIM 4.0	EC002018
ETIM 5.0	EC000035
ETIM 6.0	EC000035

Sicherungsstecker - P-FU 5X20 LED 24-5 120KOHM - 3209240

Klassifikationen

ETIM

ETIM 7.0	EC000035
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 6.01	30211811
UNSPSC 7.0901	39121409
UNSPSC 11	39121409
UNSPSC 12.01	39121409
UNSPSC 13.2	39121409
UNSPSC 18.0	39121629
UNSPSC 19.0	39121629
UNSPSC 20.0	39121629
UNSPSC 21.0	39121629

Approbationen

Approbationen

Approbationen

CSA / UL Recognized / EAC

Ex Approbationen

Approbationsdetails

CSA		http://www.csagroup.org/services-industries/product-listing/	13631
Nennspannung UN		300 V	
Nennstrom IN		10 A	

UL Recognized		http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm	FILE E 60425
Nennspannung UN		24 V	
Nennstrom IN		10 A	

Sicherungsstecker - P-FU 5X20 LED 24-5 120KOHM - 3209240

Approbationen

EAC



RU C-
DE.A*30.B.01742