

Informationen gemäß EU 2019/1782, Anhang II
Information according to EU 2019/1782, Annex II

	Wert und Genauigkeit Value and precision	Einheit Unit
Transmedia Kabelverbindungen GmbH HRB 2445 Profilstr. 11 D-58093 Hagen	-	-
Modellkennung Model identifier CW0501000EU (C 316 L)	-	-
Eingangsspannung Input voltage	100-240	V
Eingangswechselstromfrequenz Input AC frequency	50/60	Hz
Ausgangsspannung Output voltage	5,0	V
Ausgangsstrom Output current	1,0	A
Ausgangsleistung Output power	5,0	W
Durchschnittliche Effizienz im Betrieb Average active efficiency	73,6	%
Effizienz bei geringer Last (10 %) Efficiency at low load (10 %)	-	%
Leistungsaufnahme bei Nulllast No-load power consumption	0,10	W