

Zástrčka - PP-H 1,5/S/11 - 3212604

Upozorňujeme, že zde uvedené údaje pocházejí z online katalogu. Úplné informace a údaje naleznete v uživatelské dokumentaci. Platí všeobecné podmínky použití pro stahování z internetu.
(<http://phoenixcontact.de/download>)



Zástrčka, jmenovité napětí: 500 V, jmenovitý proud: 17,5 A, typ připojení: Svorky Push-in, počet přípojek: 11, počet pólů: 11, průřez: 0,14 mm² - 1,5 mm², AWG: 26 - 14, šířka: 38,5 mm, výška: 31,3 mm, barva: šedá

Vaše výhody

- ✓ Možnost velkoplošného popisu
- ✓ Díky samoosaditelným zástrčkám COMBI s technikou Push-in je pro každé zadání úlohy v nabídce řešení, které může být realizováno samotným uživatelem
- ✓ Testováno pro železniční aplikace

Obchodní data

package_quantity	10
GTIN	4046356565745

Technické údaje

Všeobecné

Počet pólů	11
Počet pater	1
Počet přípojek	11
Potenciály	11
jmenovitý průřez	1,5 mm ²
Barva	šedá
Izolační materiál	PA
Třída hořlavosti podle UL 94	V0
Oblast použití	Železniční průmysl
	Konstrukce strojů
	Konstrukce zařízení

Všeobecné

Zatěžovací proud maximální	17,5 A (při průřezu vodiče 1,5 mm ²)
Zatěžovací rázové napětí	6 kV
Stupeň znečištění	3
Kategorie přepětí	III
skupina izolačního materiálu	I
Maximální ztrátový výkon při jmenovité podmínce	0,56 W

Zástrčka - PP-H 1,5/S/11 - 3212604

Technické údaje

Všeobecné

Zatěžovací proud maximální	17,5 A (při průřezu vodiče 1,5 mm²)
Jmenovitý proud I _N	17,5 A (Respektujte snížení výkonu)
Jmenovité napětí U _N	500 V
Otevřená boční stěna	Ano
Relativní izolační látka teplotní index (Elec.; UL 746 B)	130 °C
Teplotní index izolační látka (DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21))	130 °C
Statické použití izolačního materiálu v chladu	-60 °C
Chování při hoření pro kolejová vozidla (DIN 5510-2)	Zkouška vykonána úspěšně
Zkušební postup s kontrolním plamenem (DIN EN 60695-11-10)	V0
Index kyslíku (DIN EN ISO 4589-2)	>32 %
NF F16-101, NF F10-102 třída I	2
NF F16-101, NF F10-102 třída F	2
Povrchy hořlavost NFPA 130 (ASTM E 162)	úspěšně vykonáno
Specifická optická hustota kouřových plynů NFPA 130 (ASTM E 662)	úspěšně vykonáno
Toxicita kouřových plynů NFPA 130 (SMP 800C)	úspěšně vykonáno
Výdej tepla kalorimetrický NFPA 130 (ASTM E 1354)	28 MJ/kg
Protipožární ochrana pro kolejová vozidla (DIN EN 45545-2) R22	HL 1 - HL 3
Protipožární ochrana pro kolejová vozidla (DIN EN 45545-2) R23	HL 1 - HL 3
Protipožární ochrana pro kolejová vozidla (DIN EN 45545-2) R24	HL 1 - HL 3
Protipožární ochrana pro kolejová vozidla (DIN EN 45545-2) R26	HL 1 - HL 3

Rozměry

Šířka	38,5 mm
Délka	16,5 mm
Výška	31,3 mm
Výška stavby	19,5 mm
Rozteč	3,5 mm

Data připojení

Typ připojení	Svorky Push-in
Délka odizolování	8 mm ... 10 mm
Připojka podle normy	IEC 61984
Min. průřez vodiče, tuhý	0,14 mm²
Max. průřez vodiče, tuhý	1,5 mm²
Průřez vodiče AWG min.	26
Průřez vodiče AWG max.	14
Min. průřez vodiče, ohebný	0,14 mm²
Max. průřez vodiče, ohebný	1,5 mm²

Zástrčka - PP-H 1,5/S/11 - 3212604

Technické údaje

Data připojení

Min. průřez vodiče ohebný AWG	26
Průřez vodiče, ohebný, AWG max	14
Průřez vodiče flexibilní m. koncovka vodiče bez plastického pouzdra min	0,14 mm ²
Průřez vodiče flexibilní m. koncovka vodiče bez plastického pouzdra max.	1,5 mm ²
Průřez vodiče flexibilní m. koncovka vodiče m. plastické pouzdro max.	0,14 mm ²
	1 mm ²
válečkový kalibr	A1 / B1

Normy a určování

Připojka podle normy	CSA
	IEC 61984
Třída hořlavosti podle UL 94	V0
Protipožární ochrana pro kolejová vozidla (DIN EN 45545-2) R22	HL 1 - HL 3
Protipožární ochrana pro kolejová vozidla (DIN EN 45545-2) R23	HL 1 - HL 3
Protipožární ochrana pro kolejová vozidla (DIN EN 45545-2) R24	HL 1 - HL 3
Protipožární ochrana pro kolejová vozidla (DIN EN 45545-2) R26	HL 1 - HL 3

Environmental Product Compliance

China RoHS	Časové období pro použití k zamýšlenému účelu: neomezeně = EFUP-e
	Žádné nebezpečné látky nad mezními hodnotami

Klasifikace

eCl@ss

eCl@ss 4.0	272607xx
eCl@ss 4.1	27260701
eCl@ss 5.0	27260701
eCl@ss 5.1	27260700
eCl@ss 6.0	27141100
eCl@ss 7.0	27141151
eCl@ss 8.0	27141151
eCl@ss 9.0	27141151

ETIM

ETIM 4.0	EC002021
ETIM 5.0	EC002021
ETIM 6.0	EC002021
ETIM 7.0	EC002021

Zástrčka - PP-H 1,5/S/11 - 3212604

Klasifikace

UNSPSC

UNSPSC 6.01	30211802
UNSPSC 7.0901	39121402
UNSPSC 11	39121402
UNSPSC 12.01	39121402
UNSPSC 13.2	39121402

Aprobace

CSA / BV / GL / LR / NK / UL Recognized / cUL Recognized / IECCE CB Scheme / VDE Gutachten mit Fertigungsüberwachung / EAC / cULus Recognized /

Podrobnosti schválení

CSA ®			
Usegroups	B	C	D
Jmenovité napětí UN	300 V	300 V	600 V
Jmenovitý proud IN	15 A	15 A	5 A
mm²/AWG/kcmil	26-14	26-14	26-14

BV ®

GL ®	
Jmenovité napětí UN	
Jmenovitý proud IN	
mm²/AWG/kcmil	

LR UL Listed Recognized

NK ClassNK

UL Recognized 			
Usegroups	B	C	D
Jmenovité napětí UN	300 V	300 V	600 V
Jmenovitý proud IN	15 A	15 A	5 A
mm²/AWG/kcmil	26-14	26-14	26-14

cUL Recognized 			
Usegroups	B	C	D
Jmenovité napětí UN	300 V	300 V	600 V

Zástrčka - PP-H 1,5/S/11 - 3212604

Aprobace

Usegroups	B	C	D
Jmenovitý proud IN	15 A	15 A	5 A
mm²/AWG/kcmil	26-14	26-14	26-14

IECEE CB Scheme CB	
Jmenovité napětí UN	500 V
Jmenovitý proud IN	
mm²/AWG/kcmil	0.14-1.5

VDE Gutachten mit Fertigungsüberwachung VDE	
Jmenovité napětí UN	500 V
Jmenovitý proud IN	
mm²/AWG/kcmil	0.14-1.5

EAC ERC

cULus Recognized UL

Příslušenství

Montážní materiál

PR 1,5/S - 3212882



PR 1,5/S/2 - 3212895



Zástrčka - PP-H 1,5/S/11 - 3212604

Příslušenství

PRZ 1,5/S - 3212905



Odlehčení tahu

PZ 1,5/S/2 - 3212918



Přípojka stínění

PSH 3- 6 - 3040591



PSH 5-10 - 3040601



Kabelové pouzdro

PH 1,5/S/3 - 3212756



Zástrčka - PP-H 1,5/S/11 - 3212604

Příslušenství

PH 1,5/S/4 - 3212769



PH 1,5/S/5 - 3212772



PH 1,5/S/6 - 3212785



PH 1,5/S/7 - 3212798



PH 1,5/S/8 - 3212808



PH 1,5/S/9 - 3212811



Zástrčka - PP-H 1,5/S/11 - 3212604

Příslušenství

PH 1,5/S/10 - 3212824



PH 1,5/S/11 - 3212837



PH 1,5/S/12 - 3212840



PH 1,5/S/13 - 3212853



PH 1,5/S/14 - 3212866



Zástrčka - PP-H 1,5/S/11 - 3212604

Příslušenství

PH 1,5/S/15 - 3212879



Šroubovací nástroj

SZF 0-0,4X2,5 - 1204504



ST-BW 0 - 1200135



Popisky svorek, nepotišťený

ZBF 3,5:UNBEDRUCKT - 0829392



UCT-TMF 3,5 - 0829486



Popisky svorek, potištěné

Zástrčka - PP-H 1,5/S/11 - 3212604

Příslušenství

ZBF 3,5 CUS - 0829394



ZBF 3,5,LGS:FORTL.ZAHLEN - 0801406



ZBF 3,5,QR:FORTL.ZAHLEN - 0801407



UCT-TMF 3,5 CUS - 0829644



Zkušební zástrčka

MPS-MT - 0201744



Izolační pouzdro

Zástrčka - PP-H 1,5/S/11 - 3212604

Příslušenství

MPS-IH WH - 0201663



MPS-IH RD - 0201676



MPS-IH BU - 0201689



MPS-IH YE - 0201692



MPS-IH GN - 0201702



MPS-IH GY - 0201728



Zástrčka - PP-H 1,5/S/11 - 3212604

Příslušenství

MPS-IH BK - 0201731



Výkresy

Diagram




Schéma zapojení



Phoenix Contact 2019 © - all rights reserved
<http://www.phoenixcontact.com>