

JT-RD6006

Programmerbar strømforsyning til laboratorier



JT-RD6006 laboriestrømforsyningen kan levere op til 60 V og 6 A i forbindelse med en kraftig DC-strømkilde. Strømforsyningen har et tastatur, som gør betjeningen meget praktisk og giver adgang til 9 hukommelsespladser, et USB-interface, hvor enheden nemt kan betjenes fra en pc ved hjælp af software, og en opladningsfunktion til genopladelige batterier. Enheden har også forskellige beskyttelses- og begrænsningsfunktioner såsom konstant spændingsdrift, konstant strømdrift, overspændingsbeskyttelse, overstrømsbeskyttelse og udskiftelige sikringer på printkortet (bag på strømforsyningen).

To forskellige huse og et Wifi-modul fås som ekstra tilbehør. JT-RD6006-Case1 er det lille kabinet, som har 2 stik til jævnstrømforsyning, en netafbryder og aktiv køling på bagsiden. JT-RD6006-Case2 er den store version af kabinettet, som også har plads til en (industriel) strømforsyningsenhed. WiFi-modulet giver adgang via en smartphone-app.

HOVEDFUNKTIONER

Model	RD6006
Særlige funktioner	Batteriopladningsfunktion, værdier kan nemt indtastes via tastaturet, Justerbar overstrømsbeskyttelse / overspændingsbeskyttelse Integreret RTC (kræver CR1220-batteri) NTC-temperatursensor
Dimensioner	167 x 81 x 65 mm
Vægt	607 g
Leveringens omfang	JT-RD6006, NTC-temperatursensor

YDERLIGERE SPECIFIKATIONER

Indgangsspænding	6 - 70 V
Udgangsspænding	0 - 60 V
Udgangsstrøm	0 - 6 A
Udgangseffekt	0 - 360 W
Spændingsopløsning	0,01 V
Nuværende opløsning	0,001 A
Måleområde for batteriopladningsfunktion	0 - 9999.99 Ah / 0 - 9999.99 Wh
Ripple	100 mV(pp) (ved maksimal udnyttelse)
Skærm	2,4 tommer LCD
Valgfrit tilbehør	Hus i to størrelser, WiFi-adapter
Arbejdstemperaturområde	-10 bis 40 °C
Sikring	SMD-sikring, hurtigvirkende, keramisk 10A
Bananstikkets diameter	4 mm

FLERE DETALJER

Varenummer	JT-RD6006
EAN	4250236820415
Toldtariffens nummer	8504403000