

LA SS 500



POE-FÄHIG

5MP AUFLÖSUNG

3.6MM BRENNWEITE

30M IR REICHWEITE

H.265+ VIDEOKOMPRIMIERUNG



Kamera

Bildsensor	1/2,8" CMOS Sensor
Auflösung	5MP
Pixel	2560(H)x1920(V)
Komprimierung	H.264 /H.264+ /H.265 /H.265+ /JPEG /AVI /MJPEG
Belichtungszeit	Auto: 1/25 - 1/10000Sec
Lichtempfindlichkeit	0,01 Lux

Objektiv

Brennweite	3,6 mm
Fokus Kontrolle	Fest
Objektivtyp	Fest

Nachtsicht

IR-LEDs	42μ x 2Pcs
IR-Reichweite	Bis zu 30 Meter
IR Status	Automatisch

Netzwerk

Anschluss	RJ-45 (10/100 Base-T)
Protokolle	TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, SMTP
ONVIF	Unterstützt ONVIF 2.4
P2P	Ja, Unterstützt QR-Code
PoE	IEEE 802.3af
Video-Verzögerung	0,3S (Innerhalb des Netzwerkes)
Mainstream	2560*1920@20fps
Substream	720*480@20fps
Browser	IE8-11, Chrome (unter v44), Firefox (unter v53), Mac Safari (unter v12)

Kamerafunktionen

Tag/Nacht	Farbe/ S&W (IR-CUT)
Bildkonfiguration	Sättigung/ Helligkeit/ Kontrast/ Schärfe, Spiegel, 3DNR, Weißabgleich, FLK (Flicker Control), Videomanipulation
Korridor-Modus	Ja
Defog-Modus	Ja
ROI	Ja
BLC	Ja
WDR	dWDR: 50dB
Bewegungserkennung	Ja
Privatzonenmaskierung	3 Zonen
Aufnahmemodus	NVR, CMS, Web
Sprache	Deutsch, Englisch, Polnisch, Russisch, Französisch, Türkisch, Spanisch etc.

Allgemein

Gehäuse	Metall
Schutzklasse	IP 67
IR-Cut Filter	Ja
Arbeitstemperatur	-20°C ~ +60°C ; Luftfeuchtigkeit maximal 95%
Lagertemperatur	-20°C ~ +60°C ; Luftfeuchtigkeit maximal 95%
Stromzufuhr	DS12V+-10%, 700mA
Größe	Ø157(W)x70(H)x66(D) mm
Gewicht	650g