

Schlauchschelle - WP-BASE HF 22 - 3240970

Bitte beachten Sie, dass die hier angegebenen Daten dem Online-Katalog entnommen sind. Die vollständigen Informationen und Daten entnehmen Sie bitte der Anwenderdokumentation. Es gelten die Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Internet-Downloads.
(<http://phoenixcontact.de/download>)



Schlauchklemmen

RoHS

Kaufmännische Daten

Verpackungseinheit	50 STK
Mindestbestellmenge	50 STK
GTIN	 4 046356 710886
GTIN	4046356710886
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	8,872 g
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	9,654 g
Zolltarifnummer	39174000
Herkunftsland	Deutschland
Verkaufsschlüssel	B1 - Markierung Montage

Technische Daten

Maße

Bohrlochdurchmesser	5,5 mm
Durchmesser	22 mm

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur (Betrieb)	-40 °C ... 120 °C
-------------------------------	-------------------

Allgemein

Farbe	silber/schwarz
Inhaltsstoffe	halogenfrei
Material	Stahl, verzinkt

Environmental Product Compliance

China RoHS	Zeitraum für bestimmungsgemäße Verwendung: unbegrenzt = EFUP-e
------------	--

Schlauchschelle - WP-BASE HF 22 - 3240970

Technische Daten

Environmental Product Compliance

	Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten
--	---

Klassifikationen

eCl@ss

eCl@ss 10.0.1	23159090
eCl@ss 4.0	23150100
eCl@ss 4.1	23150100
eCl@ss 5.0	23159000
eCl@ss 5.1	23159000
eCl@ss 6.0	23159000
eCl@ss 7.0	23159090
eCl@ss 8.0	23159090
eCl@ss 9.0	23159090

ETIM

ETIM 3.0	EC000519
ETIM 4.0	EC000127
ETIM 5.0	EC000127
ETIM 6.0	EC000127
ETIM 7.0	EC000127

UNSPSC

UNSPSC 6.01	30211812
UNSPSC 7.0901	39121410
UNSPSC 11	39121411
UNSPSC 12.01	39121411
UNSPSC 13.2	31162906
UNSPSC 18.0	31162906
UNSPSC 19.0	31162906
UNSPSC 20.0	31162906
UNSPSC 21.0	31162906