

Přechodka hadice-kabel - WP-EC TPE HF 28,5 BK - 3240978

Upozorňujeme, že zde uvedené údaje pocházejí z online katalogu. Úplné informace a údaje naleznete v uživatelské dokumentaci. Platí všeobecné podmínky použití pro stahování z internetu.
(<http://phoenixcontact.de/download>)



Koncové průchodky, přechodové průchodky od hadice ke kabelu

Obchodní data

package_quantity	25
GTIN	4046356710961

Technické údaje

Rozměry

Délka (b)	40,2 mm
Průměr	28,5 mm
Vnější průměr	28,2 mm

Okolní podmínky

Teplota prostředí (provoz)	-40 °C ... 120 °C
Krátkodobá teplota	150 °C

Všeobecné

Barva	černá
Obsažené látky	bezhalogenové
Třída hořlavosti podle UL 94	HB
Materiálem	TPE

Normy a určování

Přípojka podle normy	UL
Třída hořlavosti podle UL 94	HB

Environmental Product Compliance

China RoHS	Časové období pro použití k zamýšlenému účelu: neomezeně = EFUP-e
	Žádné nebezpečné látky nad mezními hodnotami

Klasifikace

eCl@ss

eCl@ss 4.0	27141131
------------	----------

Přechodka hadice-kabel - WP-EC TPE HF 28,5 BK - 3240978

Klasifikace

eCl@ss

eCl@ss 4.1	27141131
eCl@ss 5.0	27141131
eCl@ss 5.1	27141100
eCl@ss 6.0	27141100
eCl@ss 7.0	27439210
eCl@ss 8.0	27439210
eCl@ss 9.0	27430316
eCl@ss 10.0.1	27430316

ETIM

ETIM 3.0	EC000897
ETIM 4.0	EC002584
ETIM 5.0	EC000519
ETIM 6.0	EC000519
ETIM 7.0	EC000519

UNSPSC

UNSPSC 6.01	30211812
UNSPSC 7.0901	39121410
UNSPSC 11	39121411
UNSPSC 12.01	39121411
UNSPSC 13.2	39121404

Aprobace

UL Recognized /

Podrobnosti schválení

UL Recognized 	
Jmenovité napětí UN	
Jmenovitý proud IN	
mm ² /AWG/kcmil	

Výkresy

Phoenix Contact 2019 © - all rights reserved
<http://www.phoenixcontact.com>