

Ringkabelschuh - C-RCEI 1,5/M3 - 3241201

Bitte beachten Sie, dass die hier angegebenen Daten dem Online-Katalog entnommen sind. Die vollständigen Informationen und Daten entnehmen Sie bitte der Anwenderdokumentation. Es gelten die Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Internet-Downloads.
(<http://phoenixcontact.de/download>)



Ringkabelschuh, rot, 0,5 ... 1,5 mm², M3, mit eingebrachter Kupferhülse, für Isolationscrimp

Ihre Vorteile

- ✓ Die Hülsen laufen konisch zu und ermöglichen so ein einfaches und korrektes Einführen des Leiters
- ✓ Durch die zusätzlich eingebrachte Kupferhülse (Isolationscrimp) wird die mechanische Belastbarkeit der Verbindung deutlich erhöht.

RoHS

Kaufmännische Daten

Verpackungseinheit	100 STK
GTIN	 4 046356 816168
GTIN	4046356816168
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	0,785 g
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	0,785 g
Zolltarifnummer	85369010
Herkunftsland	Taiwan
Verkaufsschlüssel	B1 - Markierung Montage

Technische Daten

Maße

Länge (b)	17,7 mm
Breite (a)	5,5 mm
Länge Isolierstoffhülse (c)	11 mm
Innenmaß Isolierkragen (d)	4,1 mm
Abstand Mitte-Isolierstoffhülse (e)	4 mm
Innendurchmesser (f)	3,2 mm
Materialstärke (g)	0,75 mm

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur (Betrieb)	-20 °C ... 105 °C
-------------------------------	-------------------

Ringkabelschuh - C-RCEI 1,5/M3 - 3241201

Technische Daten

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur (Montage)	-20 °C ... 100 °C
optimale Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport)	20 °C 50 % Luftfeuchtigkeit (RH), Lagerung in der geschlossenen Originalverpackung. Vermeidung direkter Sonneneinstrahlung und Wärmezufuhr.
Kurzzeitemperatur	100 °C

Allgemein

Farbe	rot
Inhaltsstoffe	halogenfrei
Brennbarkeitsklasse nach UL 94	V2
Material	Kupfer
Isolierstoff	PA
Beschichtung	verzinnt

Normen und Bestimmungen

Brennbarkeitsklasse nach UL 94	V2
--------------------------------	----


Environmental Product Compliance

China RoHS	Zeitraum für bestimmungsgemäße Verwendung: unbegrenzt = EFUP-e
	Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten

Zeichnungen

Ringkabelschuh - C-RCEI 1,5/M3 - 3241201

Maßzeichnung



Klassifikationen

eCl@ss

eCl@ss 4.0	27060700
eCl@ss 4.1	27060700
eCl@ss 5.0	27400200
eCl@ss 5.1	27400200
eCl@ss 6.0	27400200
eCl@ss 7.0	27400204
eCl@ss 8.0	27400204
eCl@ss 9.0	27400204

ETIM

ETIM 3.0	EC000005
ETIM 4.0	EC001052
ETIM 5.0	EC001052
ETIM 6.0	EC001052
ETIM 7.0	EC001052

Ringkabelschuh - C-RCEI 1,5/M3 - 3241201

Klassifikationen

UNSPSC

UNSPSC 6.01	30212109
UNSPSC 7.0901	27121703
UNSPSC 11	27121703
UNSPSC 12.01	27121703
UNSPSC 13.2	27121707
UNSPSC 18.0	27121707
UNSPSC 19.0	27121707
UNSPSC 20.0	27121707
UNSPSC 21.0	27121707