

Kulaté kabelové oko - C-RCEI 1,5/M3 - 3241201

Upozorňujeme, že zde uvedené údaje pocházejí z online katalogu. Úplné informace a údaje naleznete v uživatelské dokumentaci. Platí všeobecné podmínky použití pro stahování z internetu.
(<http://phoenixcontact.de/download>)



Kulaté kabelové oko, červené, 0,5 ... 1,5 mm², M3, s připevněným měděným pouzdrem, pro izolační lisování

Vaše výhody

- ✓ Pouzdra vedou kónicky a umožňují tak snadné a správné zavedení vodiče
- ✓ Díky dodatečně připevněnému měděnému pouzdru (izolační lisování) je podstatně zvýšena mechanická zatížitelnost spojení.

Obchodní data

package_quantity	100
GTIN	4046356816168

Technické údaje

Rozměry

Délka (b)	17,7 mm
Šířka (a)	5,5 mm
Délka pouzdra izolačního materiálu (c)	11 mm
Vnitřní rozměr izolačního límce (d)	4,1 mm
Vzdálenost středu pouzdra izolačního materiálu (e)	4 mm
Vnitřní průměr (f)	3,2 mm
Tloušťka materiálu (g)	0,75 mm

Okolní podmínky

Teplota prostředí (provoz)	-20 °C ... 105 °C
teplota okolí (montáž)	-20 °C ... 100 °C
optimální teplota prostředí (skladování/přeprava)	20 °C 50 % Vlhkost vzduchu (RH), skladování v uzavřeném originálním balení. Zamezení přímému slunečnímu záření a přívodu tepla.
Krátkodobá teplota	100 °C

Všeobecné

Barva	červená
Obsažené látky	bezhalogenové
Třída hořlavosti podle UL 94	V2
Materiálem	měď
Izolační materiál	PA
Povrstvení	pocínováno

Kulaté kabelové oko - C-RCEI 1,5/M3 - 3241201

Technické údaje

Normy a určování

Třída hořlavosti podle UL 94	V2
-------------------------------------	----

Environmental Product Compliance

China RoHS	Časové období pro použití k zamýšlenému účelu: neomezeně = EFUP-e
	Žádné nebezpečné látky nad mezními hodnotami

Klasifikace

eCl@ss

eCl@ss 4.0	27060701
eCl@ss 4.1	27060701
eCl@ss 5.0	27400201
eCl@ss 5.1	27400200
eCl@ss 6.0	27400200
eCl@ss 7.0	27400204
eCl@ss 8.0	27400204
eCl@ss 9.0	27400204

ETIM

ETIM 3.0	EC000005
ETIM 4.0	EC001052
ETIM 5.0	EC001052
ETIM 6.0	EC001052
ETIM 7.0	EC001052

UNSPSC

UNSPSC 6.01	30212109
UNSPSC 7.0901	27121703
UNSPSC 11	27121703
UNSPSC 12.01	27121703
UNSPSC 13.2	27121707

Výkresy

Výkres v měřítku



