



# Einhell

# CLASSIC

Tischkreissäge

**TC-TS 315 U**

**Art.-Nr.: 4340556**

Ident.-Nr.: 11018

EAN-Code: 4006825640083

Mit der Tischkreissäge TC-TS 315 U mit 2.000 W Leistung gelangen akkurate Schnitte. Die Tischverlängerung macht eine einfache Handhabung langer Werkstücke möglich. Der transparente Sägeblattschutz gewährt eine direkte Sicht auf den Schnitt. Sicherheit bietet das in der Höhe einstellbare Sägeblatt, das Werkzeug zum Wechsel ist im Lieferumfang enthalten, ebenso der Schiebestock. Das Sägeblatt kann bis zu 45° für Gehrungsschnitte eingestellt werden, der Winkelanschlag und die lange Führungsschiene sind für Gehrungen von -60° bis +60° konzipiert. Der Parallelanschlag ist stabil und lang für genaue Säumschnitte. Der Überlastschalter schützt den Motor vor Beschädigung. Durch Griffe und die Räder am Untergestell ist ein mobiler Einsatz möglich.

## Ausstattung

- Tischverlängerung für einfache Handhabung langer Werkstücke
- Transparenter Sägeblattschutz mit direkter Sicht auf den Schnitt
- Griffe und Räder am Untergestell für einfache Mobilität der Säge
- Sägeblatt kann bis zu 45° für Gehrungsschnitte eingestellt werden
- In der Höhe einstellbares Sägeblatt für sichere Arbeit
- Stabiler und langer Parallelanschlag für genaue Säumschnitte
- Winkelanschlag und Führungsschiene für Gehrungen -60° bis +60°
- Überlastschalter um den Motor vor Beschädigung zu schützen
- Lieferung inkl. Schiebestock und Werkzeug zum Sägeblattwechsel




## Technische Daten

- Netzanschluss	220-240 V   50 Hz
- Max. Leistung (S6   S6%)	2000 W   40 %
- Leerlaufdrehzahl	2950 min <sup>-1</sup>
- Sägeblatt	Ø315 x ø30 mm
- Anzahl Sägezähne	40 STK
- Schwenkbereich Sägeblatt	45 °
- Max. Schnitthöhe bei 45°	55 mm
- Max. Schnitthöhe bei 90°	85 mm
- Höhenverstellung stufenlos	0-85 mm
- Durchmesser Absauganschluss	100 mm
- Arbeitshöhe	870 mm
- Größe Arbeitstisch	800 x 550 mm
- Tischverlängerung hinten	740 x 400 mm



## Logistische Daten

- Produktgewicht	52.64 kg
- Bruttogewicht Einzelverpackung	60.225 kg
- Maße Einzelverpackung	855 x 610 x 510 mm
- Stück pro Exportkarton	1 STK
- Bruttogewicht Exportkarton	60.23 kg
- Maße Exportkarton	845 x 590 x 505 mm
- Containermengen (20"/40"/40"HC)	96   216   270



## Als Sonderzubehör erhältlich



ST 315  
Stat. Sägen-Zubehör  
Art.-Nr.: 4340559  
EAN-Code: 4006825648744  
Einhell Accessory