

## Ⓛ Bedienungsanleitung

### Solar-Wandleuchte mit PIR-Bewegungssensor, 3000 K 1000 lumen

Best.-Nr. 2336766

#### Bestimmungsgemäße Verwendung

Bei diesem Produkt handelt es sich um eine solarbetriebene Wandleuchte mit Bewegungsmelder. Die Leuchte verfügt über einen fest verbauten Akku, der über das integrierte Solarmodul geladen wird.

Das Produkt ist für den Einsatz im Freien vorgesehen. Das Produkt, bzw. dessen Gehäusekomponente, entspricht der Schutzart IP65 und ist damit vor dem Eindringen von Staub und schwachem Strahlwasser aus jeder Richtung geschützt.

Aus Sicherheits- und Zulassungsgründen dürfen Sie das Produkt nicht umbauen und/oder verändern. Sollten Sie das Produkt für andere als die zuvor beschriebenen Zwecke verwenden, kann das Produkt beschädigt werden. Darüber hinaus kann eine unsachgemäße Verwendung zu weiteren Gefahren führen. Lesen Sie sich die Bedienungsanleitung sorgfältig durch und bewahren Sie sie sicher auf. Reichen Sie das Produkt nur zusammen mit der Bedienungsanleitung an Dritte weiter.

Dieses Produkt erfüllt die gesetzlichen nationalen und europäischen Anforderungen. Alle enthaltenen Firmennamen und Produktbezeichnungen sind Warenzeichen der jeweiligen Inhaber. Alle Rechte vorbehalten.

#### Lieferumfang

- Produkt
- 2 x Dübel
- 2 x Befestigungsschraube
- Bedienungsanleitung



#### Aktuelle Bedienungsanleitungen

Laden Sie aktuelle Bedienungsanleitungen über den Link [www.conrad.com/downloads](http://www.conrad.com/downloads) herunter oder scannen Sie den abgebildeten QR-Code. Befolgen Sie die Anweisungen auf der Webseite.

#### Symbol-Erklärung



Das Symbol mit dem Ausrufezeichen im Dreieck weist auf wichtige Informationen in dieser Bedienungsanleitung hin. Lesen Sie diese Informationen immer aufmerksam.



Dieses Produkt ist nach Schutzklasse III gefertigt.

#### Sicherheitshinweise



Lesen Sie sich die Bedienungsanleitung sorgfältig durch und beachten Sie insbesondere die Sicherheitshinweise. Sollten Sie die in dieser Bedienungsanleitung aufgeführten Sicherheitshinweise und Informationen für einen ordnungsgemäßen Gebrauch nicht beachten, übernehmen wir keine Haftung für daraus resultierende Personen- oder Sachschäden. Darüber hinaus erlischt in solchen Fällen die Gewährleistung/Garantie.

#### a) Allgemeine Hinweise

- Das Produkt ist kein Spielzeug. Halten Sie es von Kindern und Haustieren fern.

#### Montage



- Vergewissern Sie sich, dass die Schrauben für das Oberflächenmaterial am Montageort geeignet sind. Greifen Sie bei Bedarf auf die Wanddübel zurück. Wenden Sie sich im Zweifelsfall an einen Fachmann.
- Wählen Sie einen Montageort, an dem die größtmögliche Menge an Sonnenstrahlung auf das Solarmodul trifft.
- Montieren Sie das Produkt nicht in der Nähe anderer Lichtquellen wie Straßenlaternen o. ä. Andernfalls wird verhindert, dass der Sensor das Leuchtmittel wie vorgesehen einschaltet.

- Lassen Sie das Verpackungsmaterial nicht achtlos liegen. Dieses könnte andernfalls für Kinder zu einem gefährlichen Spielzeug werden.

- Schützen Sie das Produkt vor extremen Temperaturen, starken Erschütterungen, Lösungsmitteln sowie brennbaren Gasen und Dämpfen.

- Setzen Sie das Produkt keiner mechanischen Beanspruchung aus.

- Sollte kein sicherer Betrieb mehr möglich sein, nehmen Sie das Produkt außer Betrieb und schützen Sie es vor unbeabsichtigter Verwendung. Der sichere Betrieb ist nicht mehr gewährleistet, wenn das Produkt

- sichtbare Schäden aufweist,
- nicht mehr ordnungsgemäß funktioniert,
- über einen längeren Zeitraum unter ungünstigen Umgebungsbedingungen gelagert wurde oder
- erheblichen Transportbelastungen ausgesetzt wurde.

- Gehen Sie stets vorsichtig mit dem Produkt um. Stöße, Schläge oder sogar das Herunterfallen aus geringer Höhe können das Produkt beschädigen.

- Wenden Sie sich an eine sachkundige Person, sollten Sie Zweifel in Bezug auf die Arbeitsweise, die Sicherheit oder den Anschluss des Geräts haben.

- Lassen Sie Wartungs-, Änderungs- und Reparaturarbeiten ausschließlich von einer Fachkraft bzw. einer zugelassenen Fachwerkstatt ausführen.

- Sollten Sie noch Fragen haben, die in dieser Bedienungsanleitung nicht beantwortet wurden, wenden Sie sich an unseren technischen Kundendienst oder anderes Fachpersonal.

#### b) Akku

- Der Akku ist fest im Produkt verbaut und kann nicht ausgetauscht werden.

- Beschädigen Sie den Akku niemals. Bei Beschädigung des Akkugehäuses besteht Explosions- und Brandgefahr!

- Die Kontakte/Anschlüsse des Akkus dürfen nicht kurzgeschlossen werden. Werfen Sie den Akku bzw. das Produkt nicht ins Feuer. Es besteht Explosions- und Brandgefahr!

- Laden Sie den Akku auch bei Nichtverwendung des Produkts regelmäßig wieder auf. Durch die verwendete Akkutechnik ist dabei keine vorherige Entladung des Akkus erforderlich.

#### c) Montage

- Achten Sie beim Bohren oder Festziehen der Schrauben darauf, dass sich keine Kabel, Drähte oder Rohre unter der Montagefläche befinden.

- ⚡ Bei versehentlichem Anbohren elektrischer Leitungen besteht die Gefahr eines lebensgefährlichen elektrischen Schlags!


#### Entsorgung



Elektronische Geräte sind Wertstoffe und gehören nicht in den Hausmüll. Entsorgen Sie das Produkt am Ende seiner Lebensdauer gemäß den geltenden gesetzlichen Bestimmungen.

Sie erfüllen damit die gesetzlichen Verpflichtungen und leisten Ihren Beitrag zum Umweltschutz.


#### a) Erfassungswinkel des Bewegungssensors



Bewegungserkennung:

- Funktioniert am besten, wenn das Subjekt am Sensor vorbeiläuft.
- Bei einer Montage hinter Glas ist die Funktion beeinträchtigt.

#### b) Montage



1. Markieren Sie einen Montageort, der sich in einer Höhe zwischen 2,5 und 3 m über dem Boden befindet.
2. Treiben Sie dann die erste Schraube in die Bohrung hinein. Lassen Sie zwischen der Montagefläche und dem Schraubenkopf einen kleinen Freiraum und hängen Sie das Produkt auf (1).
3. Markieren Sie nun die Stelle der zweiten Bohrung und nehmen Sie das Produkt wieder herunter.
4. Befestigen Sie nach dem Bohren das Produkt an der Wand.
  - Hängen Sie das Produkt an der ersten Schraube auf.
  - Fixieren Sie es mit Hilfe der zweiten Schraube (2).

#### Inbetriebnahme und Verwendung



##### Wichtig

- Halten Sie den Sonnenkollektor möglichst sauber, um stets den optimalen Ladewirkungsgrad zu erzielen. Informationen dazu finden Sie im Abschnitt „Pflege und Reinigung“.
- Sollte das Solarmodul nicht genügend Sonnenlicht erhalten, führen Sie die nachstehend aufgeführten Schritte aus:
  - Schonen Sie den Akku, indem Sie die Betriebsart „Modus 1“ auswählen und so den Stromverbrauch in der Nacht reduzieren.
  - Die Kapazität des in dem Gerät verbauten Akkus ist möglicherweise zur Neige gegangen, wodurch sich die Leuchte nicht mehr einschalten lässt. Setzen Sie das Modul in einem solchen Fall eine Zeit lang direkter Sonneneinstrahlung aus, damit sich der Akku wieder auflädt.

1. Laden Sie vor der erstmaligen Inbetriebnahme zunächst einmal mindestens fünf Stunden lang den Akku auf, indem Sie das Solarmodul an einem Ort platzieren, an dem es direkter Sonneneinstrahlung ausgesetzt ist.
2. Halten Sie anschließend die rote Taste anderthalb Sekunden lang gedrückt, um das Gerät ein bzw. auszuschalten.
3. Drücken Sie nun wiederholt die rote Taste, um die gewünschte Betriebsart einzustellen:
  - Modus 1: LED-Leuchtmittel aus. Bei Auslösung des PIR-Sensors schaltet sich das LED-Leuchtmittel ein (1000 lm).
  - Modus 2: LED-Leuchtmittel ein (20 lm). Bei Auslösung des PIR-Sensors leuchtet das LED-Leuchtmittel noch heller (1000 lm).

#### Bewegungsmelder

Das LED-Leuchtmittel bleibt nach der letzten Bewegungserfassung noch zehn Sekunden lang eingeschaltet bzw. leuchtet heller.

#### Pflege und Reinigung

- Verwenden Sie keine aggressiven Reinigungsmittel, Alkohol oder andere chemische Lösungsmittel, da diese zu Schäden am Gehäuse und zu Fehlfunktionen führen können.
- Verwenden Sie zum Reinigen des Produkts ein trockenes, faserfreies Tuch.
- Nehmen Sie bei Bedarf ein mit Wasser angefeuchtetes Tuch zur Hand.

#### Technische Daten

Eingangsspannung / Leistungsaufnahme	4,5 V / 0,6 W (über Solarmodul)
Art des Solarmoduls	polykristallin
Akku	Li-Ion, 3,7 V, 2000 mAh
Ladedauer	15 Stunden bei 10000 Lux
Akkulaufzeit	max. 7 Nächte (8 Stunden/Nacht)
Schutzart	IP65
Schutzklasse	III
LED	21 Stk.
Farbtemperatur	3000 K
Betriebsarten der Leuchte	Modus 1: 0 lm + PIR (1000 lm) Modus 2: 20 lm + PIR (1000 lm)
PIR-Sensor	Erfassungswinkel: 120° Erfassungsreichweite: ≤3 m
Montagehöhe	2,5 – 3 m
Betriebs-/Lagertemperatur	-20 bis +60 °C ≤75 % rF (nicht kondensierend)
Abmessungen (H x B x T)	106 x 137 x 216 mm
Gewicht	264 g

GB Operating Instructions

Solar Wall Light PIR Sensor 3000 K 1000 lm

Item No. 2336766

Intended use

This is a wall mounted light with motion sensor. It has a non-removable battery that is charged by the integrated solar panel.

The product is intended for outdoor use. It has an ingress protection rating of IP65 and is protected from dust and low-pressure water spray from all directions.

For safety and approval purposes, you must not rebuild and/or modify this product. If you use the product for purposes other than those described above, the product may be damaged. In addition, improper use can result in or other hazards. Read the instructions carefully and store them in a safe place. Make this product available to third parties only together with its operating instructions.

This product complies with the statutory national and European requirements. All company names and product names are trademarks of their respective owners. All rights reserved.

Delivery content

- Product
- 2x wall plugs
- 2x mounting screws
- Operating instructions



Up-to-date operating instructions

Download the latest operating instructions at [www.conrad.com/downloads](http://www.conrad.com/downloads) or scan the QR code shown. Follow the instructions on the website.

Explanation of symbols

The symbol with the exclamation mark in the triangle is used to indicate important information in these operating instructions. Always read this information carefully.

This product is constructed according to protection class III.

Safety instructions

**Read the operating instructions carefully and especially observe the safety information. If you do not follow the safety instructions and information on proper handling in this manual, we assume no liability for any resulting personal injury or damage to property. Such cases will invalidate the warranty/guarantee.**

a) General information

- The device is not a toy. Keep it out of the reach of children and pets.
- Do not leave packaging material lying around carelessly. This may become dangerous playing material for children.

Installation

Important

- Check if the screws are suitable for the mounting surface material. Use the wall plugs if necessary. If in doubt consult a professional.
- Select a location where the solar panel receives the most sunlight.
- Do not place the product near other light sources such as streetlights. This will prevent the sensor from activating.

- Protect the appliance from extreme temperatures, strong jolts, flammable gases, steam, and solvents.
- Do not place the product under any mechanical stress.
- If it is no longer possible to operate the product safely, take it out of operation and protect it from any accidental use. Safe operation can no longer be guaranteed if the product:
  - is visibly damaged,
  - is no longer working properly,
  - has been stored for extended periods in poor ambient conditions or
  - has been subjected to any serious transport-related stresses.
- Please handle the product carefully. Jolts, impacts or a fall even from a low height can damage the product.
- Consult an expert when in doubt about the operation, safety, or connection of the appliance.
- Maintenance, modifications, and repairs must only be completed by a technician or an authorised repair centre.
- If you have questions which remain unanswered by these operating instructions, contact our technical support service or other technical personnel.

b) Rechargeable battery

- The rechargeable battery is permanently built into the product and cannot be replaced.
- Never damage the rechargeable battery. Damaging the casing of the rechargeable battery might cause an explosion or a fire!
- Never short-circuit the contacts of the rechargeable battery. Do not throw the battery or the product into fire. There is a danger of fire and explosion!
- Charge the rechargeable battery regularly, even if you do are not using the product. Due to the rechargeable battery technology being used, you do not need to discharge the rechargeable battery first.

c) Installation


- When drilling or tightening screws, make sure there are no cables, wires, or pipes located underneath the surface.
- Inadvertently drilling through electric cables can cause life-threatening electric shock!

Disposal

Electronic devices are recyclable waste and must not be disposed of in the household waste. At the end of its service life, dispose of the product in accordance with applicable regulatory guidelines.

You thus fulfill your statutory obligations and contribute to the protection of the environment.


a) Motion detection angle



Motion detection:

- Works best when the subject walks across the sensor.
- Does not work well behind glass.

b) Mounting



1. Mark a surface 2.5 - 3 m above ground level.
2. Insert the first screw into the hole. Leave some of the screw head protruding and then hang the product (1).
3. Mark the position of the second hole then remove the product.
4. Secure the product.
  - Hang the product from the hole.
  - Secure it with the second screw (2).

Operation

Important

- Keep the panel clean to maximize charging efficiency. See section "Care and cleaning".
- If the solar panel does not receive enough sunlight:
  - Conserve battery by reducing the power consumption during the night by selecting "Mode 1".
  - The product may run out of battery and will not switch on. If this happens place it under bright sunlight to recharge.

1. Before first use, place the panel under bright sunlight for at least 5 hours to charge the battery.
2. Press and hold the red button for 1.5 seconds to switch the power ON/OFF.
3. Press the red button to switch modes:
  - Mode 1: LED OFF. When PIR sensor is triggered LED turns ON (1000 lm).
  - Mode 2: LED ON (20 lm). When PIR sensor is triggered LED gets brighter (1000 lm).

Motion sensor

The LED will stay on 10 seconds after the motion stops.

Care and cleaning

- Do not use any aggressive cleaning agents, rubbing alcohol or other chemical solutions as they can cause damage to the housing and malfunctioning.
- Clean the product with a dry, fibre-free cloth.
- Use a cloth moistened with water if needed.

Technical data

Input voltage / power .....	4.5 V 0.6 W (from solar panel)
Solar panel type.....	Polycrystalline
Rechargeable battery .....	Li-ion 3.7 V, 2000 mAh
Recharge time .....	15 hours at 10000 lux
Operating time .....	max. 7 nights (8 hours/night)
Ingress protection .....	IP65
Protection class .....	III
LED.....	21 pcs
Colour temperature.....	3000 K
Light modes.....	Mode 1: 0 lm + PIR (1000 lm) Mode 2: 20 lm + PIR (1000 lm)
PIR sensor.....	Detection angle: 120° Detection distance: ≤3 m
Installation height.....	2.5 - 3 m
Operating/storage temperature .....	-20 to +60 °C ≤75 % RH (non-condensing)
Dimensions (W x H x D) .....	106 x 137 x 216 mm
Weight .....	264 g

## F Mode d'emploi

### Lampe solaire murale avec capteur PIR 3000 K 1000 lm

N° de commande 2336766

#### Utilisation prévue

Il s'agit d'une lampe murale avec capteur de mouvement. Elle dispose d'une batterie non amovible qui est chargée par le panneau solaire intégré.

Le produit est prévu pour un usage en extérieur. Il a un indice de protection IP65 contre les infiltrations et est protégé contre la poussière et les projections d'eau à basse pression de toutes les directions.

Pour des raisons de sécurité et d'homologation, toute reconstruction et/ou modification du produit est interdite. Toute utilisation à des fins autres que celles décrites ci-dessus pourrait endommager le produit. En outre, une mauvaise utilisation vous expose à d'autres risques. Lisez attentivement les instructions du mode d'emploi et conservez-le dans un endroit sûr. Ne mettez ce produit à la disposition de tiers qu'avec son mode d'emploi.

Ce produit est conforme aux exigences nationales et européennes en vigueur. Tous les noms d'entreprises et appellations de produits sont des marques commerciales de leurs propriétaires respectifs. Tous droits réservés.

#### Contenu de l'emballage

- Produit
- 2 chevilles murales
- 2 vis de fixation
- Mode d'emploi



#### Mode d'emploi actualisé

Téléchargez la dernière version du mode d'emploi sur [www.conrad.com/downloads](http://www.conrad.com/downloads) ou scannez le code QR. Suivez les instructions figurant sur le site Web.

#### Explication des symboles



Le symbole avec le point d'exclamation dans un triangle sert à indiquer les informations importantes présentes dans ce mode d'emploi. Veuillez lire ces informations attentivement.



Le produit a été fabriqué selon la classe de protection III.

#### Consignes de sécurité



Lisez attentivement le mode d'emploi et observez particulièrement les consignes de sécurité. Nous déclinons toute responsabilité en cas de dommages corporels ou matériels résultant du non-respect des consignes de sécurité et des informations relatives à la manipulation correcte contenues dans ce manuel. De tels cas entraînent l'annulation de la garantie.

#### a) Informations générales

- Cet appareil n'est pas un jouet. Il doit rester hors de portée des enfants et des animaux domestiques.
- Ne laissez pas traîner le matériel d'emballage. Celui-ci peut se révéler dangereux si des enfants le prennent pour un jouet.

#### Installation

##### ! Important

- Vérifiez si les vis sont adaptées au matériau de la surface de montage. Utilisez les chevilles murales si nécessaire. En cas de doute, consultez un professionnel.
- Choisissez un endroit où le panneau solaire reçoit le plus de lumière.
- Ne placez pas le produit à proximité d'autres sources de lumière telles que les lampadaires. Cela empêche le capteur de s'activer.

- Gardez l'appareil à l'abri de températures extrêmes, de secousses intenses, de gaz inflammables, de vapeurs et de solvants.
- N'exposez pas le produit à des contraintes mécaniques.

- Si une utilisation du produit en toute sécurité n'est plus possible, arrêtez de l'utiliser et protégez-le de toute utilisation accidentelle. Un fonctionnement sûr ne peut plus être garanti si le produit :
  - est visiblement endommagé,
  - ne fonctionne plus correctement,
  - a été stocké pendant une période prolongée dans des conditions défavorables ou
  - a été transporté dans des conditions très rudes.

- est visiblement endommagé,
- ne fonctionne plus correctement,
- a été stocké pendant une période prolongée dans des conditions défavorables ou
- a été transporté dans des conditions très rudes.

- Manipulez le produit avec précaution. Des secousses, des chocs ou une chute, même de faible hauteur, peuvent endommager le produit.

- Consultez un spécialiste en cas de doute sur le fonctionnement, la sécurité ou le raccordement de l'appareil.

- L'entretien, les modifications et les réparations doivent être effectués uniquement par un technicien ou un centre de réparation agréé.

- Si vous avez des questions dont la réponse ne figure pas dans ce mode d'emploi, contactez notre service d'assistance technique ou tout autre personnel technique.

#### b) Accumulateurs

- L'accumulateur est intégré au produit, il n'est pas remplaçable.

- N'endommagez jamais l'accumulateur. Un dommage sur le boîtier de l'accumulateur peut provoquer un risque d'explosion et d'incendie !

- Ne court-circuitez jamais les contacts de l'accumulateur. Ne jetez pas l'accumulateur ou le produit dans le feu. Cela constitue un risque d'explosion et d'incendie !

- Rechargez régulièrement l'accumulateur même lorsque vous n'utilisez pas le produit. Grâce à la technologie des accumulateurs, un déchargement préalable de l'accumulateur n'est pas nécessaire.

#### c) Installation

- Avant de percer les trous ou de serrer les vis, assurez-vous qu'aucun câble, conduit ou canalisation ne passe sous la surface de fixation.

- Percer par inadvertance à travers des câbles électriques peut entraîner un risque d'électrocution mortelle !


#### Élimination des déchets



Les appareils électroniques sont des matériaux recyclables et ne doivent pas être éliminés avec les ordures ménagères. En fin de vie, éliminez l'appareil conformément aux dispositions légales en vigueur.

Ainsi, vous respectez les ordonnances légales et contribuez à la protection de l'environnement.


#### a) Angle de détection de mouvements



#### Détection de mouvement

- La détection est optimale lorsque le sujet traverse le capteur.
- Ne fonctionne pas bien derrière une vitre.

#### b) Montage



1. Marquez une surface de 2,5 à 3 m au-dessus du sol.
2. Insérez la première vis dans le trou. Laissez une partie de la tête de vis dépasser et accrochez ensuite le produit (1).
3. Marquez la position du deuxième trou puis retirez le produit.
4. Fixez le produit.
  - Accrochez le produit par le trou.
  - Fixez-le avec la deuxième vis (2).

#### Fonctionnement

##### ! Important

- Gardez les panneaux propres pour maximiser l'efficacité de la charge. Consultez la section « Entretien et nettoyage ».
- Si le panneau solaire ne reçoit pas suffisamment de lumière du soleil :
  - Préservez l'autonomie de la batterie en réduisant la consommation d'énergie pendant la nuit par la sélection du « Mode 1 ».
  - Le produit peut être à court de batterie et ne s'allumera pas. Dans ce cas, placez-le sous un soleil éclatant pour qu'il se recharge.

1. Avant la première utilisation, placez le panneau sous un soleil éclatant pendant au moins 5 heures pour charger la batterie.
2. Appuyez sur le bouton rouge et maintenez-le enfoncé pendant 1,5 secondes pour allumer ou éteindre l'appareil.
3. Appuyez sur le bouton rouge pour changer de mode :
  - Mode 1 : LED éteinte. Lorsque le capteur PIR est déclenché, la LED s'allume (1000 lm).
  - Mode 2 : LED allumée (20 lm). Lorsque le capteur PIR est déclenché, la LED devient plus claire (1000 lm).

#### Détecteur de mouvements

La LED reste allumée 10 secondes après l'arrêt du mouvement.

#### Entretien et nettoyage

- N'utilisez pas de produits de nettoyage abrasifs, d'alcool à friction ou d'autre produit chimique ; ceux-ci risqueraient d'abîmer le boîtier et de causer des dysfonctionnements.
- Nettoyez le produit à l'aide d'un chiffon sec et sans fibres.
- Utilisez un chiffon humidifié avec de l'eau si nécessaire.

#### Caractéristiques techniques

Tension/puissance d'entrée.....	4,5 V 0,6 W (du panneau solaire)
Type de panneau solaire.....	polycristallin
Batterie rechargeable.....	Li-ion 3,7 V, 2 000 mAh
Durée de charge.....	15 heures à 10000 lux
Durée de fonctionnement.....	7 nuits max. (8 heures/nuit)
Indice de protection.....	IP65
Classe de protection.....	III
LED.....	21 pcs
Température de couleur.....	3 000 K
Modes d'éclairage.....	Mode 1 : 0 lm + PIR (1000 lm) Mode 2 : 20 lm + PIR (1000 lm)
Capteur PIR.....	Angle de détection : 120° Distance de détection : ≤3 m
Hauteur d'installation.....	2,5 - 3 m
Température de fonctionnement/ stockage.....	-20 à +60 °C ≤75 % HR (sans condensation)
Dimensions (l x h x p).....	106 x 137 x 216 mm
Poids.....	264 g



## Gebruiksaanwijzing

### Wandlamp op zonne-energie met PIR-sensor 3000 K 1000 lm

Bestelnr. 2336766

#### Beoogd gebruik

Deze lamp is bestemd voor muurmontage en is voorzien van een bewegingssensor. Het heeft een niet-uitneembare batterij die wordt opgeladen door het geïntegreerde zonnepaneel.

Het product is bedoeld voor buitengebruik. Het heeft een IP65 beschermingsklasse en is beschermd tegen stof en spattend water op lage druk vanuit alle richtingen.

Om veiligheids- en goedkeuringsredenen mag u niets aan dit product veranderen. Als het product voor andere doeleinden wordt gebruikt dan hierboven beschreven, kan het worden beschadigd. Bovendien kan onjuist gebruik tot andere gevaren leiden. Lees de gebruiksaanwijzing goed door en bewaar deze op een veilige plek. Het product mag alleen samen met de gebruiksaanwijzing aan derden worden doorgegeven.

Het product is voldoet aan de nationale en Europese wettelijke voorschriften. Alle bedrijfs- en productnamen zijn handelsmerken van de betreffende eigenaren. Alle rechten voorbehouden.

#### Leveringsomvang

- Product
- 2x muurplug
- 2x montageschroeven
- Gebruiksaanwijzing



#### Meest recente gebruiksaanwijzing

Download de meest recente gebruiksaanwijzing via [www.conrad.com/downloads](http://www.conrad.com/downloads) of scan de afgebeelde QR-code. Volg de aanwijzingen op de website op.

#### Verklaring van de tekens



Dit symbool met het uitroepteken in een driehoek wordt gebruikt om belangrijke informatie in deze gebruiksaanwijzing te onderstrepen. Lees deze informatie altijd aandachtig door.



Dit product pomp is gefabriceerd in overeenstemming met beschermingsklasse III.

#### Veiligheidsinstructies



Lees de gebruiksaanwijzing aandachtig door en neem vooral de veiligheidsinstructies in acht. Indien de veiligheidsinstructies en de aanwijzingen voor een juiste bediening in deze gebruiksaanwijzing niet worden opgevolgd, aanvaarden wij geen verantwoordelijkheid voor hieruit resulterend persoonlijk letsel of materiële schade. In dergelijke gevallen vervalt de aansprakelijkheid/garantie.

#### a) Algemene informatie

- Dit apparaat is geen speelgoed. Houd het buiten het bereik van kinderen en huisdieren.
- Laat verpakkingsmateriaal niet achteloos rondslingeren. Dit kan voor kinderen gevaarlijk speelgoed worden.

#### Installatie

##### ⚠ Belangrijk

- Controleer of de schroeven geschikt zijn voor het materiaal van het installatieoppervlak. Gebruik indien nodig de muurpluggen. Raadpleeg in geval van twijfel een professionele monteur.
- Kies een plek waar het zonnepaneel het meeste zonlicht krijgt.
- Plaats het product niet in de buurt van andere lichtbronnen zoals straatverlichting. Zo wordt voorkomen dat de sensor wordt geactiveerd.

- Bescherm het product tegen extreme temperaturen, sterke schokken, brandbare gassen, stoom en oplosmiddelen.

- Stel het product niet aan mechanische spanning bloot.

- Als het product niet langer veilig gebruikt kan worden, stel het dan buiten bedrijf en zorg ervoor dat niemand het per ongeluk kan gebruiken. Veilig gebruik kan niet langer worden gegarandeerd als het product:
  - zichtbaar is beschadigd,
  - niet meer naar behoren werkt,
  - gedurende een langere periode onder slechte omstandigheden is opgeslagen of
  - onderhevig is geweest aan ernstige transportbelasting.

- Behandel het product met zorg. Schokken, stoten of zelfs een val van geringe hoogte kunnen het product beschadigen.

- Raadpleeg een expert als u vragen hebt over gebruik, veiligheid of aansluiting van het apparaat.

- Onderhoud, aanpassingen en reparaties mogen alleen uitgevoerd worden door een technicus of een daartoe bevoegd servicecentrum.

- Als u nog vragen heeft die niet door deze gebruiksaanwijzing worden beantwoord, kunt u contact opnemen met onze technische dienst of ander technisch personeel.

#### b) Oplaadbare batterij

- De oplaadbare accu is ingebouwd in het product en kan niet worden vervangen.

- Beschadig de oplaadbare accu nooit. Het beschadigen van de behuizing van de oplaadbare accu kan explosiegevaar of brand veroorzaken!

- U mag de polen van de oplaadbare accu nooit kortsluiten. Gooi de accu of het product nooit in het vuur. Er bestaat gevaar op brand of explosie!

- Laad de oplaadbare accu regelmatig op, zelfs wanneer u het product niet gebruikt. Tengevolge van de gebruikte technologie van de oplaadbare accu, hoeft u de oplaadbare accu niet eerst te ontladen.

#### c) Installatie

- Zorg bij het boren of vastdraaien van schroeven dat er zich geen kabels, draden of leidingen onder het oppervlak bevinden.

- ⚠ Het per ongeluk doorboren van stroomkabels kan een levensgevaarlijke elektrische schok veroorzaken!


#### Verwijdering



Elektronische apparaten zijn recyclebaar afval en horen niet bij het huisvuil. Als het product niet meer werkt moet u het volgens de geldende wettelijke bepalingen voor afvalverwerking afvoeren.

Op deze wijze voldoet u aan uw wettelijke verplichtingen en draagt u bij aan de bescherming van het milieu.


#### a) Hoek van bewegingsdetectie



Bewegingssensor:

- Werkt het beste wanneer iemand door het detectiebereik van de sensor loopt.
- Het werkt niet goed achter glas.

#### b) Montage



1. Markeer een oppervlak 2,5 - 3 m boven de grond.
2. Steek de eerste schroef in het gat. Laat de kop van de schroef ietwat uitsteken en hang vervolgens het product op (1).
3. Markeer de positie van het tweede gat en verwijder vervolgens het product.
4. Zet het product vast.
  - Hang het product aan het gat.
  - Zet het vast met de tweede schroef (2).

#### Bediening

##### ⚠ Belangrijk

- Houd de panelen schoon om de laadefficiëntie te optimaliseren. Zie paragraaf "Onderhoud en reiniging".
- Als het zonnepaneel onvoldoende zonlicht krijgt:
  - Bespaar batterijcapaciteit door "Modus 1" te selecteren en het stroomverbruik 's nachts te verlagen.
  - De batterij van het product kan uitgeput raken waardoor het product niet meer inschakelt. Plaats het in dit geval onder fel zonlicht om weer op te laden.

1. Plaats het paneel vóór het eerste gebruik minstens 5 uur onder fel zonlicht om de batterij op te laden.
2. Houd de rode knop 1,5 seconde ingedrukt om het apparaat AAN/UIT te schakelen.
3. Druk om de rode knop om van modus te veranderen:
  - Modus 1: LED uit. Wanneer de PIR-sensor wordt geactiveerd, schakelt de led AAN (1000 lm).
  - Modus 2: Led AAN (20 lm). Wanneer de PIR-sensor wordt geactiveerd, verhoogt de led in helderheid (1000 lm).

#### Bewegingssensor

De led blijft 10 seconden actief nadat de beweging is gestopt.

#### Onderhoud en reiniging

- Gebruik in geen enkel geval agressieve schoonmaakmiddelen, ontsmettingsalcohol of andere chemische oplossingen omdat deze schade toe kunnen brengen aan de behuizing en zelfs afbreuk kan doen aan de werking van het product.
- Reinig het product met een droog, pluisvrij doekje.
- Gebruik eventueel een met water bevochtigde doek.

#### Technische gegevens

Ingangsspanning/-vermogen	4,5 V 0,6 W (van zonnepaneel)
Type zonnepaneel	Polykristallijn
Oplaadbare batterij	Li-ion 3,7 V, 2000 mAh
Oplaaftijd	15 uur bij 10000 lux
Gebruiksduur	max. 7 nachten (8 uur/nacht)
Beschermingsklasse	IP65
Beschermingsklasse	III
Led	21 stuks
Kleurtemperatuur	3000 K
Lichtmodi	Modus 1: 0 lm + PIR (1000 lm) Modus 2: 20 lm + PIR (1000 lm)
PIR-sensor	Detectiehoek: 120° Detectieafstand: ≤3 m
Installatiehoogte	2,5 - 3 m
Gebruiks-/opslagtemperatuur	-20 tot +60 °C ≤ 75 % RV (niet condenserend)
Afmetingen (B x H x D)	106 x 137 x 216 mm
Gewicht	264 g