



Double-Sided thermal conductive adhesive tape



Instructions d'application

- Assurez-vous que les deux surfaces sont parfaitement propres et exemptes de résidus de TIM ou d'autres contaminants. Nettoyez avec de l'isopropyl ou Akasa TIM Clean ou des lingettes TIM.
- Coupez un morceau de ruban adhésif à la taille adéquate. Retirez la couche protectrice blanche d'un côté et appliquez sur l'appareil en appuyant modérément. Retirez la couche protectrice bleue de l'autre côté et positionnez soigneusement l'appareil en appuyant modérément. Veillez à positionner correctement l'appareil du premier coup. L'appareil peut être utilisé immédiatement après le collage.
- Le ruban adhésif non utilisé peut être rangé en toute sécurité à la température ambiante dans un endroit sec.

Instructions de démontage

- Relevez un coin à l'aide d'un couteau à lame fine.
- Puis, à l'aide d'une spatule en métal ou en plastique, soulevez délicatement le ruban adhésif dans un mouvement tournant.
- Nettoyez les deux surfaces comme ci-dessus avant de fixer un nouvel appareil.

5140236805

Spécifications

- taille : 80 x 80mm
- épaisseur : 0,30mm
- Conductivité thermique : 0,85 W/mK
- Installation : sensible à la pression
- résistance au décolllement : 1200 gf/25mm
- quantité : un élément



Anwendungshinweise

- Stellen Sie sicher, dass beide Oberflächen vollständig sauber und frei von TIM Rückständen oder anderen Verunreinigungen sind. Mit Isopropyl oder Akasa TIM Clean oder TIM Tüchern reinigen.
- Scheiden Sie den Streifen auf die benötigte Größe zu. Entfernen Sie die weiße Schutzfolie von einer Seite und tragen Sie den zugeschnittenen Streifen auf die Oberfläche mit gemäßigtem Druck auf. Entfernen Sie die blaue Schutzfolie von der anderen Seite und positionieren Sie das Gerät vorsichtig mit mäßigem Druck. Achten Sie darauf, das Gerät beim ersten Mal richtig zu positionieren. Das Gerät kann sofort nach dem Verbinden eingesetzt werden.
- Nichtverbrauchtes Band kann bei Raumtemperatur in einer trockenen Umgebung aufbewahrt werden.

Demontagehinweise

- Verwenden Sie ein Messer mit dünner Klinge, um eine Ecke anzuheben.
- Hebeln Sie den Streifen anschließend vorsichtig mit einem Metall- oder Kunststoffspatel unter Verwendung einer Drehbewegung auf.
- Reinigen Sie beide Oberflächen wie oben beschrieben, bevor Sie ein neues Gerät anbringen.

Spezifikationen

- Maße: 80 x 80mm
- Dicke: 0,30mm
- thermische Leitfähigkeit: 0,85 W/mK
- Befestigung: Mit vorsichtigem Druck
- Haftkraft: 1200 gf/25mm
- Anzahl: ein Stück



Instrucciones de aplicación

- Asegúrese de que ambas superficies estén completamente limpias y libres de restos de TIM u otros contaminantes. Limpiar con isopropilo o Akasa TIM Clean o TIM Wipes.

- Releve un coin à l'aide d'un couteau à lame fine.
- Puis, à l'aide d'une spatule en métal ou en plastique, soulevez délicatement le ruban adhésif dans un mouvement tournant.
- Nettoyez les deux surfaces comme ci-dessus avant de fixer un nouvel appareil.

5140236805

- Corte la cinta a medida. Quite la capa protectora blanca de un lateral y colóquela en el dispositivo presionando levemente. Quite la capa protectora azul del otro lateral y coloque con cuidado el dispositivo en su lugar presionando levemente. Procure colocar el dispositivo correctamente la primera vez. El dispositivo puede utilizarse inmediatamente después de pegarlo.

Instrucciones para la retirada

- Utilice un cuchillo de hoja fina para levantar una esquina.
- A continuación, levante con cuidado la cinta con una espátula de metal o plástico realizando un movimiento giratorio.
- Limpie ambas superficies como se indicó anteriormente antes de colocar un nuevo dispositivo.

Especificaciones

- tamaño: 80 x 80mm
- grosor: 0,30mm
- conductividad térmica: 0,85 W/mK
- instalación: presionando
- adhesión de cinta: 1200 gf/25mm
- cantidad: una pieza



Instruções para aplicação

- Certifique-se de que ambas as superfícies estão completamente limpas e livres de pastas térmicas antigas ou outros contaminantes. Limpe com álcool isopropílico, Akasa TIM Clean ou Akasa Wipes.
- Corte a fita no tamanho necessário. Remova o revestimento protetor branco de um dos lados e aplique no dispositivo usando pressão moderada. Remova o revestimento protetor azul do outro lado e posicione cuidadosamente o dispositivo no lugar usando também pressão moderada. Tome cuidado para posicionar o dispositivo corretamente na primeira vez. O dispositivo pode ser usado imediatamente após a colagem.
- A fita não utilizada pode ser armazenada com segurança em temperatura ambiente e em lugar seco.

Instruções de remoção

- Utilize uma faca de lâmina fina para levantar um dos cantos.
- Em seguida, levante cuidadosamente a fita com uma espátula de metal ou plástico usando uma ação de torção.
- Limpe ambas as superfícies como descrito na instalação, antes de instalar um novo dispositivo.

Especificações

- Tamanho : 80 x 80 mm
- Espessura : 0,30mm
- Conduktividade Térmica : 0,85W/mk
- Instalação : Pressão moderado
- Força de adesão : 1200 gf/25mm
- Quantidade : 1 peça

AK-TT13-80
2020/08/V1



使用方法

- 両方のデバイスの表面を清潔に保ち、残留TIMやその他の汚物を取り除いてください。Isoproplil、Akasa TIMクリーン、またはTIMワイプでしっかりと拭き取ってください
- テープを使いややすい長さに切り取ってください。テープから白色の保護ライナーを取り外して片方のデバイスに貼り付け、適度な圧力を加えて密着させてください。テープの反対側から青色の保護ライナーを取り外してもう一方のデバイスをその上に配置し、適度な圧力を加えて密着させてください。デバイスの位置を間違えないよう、慎重にぴったりと合わせてください。密着後すぐにデバイスを使用できます。
- 未使用のテープは乾いた環境で室温に保って保管してください

取り外し方法

- 薄刃のナイフを使用して一端を少し持ち上げます。
- 金属またはプラスチックのへらを使用して隙間からこじあけ、テープを注意深く剥がしていきます。
- 別のデバイスを取り付ける前に、以前と同様に両方のデバイスの表面を清潔にしてください。

仕様

- 寸法: 80 x 80mm
- 厚み: 0.30mm
- 熱伝導性: 0.85 W/mK
- 取付方法: 感圧式
- 剥離強度: 1200 gf/25mm
- 数量: 1枚



使用说明

- 确保两个表面完全干净，没有残留的 TIM 或其他污染物。请用酒精或 Akasa TIM 清洁剂或 TIM 清洁布将表面清洁干净。
- 将胶带裁切为适当尺寸。从一侧拆下白色保护衬垫，用适中压力粘在设备上。从另一侧拆下蓝色保护衬垫，用适中压力将设备小心放置到位。首次请小心正确放置设备。粘贴后可立即使用该设备。
- 可将未使用的胶带安全存放在干燥的室温环境下。

去除说明

- 用一把薄刃刀撬起一角。
- 然后用金属或塑料抹刀通过扭转动作小心翘起胶带。
- 在粘贴新设备之前，请按上述说明清洁两个表面。

規格

- 尺寸 : 80 x 80mm
- 厚度 : 0.30mm
- 导热系数 : 0.85 W/mK
- 安装 : 压敏
- 剥离强度 : 1200 gf/25mm
- 数量 : 一件

5140236805