

Solar Modules / Solarmodule **Sun Peak SPR** (with Standard4)

310408, 310409, 310410 • DE/EN • 05/2020

Phaesun's Solar Modules Sun Peak monocrystalline modules has multiple advantages. These modules are made with back-contact monocrystalline solar cells which are aesthetically pleasing in appearance. The cells have a unique structure, different from conventional cells, they yield average conversion efficiencies up to 20%.

The new Sun Peak solar module line is equipped with Standard 4 connectors!

Product Features:

- Photovoltaic modules made with unique back connected cells
- Cells with high conversion efficiency up to 20%
- Design to charge 12 to 48 V batteries for off-grid remote systems
- Made with high quality materials which qualifies high reliability of modules
- Standard 4 connectors for easy installation!

Die Phaesun Solarmodule Sun Peak SPR verfügen über Rückkontakt-Siliziumsolarzellen mit einer einzigartigen Struktur, die einen bis zu 20% höheren Wirkungsgrad ermöglicht. Sie sind ideal für netzferne Anwendungen und optisch ansprechend.


Die neue Sun Peak Serie verfügt über Standard 4 Verbinder!

Besondere Merkmale:

- Photovoltaik-Module mit Rückkontakt-Siliziumsolarzellen
- Über 20 % Wirkungsgrad
- Für 12 V- bis 48 V-Batterien in Off-Grid-Systemen
- Hohe Zuverlässigkeit dank hochwertiger Materialien
- Standard4 Verbinder für die einfache installation



Sun Peak SPR 120
Sun Peak SPR 120_46



Sun Peak SPR 120 Silver



Standard4 connectors /
Standard4 Verbinder

Technical Data		Technische Daten		Sun Peak SPR 120	Sun Peak S PR 120_46	Sun Peak SPR 120 Silver
Systemvoltage	Systemspannung	VDC	V	12		
Max Power	Maximale Nennleistung	Pmp	W	120		
Voltage at Max Power	Spannung. bei Maximalleistung	Vmp	V	20,1		
Current at Max Power	Strom bei Maximalleistung	Imp	A	5,98		
Open Circuit Voltage	Leerlaufspannung	Voc	V	24,1		
Short Circuit Current	Kurzschlussstrom	Isc	A	6,46		
Cells	Zellen			32 mono back contact		
Module Efficiency	Modulwirkungsgrad		%	22,0		
Max Power Tolerance	Max. Leistungstoleranz		%	+10% / -5%		
Max System Voltage	Max. Systemspannung		V	70		
Operating Temperature	Betriebstemperatur		°C	- 40 ... + 85		
Frame	Rahmen			Scratch Resistant Anodized Aluminum with Twin-Wall Profile Eloxiertes, kratzfestes Aluminium-Hohlkammerprofil		
Back side (colour)	Rückseite (Farbe)			white weiß		
Glass	Glas			Tempered glass / gehärtetes Glas		
Frame (colour)	Rahmen (Farbe)			black schwarz		silver silber
Junction Box	Anschlussdose			IP65		
Cable cross section	Kabelquerschnitt		mm ²	4		
Cabel length	Kabellänge	l	mm	900		
Connector	Stecker			Standard4		
Dimensions	Abmessungen	X x Y x Z	mm	1037 x 527 x 35	1037 x 527 x 46	1037 x 527 x 35
Mounting Holes Pitch	Befestigungslochabstand	x1/y/x2	mm	643 / 499 / -		
Mounting Holes Pitch Diam.	Befestigungslochdurchmesser	d1	mm	9x11		
Weight	Gewicht		kg	7,4	7,6	7,4
Power	Leistung	TK_P	%/°C	-0,38		
Open Circuit Voltage	Leerlaufspannung	TK_Voc	%/°C	-0,27		
Short Circuit Current	Kurzschlussstrom	TK_Isc	%/°C	0,05		
Packaging	Verpackung			single / einzeln		
Art.-No.	Art.-Nr.			310408	310410	310409