

LED-Lampe Sistar® II
Socket E14
8 Chip
MBRE1408xxA

LED-Lampe mit 8 Chip-LEDs, die segmentförmig im Abstand von 90° angeordnet sind. Homogene Lichtverteilung über 360° auf einer Länge von 20 mm.
Schock- und vibrationsunempfindlich.
Kombinierter 6-kant (SW10) und Kreuzschlitz für Schraubendreher an der Gehäuseoberseite.

LED Lamp Sistar® II
Socket E14
8 Chip
MBRE1408xxA

LED lamp with 8 chip LEDs arranged in segments in distances of 90°.
Homogenous light distribution on 360° over a length of 20 mm.
Shock proof and vibration resistant.
Combined hexagon wrench size 10 mm and Phillips recessed head on the top side of the housing.



Spezifikation

Maße: Ø18,5 mm / Länge 50 mm
Leiterplatte: bestückt mit 8 Chip-LEDs
Sockel: E14
Betriebsspannung: 12/14V AC/DC
24/28V AC/DC
42/48V AV/DC

Specification

Dimensions: Ø18.5 mm / length 50 mm
PC board: with 8 chip LEDs
Socket: E14
Operating voltage: 12/14V AC/DC
24/28V AC/DC
42/48V AV/DC

Materialien		Material	
Teil	Material	Part	Material
Kappe	Polycarbonat transparent	Cap	Polycarbonate transparent
Zwischenstück	Polycarbonat in Leuchtfarbe	Distance piece	Polycarbonat in luminous color
Betriebstemperatur	-30°C/+75°C	Operation Temperature	-30°C/+75°C
Lagertemperatur	-40°C/+100°C	Storage Temperature	-40°C/+100°C
Optionen		Options	
● Sockel BA15d		● Socket BA15d	
● Sockel BA15s		● Socket BA15s	
● Andere LED-Anzahl		● Different number of LEDs	

Optionen

● Auch als 230V AC/DC Version lieferbar

Options

● Also available as version 230V AC/DC

Artikel/ Part		Artikel-Text					Part-Text				
Spannung Voltage	Farbe Color	Lichtstärke Luminous Intensity	Vollwinkel Viewing Angle	Lichtstrom Luminous Flux	Leuchtdichte luminous density	Beleuchtungsstärke Illumination Level	Strom Current	Leistung Power	Lebensdauer Life-Time(1)	Anzahl LED Number of LED	
MBRE140802A		SISTAR® II rot 12V AC/DC E14					SISTAR® II red 12V AC/DC E14				
12 V	● rot red		360°	7,5 lm			36,4mA	440 mW	60000 h	8	
MBRE140804A		SISTAR® II rot 24/28V AC/DC E14					SISTAR® II red 24/28V AC/DC E14				
24 V	● rot red		360°	16,8 lm			30,3mA	720 mW	60000 h	8	
MBRE140812A		SISTAR® II gelb 12V AC/DC E14					SISTAR® II yellow 12V AC/DC E14				
12 V	● gelb yellow		360°	22,8 lm			34,5mA	410 mW	60000 h	8	
MBRE140814A		SISTAR® II gelb 24/28V AC/DC E14					SISTAR® II yellow 24/28V AC/DC E14				
24 V	● gelb yellow	mcd/ @ 65,000 mA	360°	56,7 lm			32,7mA	750 mW	60000 h	8	
MBRE140842A		SISTAR® II blau 12V AC/DC E14					SISTAR® II blue 12V AC/DC E14				
12 V	● blau blue		360°	3,3 lm			35,7mA	430 mW	60000 h	8	
MBRE140844A		SISTAR® II blau 24/28V AC/DC E14					SISTAR® II blue 24/28V AC/DC E14				
24 V	● blau blue		360°	8,8 lm			33,8mA	800 mW	60000 h	8	
MBRE140852A		SISTAR® II wweiß 3000K 12V AC/DC E14					SISTAR® II wwwhite 3000K 12V AC/DC E14				
12 V	● wweiß K30 wwwhite K30		360°	18,3 lm			35,1mA	420 mW	60000 h	8	
MBRE140854A		SISTAR® II wweiß3000K 24/28V AC/DC E14					SISTAR® II wwwhite3000K 24/28V AC/DC E14				
24 V	● wweiß K30 wwwhite K30	19.600 mcd/ @ 150,000 mA	360°	44,3 lm			32,9mA	780 mW	60000 h	8	
MBRE140855A		SISTAR® II wweiß3000K 48/48V AC/DC E14					SISTAR® II wwwhite3000K 48/48V AC/DC E14				
48 V	● wweiß K30 wwwhite K30		360°	38 lm			14,2mA	680 mW	60000 h	8	
MBRE140862A		SISTAR® II weiß 4500K 12V AC/DC E14					SISTAR® II white 4500K 12V AC/DC E14				
12 V	● weiß K45 white K45		360°	20,2 lm			34,6mA	420 mW	60000 h	8	
MBRE140864A		SISTAR® II weiß 4500K 24/28V AC/DC E14					SISTAR® II white 4500K 24/28V AC/DC E14				
24 V	● weiß K45 white K45		360°	51,8 lm			33 mA	780 mW	60000 h	8	
MBRE140872A		SISTAR® II grün 12V AC/DC E14					SISTAR® II green 12V AC/DC E14				
12 V	● grün green		360°	20,3 lm			30,5mA	370 mW	60000 h	8	
MBRE140874A		SISTAR® II grün 24/28V AC/DC E14					SISTAR® II green 24/28V AC/DC E14				
24 V	● grün green		360°	48,1 lm			29,2mA	680 mW	60000 h	8	

(1) Lebensdauer bei 25° C Umgebungstemperatur

LIT

Lebensdauer: Die Lebensdauer einer LED ist definiert als Abnahme der Helligkeit auf 50% des Ausgangswertes

The life time of an LED is defined as decrease of brightness by 50% of the initial value

Technische Änderungen vorbehalten. Datenblatt unterliegt nicht dem Änderungsdienst.
Die angegebenen technischen Daten sind typische Durchschnittswerte.

Helligkeitswerte nach CIE127 falls nicht anders angegeben.

Wir empfehlen das Dokument mit der Einstellung "Seitengröße anpassen" zu Drucken

Wir achten bei Entwicklung und Herstellung unserer Produkte auf einen möglichst geringen Einsatz von Ressourcen und auf niedrigen Energiebedarf im Betrieb.

Bitte prüfen Sie, ob es unbedingt erforderlich ist, das gesamte Dokument zu Drucken. So schonen Sie zusätzlich Ressourcen und unsere Umwelt.

Signal-Construct elektro-optische
Anzeigen und Systeme GmbH

Brückenäckerweg 4
DE 75223 Niefern

Tel. +49 7233 9531-0
Fax +49 7233 9531-29

email info@signal-construct.de
web <http://www.signal-construct.de>

Specifications are subject to change without notice.

The technical data are typical figures.

Photometry according to CIE127 unless otherwise indicated.

We recommend to print the document with option "Fit to Page"

We care for environment when producing and manufacturing our products. Also we care for a low power consumption and a low consumption of resources.

Please consider environmental responsibility before printing this document