

brennenstuhl®

Mobiler LED Akku Strahler EL 2000 MA 2150lm, IP54



Technische Daten

Artikelnummer:	1171960205	Schlagfestigkeit:	IK08
EAN:	4007123675685	Schutzklasse:	III
Lichtstrom:	2.150 lm	Schutzart (IP):	IP54
Farbtemperatur:	6.000 K	Farbe:	schwarz, grau
Anzahl der Batterien:	1	Verpackung:	Im Verkaufskarton
Batterie Bauart:	Akku fest eingebaut	Produktgewicht (ohne Verpackung):	1,13 kg
Batterie Technologie:	Lithium-Ion	Produktlänge (ohne Verpackung):	7 cm
Spannung:	3,7 V	Produktbreite (ohne Verpackung):	25,2 cm
Akku-Kapazität:	6,6 Ah	Produkthöhe (ohne Verpackung):	26 cm
Leuchtdauer max.:	6 h	Produktgewicht (inkl. Verpackung):	1,3 kg
Ladezeit:	4 h	Produktlänge (inkl. Verpackung):	7,8 cm
		Produktbreite (inkl. Verpackung):	26 cm

Produkttexte

Für die Verwendung im Innen- und Außenbereich, IP 54.

- * Solides, modernes Aluminium-Gehäuse.
- * Platzsparend durch klappbares Gestell.
- * Schalter mit Dimm Funktion 100% / 50%.
- * Standfestes Stahlrohrgestell mit Kunststoff Schutzzecken und ergonomisch geformtem Kunststoff Tragegriff.
- * Strahler stufenlos schwenk- und arretierbar.
- * Geeignet zur Befestigung auf brennenstuhl®-Stativen.
- * Mit integrierten Li-Ion Akku 3,7 V / 6,6 Ah und Akku-Zustandsanzeige an der Rückseite und zusätzlicher Low-Battery Warnung.
- * Inklusive Powerbank-Funktion.