



## 1 Bestimmungsgemäße Verwendung

Bei dem Artikel handelt es sich um eine Lupe mit 4-facher Vergrößerung und einer integrierten Zusatzlupe mit 6-facher Vergrößerung, batteriebetriebenen LEDs, biegsamen Achsen sowie einem Schwanenhals, der mit den 4 Hilfshalterungen und der Lupe verbunden ist. An den Hilfshalterungen sind Krokodilklemmen und magnetische Endstücke montiert, um die Halterungen flexibel auf dem Metallständer platzieren zu können. Dieser Artikel ist für Reparaturarbeiten an Kleinbauteilen vorgesehen, wie zum Beispiel zum Löten, für Elektronik-Reparaturarbeiten, Handarbeiten und für andere feinwerktechnische Aufgaben.

Das Produkt ist ausschließlich für den Innengebrauch bestimmt. Verwenden Sie es also nicht im Freien. Der Kontakt mit Feuchtigkeit ist in jedem Fall zu vermeiden.

Sollten Sie das Produkt für andere als die genannten Zwecke verwenden, kann das Produkt beschädigt werden. Eine unsachgemäße Verwendung kann Kurzschlüsse, Brände, Verletzungen oder andere Gefahren verursachen.

Das Produkt entspricht den nationalen und europäischen Vorschriften. Aus Sicherheits- und Zulassungsgründen dürfen Sie dieses Produkt nicht umbauen und/oder verändern.

Lesen Sie sich die Bedienungsanleitung sorgfältig durch und bewahren Sie sie sicher auf. Geben Sie das Produkt nur zusammen mit der Bedienungsanleitung an Dritte weiter.

Alle enthaltenen Firmennamen und Produktbezeichnungen sind Warenzeichen der jeweiligen Inhaber. Alle Rechte vorbehalten.

## 2 Lieferumfang

- 1 x Lupe mit Schwanenhals aus Stahl
- 1 x verstellbarer Ständer aus Stahl
- 4 x Stahlachsen mit Krokodilklemmen
- 1 x Bedienungsanleitung

## 3 Neueste Informationen zum Produkt

Laden Sie die neuesten Produktinformationen unter [www.conrad.com/downloads](http://www.conrad.com/downloads) herunter oder scannen Sie den abgebildeten QR-Code. Folgen Sie den Anweisungen auf der Website.

## 4 Symbol-Erklärung

Die folgenden Symbole befinden sich am Produkt bzw. Gerät oder erscheinen im Text:



Das Symbol warnt vor Gefahren, die zu Verletzungen führen können.

## 5 Sicherheitshinweise



Lesen Sie die Bedienungsanleitung sorgfältig durch und beachten Sie insbesondere die Sicherheitshinweise. Sollten Sie die in dieser Bedienungsanleitung aufgeführten Sicherheitshinweise und Informationen zur bestimmungsgemäßen Verwendung nicht beachten, übernehmen wir keine Haftung für daraus resultierende Personen- oder Sachschäden. Darüber hinaus erlischt in solchen Fällen die Gewährleistung/Garantie.

### 5.1 Allgemeines

- Das Produkt ist kein Spielzeug. Halten Sie es von Kindern und Haustieren fern.
- Lassen Sie Verpackungsmaterial nicht achtlos herumliegen. Dieses könnte andernfalls für Kinder zu einem gefährlichen Spielzeug werden.
- Sollten Sie noch Fragen haben, die in dieser Bedienungsanleitung nicht beantwortet wurden, wenden Sie sich an unseren technischen Kundendienst oder anderes Fachpersonal.
- Lassen Sie Wartungs-, Änderungs- und Reparaturarbeiten ausschließlich von einer Fachkraft bzw. einer zugelassenen Fachwerkstatt ausführen.
- **HINWEIS:** Dieses Produkt enthält starke Magneten. Halten Sie diesen Artikel von elektronischen Geräten oder magnetischen Datenträgern wie etwa Magnetstreifenkarten, Mobiltelefonen, Laptops etc. fern, um Geräteschäden zu vermeiden.
- **WARNUNG!** Der Artikel ruft bei Hörgeräten, Herzschrittmachern oder anderen medizinischen Geräten unter Umständen Störungen hervor. Halten Sie vor dem Gebrauch dieses Artikels Rücksprache mit einem Arzt.

### 5.2 Handhabung

- Gehen Sie stets vorsichtig mit dem Produkt um. Stöße, Schläge oder sogar das Herunterfallen aus geringer Höhe können das Produkt beschädigen.
- Die Magneten verlieren bei hohen Umgebungstemperaturen ihre magnetische Anziehungskraft. Zur Vermeidung von Produktschäden dürfen weder das montierte Produkt noch die Hilfshalterungen hohen Temperaturen ausgesetzt werden. Diese können bewirken, dass die magnetischen Endstücke der Halterungen an magnetischer Anziehungskraft einbüßen oder vollständig verlieren.

## 5.3 Betrieb

- **WARNUNG! Brand- oder Verletzungsgefahr.** Bewahren Sie die Lupe nicht in direktem Sonnenlicht auf. Treten Sonnenstrahlen durch die Linse oder werden von ihr reflektiert, besteht Brand- oder Verbrennungsgefahr.
- Legen Sie keine zündfähigen Gegenstände vor die Linse.
- **WARNUNG! Verletzungsgefahr.** Beobachten Sie mit der Lupe keinesfalls die Sonne oder andere starke Lichtquellen. Das kann zu einer irreversiblen Schädigung der Augen führen.
- Sollte kein sicherer Betrieb mehr möglich sein, nehmen Sie das Produkt außer Betrieb und schützen Sie es vor unbeabsichtigter Verwendung. Sehen Sie UNBEDINGT davon ab, das Produkt selbst zu reparieren. Der sichere Betrieb ist nicht mehr gewährleistet, wenn das Produkt
  - sichtbare Schäden aufweist,
  - nicht mehr ordnungsgemäß funktioniert,
  - über einen längeren Zeitraum unter ungünstigen Umgebungsbedingungen gelagert wurde oder
  - erheblichen Transportbelastungen ausgesetzt wurde.

## 5.4 Betriebsumgebung

- Setzen Sie das Produkt keiner mechanischen Beanspruchung aus.
- Schützen Sie das Produkt vor extremen Temperaturen, starken Stößen, brennbaren Gasen, Dampf und Lösungsmitteln.
- Schützen Sie das Produkt vor hoher Feuchtigkeit und Nässe.
- Schützen Sie das Produkt vor direktem Sonnenlicht.

## 5.5 Batterien/Akkus

- Achten Sie beim Einsetzen der Batterien/Akkus auf die richtige Polung.
- Entfernen Sie bei längerem Nichtgebrauch die Batterien/Akkus, um Beschädigungen durch Auslaufen zu vermeiden. Auslaufende oder beschädigte Batterien/Akkus können bei Hautkontakt Säureverätzungen hervorrufen. Beim Umgang mit beschädigten Batterien/Akkus sollten Sie daher Schutzhandschuhe tragen.
- Bewahren Sie Batterien/Akkus außerhalb der Reichweite von Kindern auf. Lassen Sie Batterien / Akkus nicht frei herumliegen, da diese von Kindern oder Haustieren verschluckt werden könnten.
- Batterien/Akkus sind stets zum selben Zeitpunkt zu ersetzen bzw. auszutauschen. Das Mischen von alten und neuen Batterien/Akkus im Gerät kann zum Auslaufen der Batterien/Akkus und zur Beschädigung des Geräts führen.
- Nehmen Sie keine Batterien / Akkus auseinander, schließen Sie sie nicht kurz und werfen Sie sie nicht ins Feuer. Versuchen Sie niemals, nicht aufladbare Batterien aufzuladen. Es besteht Explosionsgefahr!


## 5.6 LED-Lichtquellen

Achtung - LED-Licht:

- Blicken Sie nicht direkt in die LED-Lichtquelle!
- Blicken Sie weder direkt noch mit optischen Geräten in den Lichtstrahl!

RISIKOGRUPPE 2
Blicken Sie nicht direkt auf die Betriebsleuchte. Gefahr von Augenschädigung. ACHTUNG! Aus diesem Produkt treten unter Umständen gefährliche optische Strahlen aus.

## 6 Produktübersicht



- |                                   |  |
|-----------------------------------|--|
| 1 Vergrößerungsglas (4-fach)      | 8 Schonuntersetzer   |
| 2 Integrierte Zusatzlupe (6-fach) | 9 Magnetische Endstücke                                      |
| 3 ON/OFF-Taste                    | 10 Hilfsalterungen mit biegsamen Achsen                      |
| 4 LED-Leuchtmittel                | 11 Krokodilklemmen   |
| 5 Schwanenhals                    | 12 Batteriefachdeckel (auf der Oberseite, nicht dargestellt) |
| 6 Gewindekonus                    |  |
| 7 Verstellbarer Metallständer     |  |

## 7 Batterien einsetzen

- Öffnen Sie das Batteriefach auf der Oberseite der Lupe.
- Legen Sie 3 neue AAA-Batterien mit 1,5 V (nicht mitgeliefert) ein. Achten Sie dabei auf die Plus- und Minussymbole für die richtige Polung im Batteriefach.
- Schließen Sie das Batteriefach wieder.

## 8 Zusammenbau und Bedienung

### Hinweis:

Dieses Produkt enthält starke Magneten. Halten Sie diesen Artikel von elektronischen Geräten oder magnetischen Datenträgern wie etwa Magnetstreifenkarten, Mobiltelefonen, Laptops etc. fern, um Geräteschäden zu vermeiden.



**WARNUNG!** Der Artikel ruft bei Hörgeräten, Herzschrittmachern oder anderen medizinischen Geräten unter Umständen Störungen hervor. Halten Sie vor dem Gebrauch dieses Artikels Rücksprache mit einem Arzt.

- Stellen Sie das Produkt auf einer flachen, horizontalen und stabilen Arbeitsfläche auf.
- Klappen Sie die Seitenträger des Magnetständers aus.
- Montieren Sie die Schraube vom Schwanenhalsende der Lupe ab. Halten Sie das Schwanenhalsende vor der Bohrung in der Mitte der Querstrebe fest. Setzen Sie die Schraube von unten in die Querstrebe ein und schrauben Sie die Lupe am Ständer an.
- Setzen Sie die Hilfsalterungen dem Metallständer ab. Durch die starken Magneten können Sie die Hilfsalterungen wahlfrei auf dem Metallständer verteilen, damit Sie ungestört arbeiten können.
- Mit den Krokodilklemmen fixieren Sie das Bauteil bzw. den zu reparierenden Gegenstand. Die Krokodilklemmen lassen sich um 360 Grad drehen.
- Die biegsamen Achsen und den Schwanenhals können Sie auf den gewünschten Winkel einstellen.
- Zum Ein- und Ausschalten der LED-Beleuchtung stellen Sie den ON/OFF-Schalter (je nach Modell durch Drücken oder Schieben) auf die jeweilige Schalterposition.

## 9 Reinigung und Pflege

### Wichtig:

- Verwenden Sie auf keinen Fall aggressive Reinigungsmittel, Reinigungsalkohol oder sonstige chemische Lösungen. Diese rufen Schäden am Gehäuse hervor und können zu Produktstörungen führen.
- Tauchen Sie das Produkt nicht in Wasser.

- Reinigen Sie die Lupe mit einem weichen, trockenen Tuch oder einem Brillenputztuch.
- Wischen Sie den Metallständer und die Anbauteile mit einem weichen Tuch ab. Das Tuch kann trocken oder leicht angefeuchtet sein. Nach dem Reinigen gründlich trocknen.
- Bewahren Sie das Produkt an einem schattigen, kühlen und trockenen Ort auf.

## 10 Entsorgung

### 10.1 Produkt



Dieses Symbol muss auf allen in der EU in Verkehr gebrachten Elektro- und Elektronikgeräten angebracht sein. Dieses Symbol weist darauf hin, dass dieses Gerät am Ende seiner Lebensdauer nicht als unsortierter Restmüll entsorgt werden darf.

Besitzer von Elektro- und Elektronik-Altgeräten (WEEE) müssen diese getrennt vom unsortierten Hausmüll entsorgen. Altbatterien und Altakkumulatoren, die nicht in Elektro- und Elektronik-Altgeräten fest eingebaut sind, sowie Lampen, die zerstörungsfrei aus den Elektro- und Elektronik-Altgeräten entfernt werden können, müssen vom Endnutzer zerstörungsfrei aus den Elektro- und Elektronik-Altgeräten entfernt werden, bevor sie zu einer Sammelstelle gebracht werden.

Verkäufer von elektrischen und elektronischen Geräten sind gesetzlich verpflichtet, Elektro- und Elektronik-Altgeräte kostenlos zurückzunehmen. Conrad bietet die folgenden **gebührenfreien** Rücknahme-Optionen (ausführlichere Informationen auf unserer Website):

- in unseren Conrad-Niederlassungen
- bei unseren Conrad-Sammelstellen
- bei Sammelstellen der öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträger oder Sammelstellen, die von den Herstellern oder Händlern gemäß ElektroG eingerichtet wurden.

Endnutzer sind dafür verantwortlich, alle persönlichen Daten von dem zu entsorgenden Altgerät zu löschen.

Es wird darauf hingewiesen, dass in anderen Ländern als Deutschland andere Auflagen in Bezug auf die Rückgabe oder das Recycling von Elektro- und Elektronik-Altgeräten gelten.

## 10.2 Batterien/Akkus

Entnehmen Sie ggf. die Batterien/Akkus und entsorgen Sie diese getrennt von dem Produkt. Als Endverbraucher sind Sie gesetzlich (Batterieverordnung) zur Rückgabe aller gebrauchten Batterien/Akkus verpflichtet; eine Entsorgung über den Hausmüll ist untersagt.



Schadstoffhaltige Batterien/Akkus sind mit dem nebenstehenden Symbol gekennzeichnet, das auf das Verbot der Entsorgung über den Hausmüll hinweist. Die Bezeichnungen für das ausschlaggebende Schwermetall sind: Cd = Cadmium, Hg = Quecksilber, Pb = Blei (die Bezeichnung steht auf den Batterien/Akkus z.B. unter dem links abgebildeten Mülltonnen-Symbol).

Ihre verbrauchten Batterien/Akkus können Sie unentgeltlich bei den Sammelstellen Ihrer Gemeinde, unseren Filialen oder überall dort abgeben, wo Batterien/Akkus verkauft werden! Sie erfüllen damit die gesetzlichen Verpflichtungen und leisten Ihren Beitrag zum Umweltschutz.

Zu entsorgende Batterien/Akkus sollten vor Kurzschlüssen geschützt werden. Die elektrischen Anschlüsse sollten vor der Entsorgung mit Isolierband vollständig abgedeckt werden. Sogar leere Batterien/Akkus können noch Restenergiemengen enthalten, die sie bei einem Kurzschluss zum Anschwellen, Platzen oder zum Entzünden oder Explodieren bringen.

## 11 Technische Daten

Stromversorgung.....	4,5 V (3 AAA-Batterien mit je 1,5 V)
Lichtquelle .....	2 LED-Leuchtelemente
Vergrößerung.....	4-fach/6-fach
Größe der Hauptlupe.....	Ø 83,5 mm
Größe der Zusatzlupe.....	Ø 21 mm
Materialien .....	Metall, Magnet, ABS
Betriebsumgebung .....	-10 bis +40 °C, 0 - 85 % rF (nicht-kondensierend)
Lagerbedingungen.....	0 bis +50 °C, 0 - 85 % rF (nicht-kondensierend)
Produktmaße (L x B x H) .....	270 x 230 x 365 mm
Ständer .....	270 x 230 x 15 mm
Lupe.....	115 x 25 x 365 mm
Haltevorrichtungen (4).....	24 x 24 x 240 mm
Gewicht.....	1,1 kg



TOOLCRAFT

## Operating Instructions

### Magnetic Helping Hands with Magnifier

Item No. 2497610



#### 1 Intended use

The product features a 4X magnifier with a built-in 6X auxiliary lens, battery-powered LED lights, and flexible arms and neck on the 4 helping hands and the magnifier. The helping hands are designed with alligator clips and magnetic ends so you can freely place them on the metal base. Use this product to work on small components, such as soldering, electronics repair, crafts, or other detailed tasks.

The product is intended for indoor use only. Do not use it outdoors. Contact with moisture must be avoided under all circumstances.

If you use the product for purposes other than those described, the product may be damaged. Improper use can result in short circuits, fires, injuries or other hazards.

The product complies with the statutory national and European requirements. For safety and approval purposes, you must not rebuild and/or modify the product.

Read the operating instructions carefully and store them in a safe place. Make this product available to third parties only together with the operating instructions.

All company names and product names are trademarks of their respective owners. All rights reserved.

#### 2 Delivery content

- 1 x Magnifier with steel neck
- 1 x Adjustable steel base
- 4 x Steel arms with alligator clips
- 1 x Operating instructions

#### 3 Latest product information

Download the latest product information at [www.conrad.com/downloads](http://www.conrad.com/downloads) or scan the QR code shown. Follow the instructions on the website.

#### 4 Description of symbols

The following symbols are on the product/appliance or are used in the text:



The symbol warns of hazards that can lead to personal injury.

#### 5 Safety instructions



**Read the operating instructions carefully and especially observe the safety information. If you do not follow the safety instructions and information on proper handling in this manual, we assume no liability for any resulting personal injury or damage to property. Such cases will invalidate the warranty/guarantee.**

##### 5.1 General information

- The device is not a toy. Keep it out of the reach of children and pets.
- Do not leave packaging material lying around carelessly. This may become dangerous playing material for children.
- If you have questions which remain unanswered by these operating instructions, contact our technical support service or other technical personnel.
- Maintenance, modifications and repairs must only be completed by a technician or an authorised repair centre.
- **NOTE:** This product contains strong magnets. Keep this product away from electronic devices or magnetic storage media, such as magnetic cards, mobile phones, laptops, etc., to avoid damage to the device.
- **WARNING!** This product might interfere with hearing aids, pacemakers, or other medical devices. Consult your physician before using this product.

##### 5.2 Handling

- Please handle the product carefully. Jolts, impacts or a fall even from a low height can damage the product.
- Magnets lose magnetism when exposed to high temperatures. To avoid product damage, do not expose the assembled product or helping hands to high temperatures, as this can cause the magnetic ends of the helping hands to weaken or lose their magnetism.

##### 5.3 Operation

- **WARNING! Risk of fire or injury.** Do not place the magnifier in direct sunlight. Sunlight passing through or reflecting off the lens can cause a fire or burn injuries.
- Do not place flammable objects in front of the lens.
- **WARNING! Risk of injury.** Do not use the magnifier to observe the sun or other strong light sources. This can cause permanent damage to the eyes.

■ If it is no longer possible to operate the product safely, take it out of operation and protect it from any accidental use. DO NOT attempt to repair the product yourself. Safe operation can no longer be guaranteed if the product:

- is visibly damaged,
- is no longer working properly,
- has been stored for extended periods in poor ambient conditions or
- has been subjected to any serious transport-related stresses.

#### 5.4 Operating environment

- Do not place the product under any mechanical stress.
- Protect the product from extreme temperatures, strong jolts, flammable gases, steam and solvents.
- Protect the product from high humidity and moisture.
- Protect the product from direct sunlight.

#### 5.5 (Rechargeable) batteries

- Correct polarity must be observed while inserting the (rechargeable) batteries.
- The (rechargeable) batteries should be removed from the device if it is not used for a long period of time to avoid damage through leaking. Leaking or damaged (rechargeable) batteries might cause acid burns when in contact with skin, therefore use suitable protective gloves to handle corrupted (rechargeable) batteries.
- (Rechargeable) batteries must be kept out of reach of children. Do not leave (rechargeable) batteries lying around, as there is risk, that children or pets swallow them.
- All (rechargeable) batteries should be replaced at the same time. Mixing old and new (rechargeable) batteries in the device can lead to (rechargeable) battery leakage and device damage.
- (Rechargeable) batteries must not be dismantled, short-circuited or thrown into fire. Never recharge nonrechargeable batteries. There is a risk of explosion!


#### 5.6 LED light

Attention, LED light:

- Do not look directly into the LED light!
- Do not look into the beam directly or with optical instruments!

RISK GROUP 2
Do not stare at operating lamp. May be harmful to the eyes. CAUTION. Possibly hazardous optical radiation emitted from this product.

#### 6 Product overview



- |                                |  |
|--------------------------------|--|
| 1 Magnifier main lens (4X)     | 8 Suede pads   |
| 2 Built-in auxiliary lens (6X) | 9 Magnetic ends                                      |
| 3 ON/OFF button                | 10 Helping hands with flexible arms                  |
| 4 LED lights                   | 11 Alligator clips                                   |
| 5 Flexible neck                | 12 Battery compartment cover (on the top, not shown) |
| 6 Screwed end                  |  |
| 7 Adjustable metal base        |  |

## 7 Installing the batteries

1. Slide open the battery compartment cover on the top of the magnifier.
2. Insert the new batteries (3x 1.5 V AAA batteries, not included), following the + and - ends indicated inside the battery compartment.
3. Close the battery compartment cover.

## 8 Assembly and operation

### Note:

This product contains strong magnets. Keep this product away from electronic devices or magnetic storage media, such as magnetic cards, mobile phones, laptops, etc., to avoid damage to the device.



**WARNING!** This product might interfere with hearing aids, pacemakers, or other medical devices. Consult your physician before using this product.

1. Place the product on a flat, level and stable work surface.
2. Unfold the side bars of the magnetic base.
3. Remove the screw from the end of the neck of the magnifier. Align the end of the neck with the hole in the middle of the horizontal bar. Tighten the screw on the bottom side of the bar to secure the magnifier to the base.
4. Place the helping hands on the metal base. The strong magnets on the ends of the helping hands allow you to freely position the helping hands on the metal base to suit your project.
5. Use the alligator clips to hold the part or object of your task. The alligator clips can be rotated 360 degrees.
6. Adjust the flexible arms and neck to the desired angle.
7. Press (or slide, according to the product model) the ON/OFF button on the magnifier to turn the LED lights on or off.

## 9 Cleaning and care

### Important:

- Do not use aggressive cleaning agents, rubbing alcohol or other chemical solutions. They damage the housing and can cause the product to malfunction.
- Do not immerse the product in water.

- Clean the magnifying lens with a soft, dry cloth or lens cleaning tissue.
- Wipe the metal base and attachments with a soft cloth, dry or lightly moistened with water. Dry thoroughly after cleaning.
- Store the product in a shaded, cool and dry place.

## 10 Disposal

### 10.1 Product



This symbol must appear on any electrical and electronic equipment placed on the EU market. This symbol indicates that this device should not be disposed of as unsorted municipal waste at the end of its service life.

Owners of WEEE (Waste from Electrical and Electronic Equipment) shall dispose of it separately from unsorted municipal waste. Spent batteries and accumulators, which are not enclosed by the WEEE, as well as lamps that can be removed from the WEEE in a non-destructive manner, must be removed by end users from the WEEE in a non-destructive manner before it is handed over to a collection point.

Distributors of electrical and electronic equipment are legally obliged to provide free take-back of waste. Conrad provides the following return options **free of charge** (more details on our website):

- in our Conrad offices
- at the Conrad collection points
- at the collection points of public waste management authorities or the collection points set up by manufacturers or distributors within the meaning of the ElektroG

End users are responsible for deleting personal data from the WEEE to be disposed of.

It should be noted that different obligations about the return or recycling of WEEE may apply in countries outside of Germany.

## 10.2 (Rechargeable) batteries

Remove batteries/rechargeable batteries, if any, and dispose of them separately from the product. According to the Battery Directive, end users are legally obliged to return all spent batteries/rechargeable batteries; they must not be disposed of in the normal household waste.



Batteries/rechargeable batteries containing hazardous substances are labelled with this symbol to indicate that disposal in household waste is forbidden. The abbreviations for heavy metals in batteries are: Cd = Cadmium, Hg = Mercury, Pb = Lead (name on (rechargeable) batteries, e.g. below the trash icon on the left).

Used (rechargeable) batteries can be returned to collection points in your municipality, our stores or wherever (rechargeable) batteries are sold. You thus fulfil your statutory obligations and contribute to environmental protection.

Batteries/rechargeable batteries that are disposed of should be protected against short circuit and their exposed terminals should be covered completely with insulating tape before disposal. Even empty batteries/rechargeable batteries can contain residual energy that may cause them to swell, burst, catch fire or explode in the event of a short circuit.

## 11 Technical data

Power supply .....	4.5 V, 3x 1.5 V AAA batteries
Light source .....	2 LED lights
Magnification .....	4X/6X
Main lens size .....	Ø 83.5 mm
Auxiliary lens size .....	Ø 21 mm
Materials .....	Metal, magnet, ABS
Operating conditions.....	-10 to +40 °C, 0 – 85 % RH (non-condensing)
Storage conditions.....	0 to +50 °C, 0 – 85 % RH (non-condensing)
Product dimensions (L x W x H) .....	270 x 235 x 365 mm
Base .....	270 x 235 x 15 mm
Magnifier .....	115 x 25 x 365 mm
Helping hand (x4) .....	24 x 24 x 240 mm
Weight .....	1.1 kg