

# KERN CCS60K0.01.



Système de comptage pour comptage de petites pièces en grandes quantités, résolution de comptage jusqu'à 999.999 points



## Système de mesure

Linéarité:	30 mg
Poids de réglage recommandé:	50000 g (M1)
Portée [Max]:	60 kg
Possibilités de réglage:	Ajustage avec poids externe
Reproductibilité:	20 mg
Système de pesage:	Jauge de contrainte
Temps de stabilisation env. en conditions de labo.:	2 s
Unités de mesure:	kg lb

## Affichage

Hauteur de chiffres d'écran:	2 cm
------------------------------	------

## Comptage

Poids de référence:	oui
Poids minimale par pièce au comptage (laboratoire):	50 mg
Poids minimale par pièce au comptage (Normal):	500 mg
Résolution de comptage:	1200000

## Fonctions

Fonction de comptage:	oui
Fonction de conversion:	oui
Fonction de mémoire de totalisation:	oui

Fonction PRE-TARE:	oui
Pesage avec plage de tolérance:	oui

## Conditions d'environnement

Humidité de l'air maximale:	80 %
Humidité de l'air minimale:	0 %
Température ambiante minimale:	0 °C
Température d'utilisation maximale:	40 °C

## Alimentation en énergie

Accu:	Rchg. battery optional
Bloc d'alimentation/adaptateur compris:	CH EURO UK US
Durée de fonction:	70 h
Temps de charge:	12 h
Tension d'entrée:	220 V - 240 V AC 50 Hz

## Prestation

Ajustage sur le lieu d'installation:	abhängig von Auflösung/Max   depends on resolution and capacity
--------------------------------------	---

Certificat DAkkS:	962-129-127
-------------------	-------------

## Catégorie

Product Group:	Système de comptage
----------------	---------------------

## Emballage & expédition


Dimensions emballage (LxPxH):	940 x 640 x 220 mm
Livraison:	48 h
Poids brut:	15,700 kg
Poids net:	12,180 kg
Type de l'envoi:	Service d'expédition de colis

## Construction

Dimensions plateau (LxPxH):	225 x 295 x 128 mm
Dimensions totales (LxPxH):	320 x 330 x 125 mm
Indicateur de niveau:	oui
Longueur de câble:	1,500 m
Longueur de câble afficheur:	5 m
Matériel carter:	Plastique
Matériel de plateau:	inox
Pieds à vis rotatif:	oui
Surface de pesée (LxP):	400 x 300 mm

## Piktogramme

### STANDARD



### OPTION

