

# KERN DS100K0.5

Balance industrielle de précision Ã précision de laboratoire



## Système de mesure

|                                                     |                                                                                  |
|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Durée de préchauffage:                              | 2 h                                                                              |
| Lecture [d]:                                        | 500 mg                                                                           |
| Linéarité:                                          | 1,500 g                                                                          |
| Poids de réglage recommandé:                        | 50 kg (F1); 50 kg (F1)                                                           |
| Portée [Max]:                                       | 100 kg                                                                           |
| Possibilités de réglage:                            | Ajustage avec poids externe                                                      |
| Reproductibilité:                                   | 500 mg                                                                           |
| Résolution:                                         | 200000                                                                           |
| Système de pesage:                                  | Jauge de contrainte                                                              |
| Temps de stabilisation env. en conditions de labo.: | 3 s                                                                              |
| Unités de mesure:                                   | * ct dwt g gn kg lb mo oz<br>t tl (Cn) tl (HK) tl (Singap.<br>Malays) tl (Tw) to |

## Affichage

|                              |          |
|------------------------------|----------|
| Hauteur de chiffres d'écran: | 1,800 cm |
|------------------------------|----------|

## Comptage

|                                                     |        |
|-----------------------------------------------------|--------|
| Poids minimale par pièce au comptage (laboratoire): | 500 mg |
| Poids minimale par pièce au comptage (Normal):      | 5 g    |
| Résolution de comptage:                             | 200000 |

## Fonctions

|                                                   |     |
|---------------------------------------------------|-----|
| Détermination du pourcentage:                     | oui |
| Fonction de comptage:                             | oui |
| Fonction de conversion:                           | oui |
| Fonction PRE-TARE:                                | oui |
| Pesée sans secousse (Programme de pesée animaux): | oui |

## Conditions d'environnement

|                                     |       |
|-------------------------------------|-------|
| Humidité de l'air maximale:         | 80 %  |
| Température ambiante minimale:      | 10 °C |
| Température d'utilisation maximale: | 40 °C |

## Alimentation en énergie

|                                         |                             |
|-----------------------------------------|-----------------------------|
| Accu:                                   | Rchrg. battery optional     |
| Bloc d'alimentation:                    | Bloc d'alimentation externe |
| Bloc d'alimentation/adaptateur compris: | CH EURO UK US               |
| Durée de fonction:                      | 30 h                        |
| Durée de fonction:                      | 15 h                        |
| Temps de charge:                        | 10 h                        |
| Tension d'entrée:                       | 100 V - 240 V               |

## Prestation

|                   |         |
|-------------------|---------|
| Certificat DAkkS: | 963-129 |
|-------------------|---------|

## Catégorie

|                |                     |
|----------------|---------------------|
| Catégorie:     | Balances            |
| Product Group: | Balance plate-forme |

## Emballage & expédition

|                               |                               |
|-------------------------------|-------------------------------|
| Dimensions emballage (LxPxH): | 820 x 430 x 260 mm            |
| Livraison:                    | 24 h                          |
| Poids brut:                   | 12 kg                         |
| Poids net:                    | 9,500 kg                      |
| Type de l'envoi:              | Service d'expédition de colis |

## Construction

|                               |                    |
|-------------------------------|--------------------|
| Dimensions afficheur (LxPxH): | 225 x 115 x 60 mm  |
| Dimensions boîtier (LxPxH):   | 225 x 115 x 60 mm  |
| Dimensions plateau (LxPxH):   | 450 x 350 x 115 mm |
| Longueur de câble afficheur:  | 60 cm              |
| Matériel de plateau:          | inox               |
| Surface de pesée (LxP):       | 450 x 350 mm       |

# KERN DS100K0.5

Balance industrielle de précision Ã  pr cision de laboratoire



## Piktogramme

### STANDARD



### OPTION

