

KERN EW620-3NM

La clásica con el robusto sistema de medición de diapasón



Sistema de medición

Campo de pesaje [Max]:	620 g
Intervalo de estabilización en condiciones de labo:	2 s
Lectura [d]:	1 mg
Linealidad:	3 mg
Peso mínimo (USP):	2 g
Peso recomendado para ajuste:	500 g (E2)
Posibilidades de ajuste:	Ajuste con pesa externa
Reproducibilidad:	1 mg
Resolución:	620000
Tiempo de calentamiento:	4 h
Unidades de pesaje:	ct dwt g lb mo oz t (HK) t (Singap. Malays) t (Tw) tol

Indicación

Dígitos de alto de pantalla:	1,700 cm
------------------------------	----------

Contaje

Peso parcial mínimo para cuentapiezas (Laboratorio):	1 mg
Peso parcial mínimo para cuentapiezas (Normal):	10 mg
Resolución de contaje:	620000

Funciones

Determinación de porcentaje:	si
Función de contaje:	si
Pesaje con rango de tolerancia:	si

Condiciones ambiente

Humedad ambiental máxima:	80 %
Temperatura ambiental mínima:	10 °C
Temperatura máxima de uso:	30 °C

Suministro energético

Acumulador:	Rchrg. battery optional
Fuente de alimentación:	Adaptador de red
Fuente de alimentación/adaptador incluido:	CH EURO
Tensión de entrada:	220 V - 240 V AC 50 Hz
Tiempo de carga:	12 h
Tiempo de funcionamiento:	32 h
Tiempo de funcionamiento:	12 h

Servicio

Certificado DAkkS:	963-127
--------------------	---------

Categoría

Categoría:	Balanzas
Product Group:	Balanza de precisión

Embalaje & expedición

Dimensiones embalaje (AxPxX):	400 x 325 x 220 mm
Peso bruto:	2,960 kg
Peso neto:	1,365 kg
Plazo de entrega:	24 h
Tipo de envío:	Servicio de paquetería

Diseno

Dimensiones carcasa (AxPxX):	182 x 235 x 75 mm
Dimensiones parabrisas (AxPxX):	174 x 144 x 105 mm
Espacio de pesaje (AxPxX):	158 x 130 x 78 mm
Material carcasa:	Plástico
Material de plato de pesaje:	acero inoxidable
Nivel de burbuja:	si
Pies de tornillos girante:	si
Superficie de pesaje (d):	118
Wind bescherming optioneel:	si


KERN EW620-3NM



La clásica con el robusto sistema de medición de diapasón

Piktogramme

STANDARD



OPTION



FACTORY

