

Kabelsatz - ICC/MSTBC 2,5/3P13L33SMGW - 1714070

Bitte beachten Sie, dass die hier angegebenen Daten dem Online-Katalog entnommen sind. Die vollständigen Informationen und Daten entnehmen Sie bitte der Anwenderdokumentation. Es gelten die Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Internet-Downloads.
(<http://phoenixcontact.de/download>)



Konfektionierte Leiterplatten-Steckverbinder / Verbindungsleitung mit 2 Leiterplattensteckern,
Bemessungsstrom: 9 A, Kopf 1: 3-polig, Leitung 1: Kabellänge: 0,33 m, Farbe: schwarz, blau,
Kabeltyp: mPPE-Litze, Kopf 2: 3-polig, Produktmerkmal: Leiterplattensteckverbinder für Smart Meter
Gateways (SMGW), mPPE-Litze

Artikelbeschreibung

Leiterplattensteckverbinder für Smart Meter Gateways (SMGW)

Ihre Vorteile

- ✓ Stecker mit geradem oder gewinkeltm Leiterabgang zur optimalen Verlegung im Schaltschrank
- ✓ Handhabungsgerechte Kabellängen, abgestimmt auf die Zählerbauform 3.HZ
- ✓ Anschlusstechnik kompatibel zu allen FNN-konformen Basiszählern, Gateways und Steuerboxen



Kaufmännische Daten

Verpackungseinheit	50 STK
GTIN	
GTIN	4055626343655
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	13,647 g
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	13,647 g
Zolltarifnummer	85444290
Herkunftsland	Polen
Verkaufsschlüssel	E1 - Leiterplattenanschl.

Technische Daten

Artikeleigenschaften

Artikelfamilie	CC-Cabling
Polzahl	3
Anzahl der Anschlüsse	2
Anzahl der Potenziale	2

Elektrische Kenndaten

Nennstrom	9 A
-----------	-----

Kabelsatz - ICC/MSTBC 2,5/3P13L33SMGW - 1714070

Technische Daten

Allgemein Produkthinweise

Art des Hinweises	Hinweis zum Betrieb
Hinweis	COMBICON-Steckverbinder sind nach DIN EN 61984 Steckverbinder ohne Schaltleistung (COC). Bei bestimmungsgemäßem Gebrauch dürfen sie weder spannungsführend noch unter Last gesteckt oder getrennt werden.
Art des Hinweises	Hinweis zur Anwendung

Maßangaben zum Produkt

Rastermaß	5,08 mm
-----------	---------

Anschlussbelegung

Kontakt Farbe (Signalbezeichnung) Kontakt (optional)	1 (Stift) = BK = 1 (Buchse)
	2 (leer) = 2
	3 (Stift) = BU = 3 (Buchse)

Kopf 1

Polzahl	3
Artikelfamilie	ICC 2,5/...-STZ
Farbe	grün
Isolierstoff	PA
CTI nach IEC 60112	600

Kopf 2

Bemessungsspannung (III/2)	320 V
Polzahl	3
Artikelfamilie	MSTBC 2,5/...-ST
Farbe	grün
Isolierstoff	PA
CTI nach IEC 60112	600

Kabel / Leitungen 1

Kabeltyp	mPPE-Litze
Kabellänge	0,33 m
Einzelader, Farbe	schwarz, blau
Leiteraufbau Signalleitung	19x 0,25 mm
AWG Signalleitung	18
Leitungsquerschnitt	0,82 mm²
Material Leiter	verzinnte Cu-Litze
UL AWM Style	11028
Nennspannung Kabel	600 V
Prüfspannung	6000 V

Verpackungsangaben

Verpackungseinheit	50
Benennung Verpackungseinheiten	Stück

Kabelsatz - ICC/MSTBC 2,5/3P13L33SMGW - 1714070

Technische Daten

Umgebungsbedingungen


Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport)	-30 °C ... 70 °C
Umgebungstemperatur (Montage)	-5 °C ... 100 °C
Umgebungstemperatur (Verlegung)	-40 °C ... 100 °C (in Abhängigkeit der Derating-Kurve)
Umgebungstemperatur (bewegliche Verlegung)	-5 °C 100 °C in Abhängigkeit der Derating-Kurve

Environmental Product Compliance

China RoHS	Zeitraum für bestimmungsgemäße Verwendung: unbegrenzt = EFUP-e
	Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten

Zeichnungen

Diagramm



Typ: ICC/MSTBC 2,5/...SMGW

Klassifikationen

eCl@ss

eCl@ss 10.0.1	27440490
eCl@ss 4.0	27260700
eCl@ss 4.1	27260700
eCl@ss 5.0	27260700
eCl@ss 5.1	27260700
eCl@ss 6.0	27260700
eCl@ss 7.0	27440309
eCl@ss 8.0	27440490
eCl@ss 9.0	27440490

Kabelsatz - ICC/MSTBC 2,5/3P13L33SMGW - 1714070

Klassifikationen

ETIM

ETIM 5.0	EC002637
ETIM 6.0	EC002943
ETIM 7.0	EC002943

Approbationen

Approbationen

Approbationen

EAC

Ex Approbationen

Approbationsdetails

EAC		B.01742
-----	---	---------