

Zestaw kabli - ICC/MSTBC 2,5/3P13L33SMGW - 1714070

Należy pamiętać, że podane dane pochodzą z katalogu online. Proszę o pobranie kompletnych informacji i danych z dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych przez Internet. (<http://phoenixcontact.pl/download>)



Konfekcjonowane złącza do PCB / Przewód łączący z 2 wtykami do PCB, prąd obliczeniowy: 9 A, Głowica 1: 3-bieg., Przewód 1: długość kabla: 0,33 m, Kolor: czarny, niebieski, Typ kabla: Skrętka mPPE, Głowica 2: 3-bieg., cecha produktu: Złącza do PCB do Smart Meter Gateway (SMGW), Skrętka mPPE

Opis produktu

Złącza do PCB do Smart Meter Gateway (SMGW)

Zalety

- ✓ Wtyk z prostym lub kątowym wyjściem przewodu do optymalnego układania w szafie sterowniczej
- ✓ Odpowiednie długości kabli, dostosowane do kształtu licznika 3.HZ
- ✓ Technika przyłączeniowa kompatybilna ze wszystkimi licznikami podstawowymi, bramkami i sterownikami kompatybilnymi w FNN



Dane handlowe

Jednostka opakowania	50 pcs
GTIN	
GTIN	4055626343655
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	13,647 GRM
Waga jednej sztuki (łącznie z opakowaniem)	13,647 GRM
Numer taryfy celnej	85444290
Kraj pochodzenia	Polska
Sales Key	E1

Dane techniczne

Właściwości artykułu

Rodzina produktów	CC-Cabling
Liczba biegunów	3
Ilość przyłączy	2
Liczba potencjałów	2

Parametry elektryczne

Prąd znamionowy	9 A
-----------------	-----

Zestaw kabli - ICC/MSTBC 2,5/3P13L33SMGW - 1714070

Dane techniczne

Ogólne wskazówki na temat produktu

Rodzaj uwagi	Uwaga dotycząca eksploatacji
Wskazówka	Złącza wtykowe COMBICON są zgodnie z normą DIN EN 61984 złączami bez mocy łączeniowej (COC). Przy zgodnej z przepisami eksploatacji nie wolno ich podłączać ani odłączać pod napięciem i obciążeniem.
Rodzaj uwagi	Wskazówka dotycząca zastosowania

Wymiary produktu

Wymiar rastra	5,08 mm
---------------	---------

Przyporządkowanie złączy

Styk Kolor (nazwa sygnału) Styk (opcjonalnie)	1 (Pin) = BK = 1 (Gniazdo)
	2 (puste) = 2
	3 (Pin) = BU = 3 (Gniazdo)

Głowica 1

Liczba biegunów	3
Rodzina produktów	ICC 2,5/...-STZ
Kolor	zielony
Materiał izolacyjny	PA
CTI wg IEC 60112	600

Głowica 2

Napięcie znamionowe (III/2)	320 V
Liczba biegunów	3
Rodzina produktów	MSTBC 2,5/...-ST
Kolor	zielony
Materiał izolacyjny	PA
CTI wg IEC 60112	600

Kable/przewody 1

Typ kabla	Skrętka mPPE
Długość kabla	0,33 m
Pojedyncze żyły, kolor	czarny, niebieski
Budowa linki przewodu sygnałowego	19x 0,25 mm
przewód sygnałowy AWG	18
Przekrój przewodu	0,82 mm ²
Materiał przewodu	ocynkowana skrętka Cu
UL AWM Style	11028
Napięcie znamionowe kabla	600 V
Napięcie probiercze	6000 V

Informacje o opakowaniu

Opakowanie jednostkowe	50
określenie opakowań jednostkowych	Sztuk

Zestaw kabli - ICC/MSTBC 2,5/3P13L33SMGW - 1714070

Dane techniczne

Warunki środowiskowe


Temperatura otoczenia (składowanie/transport)	-30 °C ... 70 °C
Temperatura otoczenia (montaż)	-5 °C ... 100 °C
temperatura otoczenia (układanie)	-40 °C ... 100 °C (W zależności od krzywej redukcyjnej)
Temperatura otoczenia (ułożenie ruchome)	-5 °C 100 °C W zależności od krzywej redukcyjnej

Environmental Product Compliance

China RoHS	Okres użytkowania zgodnie z przeznaczeniem: nieograniczony = EFUP-e
	Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości progowych

Rysunki

Wykres



Typ: ICC/MSTBC 2,5/...SMGW

Klasyfikacje

eCl@ss

eCl@ss 10.0.1	27440490
eCl@ss 4.0	27260700
eCl@ss 4.1	27260700
eCl@ss 5.0	27260700
eCl@ss 5.1	27260700
eCl@ss 6.0	27260700
eCl@ss 7.0	27440309
eCl@ss 8.0	27440490

Zestaw kabli - ICC/MSTBC 2,5/3P13L33SMGW - 1714070

Klasyfikacje

eCl@ss

eCl@ss 9.0	27440490
------------	----------

ETIM

ETIM 5.0	EC002637
ETIM 6.0	EC002943
ETIM 7.0	EC002943

Aprobaty

Aprobaty

Aprobaty

EAC

Aprobaty Ex

Szczegóły aprobat

EAC		B.01742
-----	---	---------