



Jahre Garantie*

ANSMANN Li-Ion Akku 16340 850 mAh

16340 Lithium-Ionen Akku – 3,6 V / 850 mAh / 3,06 Wh – geschützter Akku aufgrund Sicherheitsbeschaltung

Features

- Hochwertige ANSMANN Lithium Batterie 16340 mit Safety Board
- Ideal geeignet für den Einsatz in modernen LED-Taschenlampen, Stirnlampen, E-Zigaretten, Laser-Stifte, etc.
- Integrierte Schutzbeschaltung schützt vor Überladung, Überlast, Kurzschluss und Tiefentladung
- Max. Dauerentladestrom: 1,7 A
- Sehr geringe Selbstentladung sowie hohe Energieeffizienz
- Hervorragendes Preis-Leistungsverhältnis
- 2 Jahre Garantie



Bis zu 2000 Ladezyklen



Frostbeständig



Geringe Selbstentladung



Sofort einsatzbereit



Artikelnummer: 1300-0017
 Lieferumfang: 1x 16340 Li-Ion Akku 850 mAh
 Zolltarifnummer: 85076000900
 Verpackungseinheit: 10 (129 × 116 × 131 mm)



Spezifikationen

Nominal-Spannung	3,6 V
Zellengröße	16340
Zellenchemie	Lithium-Ionen
Nominal-Kapazität	850 mAh
Anzahl Zellen in Verpackung	1
Schnellladefähig	Ja
Ladezyklen	2000
Energie	3,06 Wh
geeignet für	LED-Taschenlampen, Stirnlampen, E-Zigaretten, Laser-Stifte, etc.
Farbe	silber
Verpackung	Blister