



DUCATI 916

1/12th SCALE MOTORCYCLE SERIES No. 68



1/12 オートバイシリーズ NO.68
ドゥカティ916

★ Manufactured with permission from Cagiva Commerciale S.p.A.

Ducati, the renowned Italian motorcycle manufacturer, is highly regarded by motorcycle enthusiasts the world over. Their current top-of-the-line "916" bike was unveiled to the public during the 1993 Milan Motor Show. In recent years, Ducati has been a dominant force at the World Superbike Championships. Their 916 was developed using the latest racing technology and expertise, and became a very effective base machine for these Championships. Its 114 horsepower, 916cc, liquid cooled L-twin cylinder engine uses a computer controlled fuel injection system and Ducati's traditional Desmodromic valve operating system. This valve system uses cam mechanics for both opening and closing the valves, while a conventional

DUCATI, ein sehr bekannter Italienischer Motorradhersteller, wird von den Motorrad-Fans auf der ganzen Welt hoch geschätzt. Ihr augenblickliches Topmodell, das "916" Motorrad, wurde dem Publikum auf der Mailänder Motorsport Schau 1993 vorgestellt. In vorhergegangenen Jahren hatte DUCATI bei den SUPERBIKE-Weltmeisterschaften eine dominierende Rolle spielen können. Ihre 916 wurde unter Einsatz letzter Erkenntnisse und Renntechnologie entwickelt, sie wurde eine sehr wirkungsvolle Ausgangsbasis für diese Meisterschaften. Ihr wassergekühlter L-Twin-Zylinder-Motor mit 114 PS bei 916 ccm besitzt ein computergesteuertes Einspritzsystem und das traditionelle DESMODROMIC-Ventilsteuerungssystem von DUCATI. Das Ventilsystem verwendet für das Öffnen und Schließen der Ventile jeweils Nocken, während konventionell die Ventile nur über Federn

Ducati, le fameux constructeur de motocyclettes jouit d'une très grande réputation dans le monde entier. Son haut de gamme actuel, la "916" fut présentée au public lors du Salon de l'Automobile de Milan 1993. Ces dernières années, Ducati a dominé le Championnat du Monde Superbike et la "916" a été développée sur la base de la technologie et de l'expérience acquise lors de ce championnat. Son moteur bicylindre en L, refroidi par liquide, de 916 cm³ développant 114 chevaux est doté d'un système d'injection de carburant piloté par ordinateur et du système d'activation des soupapes Desmodromic, habituel chez Ducati. Ce système utilise des cannes pour l'ouverture et la fermeture des soupapes, alors qu'un système conventionnel ne gère que la fermeture au moyen de

世界中にファンを持つイタリアのドゥカティ。そのトップモデルとして、1993年のミラノショーで発表されたのが916です。市販車ベースのマシンで争われるスーパーバイク世界選手権に積極的に参戦しているドゥカティだけに、916はこのレースのために開発されました。担当したのは、親会社となっているカジバのグラントリマシン開発を手がけるCRC（カジバ・リサーチ・センター）。400ccバイクと見まごうほどにコンパクトにまとめられ、エンジン搭載位置を極力前に持っていくなど、シャーシーディメンションをはじめ、各部にグラントリマシン作りのノウハウが生かされています。クロームモリブデン鋼管のトラスフレームに搭載されるLツインエンジンはその名の通り排気量916cc。ドゥカティ伝統のデスマドロミックに加えて、コンピュータ制御のインジェクシ

system closes the valves with springs only. This powerful engine is mounted in a light weight and extremely rigid, chrome molybdenum steel tubular frame. The rear swing arm suspension uses a mono-arm for quick tire changing during competition. Showa's shock absorbers and Brembo brake calipers are used at both ends. The 916 has a 2-stage adjustable caster offset system. Its aerodynamic cowl design is very distinctive, differing from other racer-replica bikes. The front cowl has engine air intake openings and mounts the dual headlamps. The fuel tank is ergonomically sculptured to fit the rider's varying posture during hard riding. The 916 is a true street legal racing machine on the leading edge of performance and styling.

geschlossen werden. Dieser starke Motor ist in einen leichtgewichtigen, aber extrem steifen Rohrrahmen aus Chrom-Molybdän-Stahl eingebaut. Die hintere Radaufhängung besteht aus einer einseitigen Schwinge, um im Rennen schnelle Reifenwechsel zu ermöglichen. SHOWA-Stoßdämpfer und BREMBO-Bremsen kommen hinten und vorne zum Einsatz. Die Auslegung der aerodynamische Haube ist sehr charakteristisch und weicht von üblichen Rennmaschinen-Nachbauten ab. Die vordere Verkleidung besitzt Luftteinlaßöffnungen für den Motor und trägt die Doppelscheinwerfer. Der Benzintank ist ergonomisch ausgeformt, um dem Fahrer bei anstrengenden Fahrten verschiedene Sitzpositionen zu ermöglichen. Die 916 ist eine wirkliche Rennmaschine mit Straßenzulassung am oberen Ende der Skala bezüglich Leistung und Aussehen.

ressorts. Ce moteur puissant est installé sur un cadre tubulaire en acier chromé molybdène. Un mono bras oscillant arrière permet un changement rapide de la roue en compétition. Des amortisseurs Showa et des étriers de freins Brembo sont installés à l'avant et à l'arrière. La Ducati 916 est dotée d'une fourche avant à inclinaison variable 2 positions. Son carénage aérodynamique est très différent de ceux des autres répliques de machines de compétition. Le carénage avant comporte des prises d'air du moteur et des supports pour double phare. Le réservoir est ergonomiquement étudié afin d'assurer au pilote un grand confort dans toutes les positions en conduite "musclée". La 916 est une vraie réplique autorisée sur route à la pointe des performances et de l'esthétique.

ョンを採用して114馬力を發揮します。また、片持ちタイプのスイングアームはレースでのスピーディーなタイヤ交換を考えての採用です。前後のサスペンションは日本のショウワ製、ブレーキはブレンボ製となっています。さらに、キャスター・トレールを2段階に変更できる機能を搭載しているのも大きな特徴です。レースを強く意識したモデルでありながら、空力的に優れたそのスタイルは、レーサーレプリカとは一線を画すダイナミックな仕上がりです。2灯式のヘッドライト下にエンジン吸気用のエアインテークがあげられた個性的なフロントカウル、独特の形状を持つタンクやシートカウルなど、イタリアンセンスでまとめられたフォルムも大きな魅力となっています。高性能な走りと魅惑のスタイルをあわせ持つ傑作車、それがドゥカティ916なのです。

1/12 ドゥカティ916(和英両版)



作る前にかならず
お読み下さい。

READ BEFORE ASSEMBLY.
ERST LESEN - DANN BAUEN.
A LIRE AVANT ASSEMBLAGE.

★お買い求めの際、または組み立ての前には必ずキットの内容をお確かめ下さい。

★組み立てに入る前に、説明図をよく見て、全体の流れをつかんで下さい。

★接着剤、塗料は、必ずプラスチック用をお使い下さい。(別売)

★接着剤や塗料を使用する際は、十分換気に気をつけて下さい。

★メッキ部品を接着する時は、必ず接着面のメッキをはがして下さい。

★Study the instructions thoroughly before assembly.

★Use plastic cement and paints only (available separately).

★Use cement sparingly and ventilate room while constructing.

★Remove plating from areas to be cemented.

★Vor Baubeginn die Bauanleitung genau durchlesen.

★Nur Klebstoff und Farben für Plastik verwenden (separat erhältlich).

★Nicht zuviel Klebstoff verwenden. Der Raum sollte beim Basteln gut gelüftet sein.
★An den Klebestellen muß die Chromschicht abgeschabt werden.

★Bien étudier les instructions de montage.
★Utiliser uniquement une colle et des peintures spéciales pour le polystyrène (disponibles séparément).

★Utiliser aussi peu que possible la colle et aérer la pièce pendant la construction.

★Enlever le revêtement chromé des parties à encoller.

★下図の工具を用意して下さい。

★Tools recommended

★Benötigtes Werkzeug

★Outilage nécessaire

接着剤(プラスチック用)

Cement

Kleber

Colle

ニッパー

Side cutter

Zwitszange

Pince coupante

ナイフ

Modeling knife

Modellermesser


Couteau de modéliste

ピンセット

Tweezers

Pinzette

Précelles



塗装指示のマークです。タミヤカラーのカラーナンバーで指示しました。

This mark denotes numbers for Tamiya Paint colors. / Dieses Zeichen gibt die Tamiya-Farbnummern an. / Ce signe indique la référence de la peinture TAMIYA à utiliser.

TS-8 ●イタリアンレッド / Italian red / Italienisches Rot / Rouge Italien

X-2 ●ホワイト / White / Weiß / Blanc

X-5 ●グリーン / Green / Grün / Vert

X-6 ●オレンジ / Orange / Orange / Orange

X-8 ●レモンイエロー / Lemon yellow / Zitronengelb / Jaune Citron

X-9 ●ブラウン / Brown / Braun / Brun

X-10 ●ガンメタル / Gun metal / Metall-Grau / Gris acier

X-11 ●クロームシルバー / Chrome silver / Chrom-Silber / Aluminium chromé

X-12 ●ゴールドリーフ / Gold leaf / Gold glänzend / Doré

X-13 ●メタリックブルー / Metallic blue / Bleu métallisé

X-18 ●セミグロスブラック / Semi gloss black / Seidenglanz Schwarz / Noir satiné

X-26 ●クリヤーオレンジ / Clear orange / Klar-Orange / Orange translucide

X-27 ●クリヤーレッド / Clear red / Klar-Rot / Rouge translucide

XF-1 ●フラットブラック / Flat black / Matt Schwarz / Noir mat

XF-16 ●フラットアルミニウム / Flat aluminum / Matt Aluminium / Aluminium mat


XF-19 ●スカイグレイ / Sky grey / Himmelgrau / Gris ciel

XF-54 ●ダークシーグレイ / Dark sea grey / Dunkles Meergrau / Gris de mer foncé

XF-56 ●メタリックグレイ / Metallic grey / Grau-Metallic / Gris métallisé

1 スイングアームの組み立て


Swing arm
Schwingarm
Bras oscillant



このマークの所は接着しません。
Do not cement.
Nicht kleben.
Ne pas coller.

《リヤダンパーの組み立て》

Rear damper
Hinterer Dämpfer
Amortisseur arrière



指示の番号のスライドマークをはります。

Number of decal to apply.

Nummer des Abziehbildes, das anzubringen ist.


Numéro de la décalcomanie à utiliser.

ビニールループ
Thin vinyl tubing
Dünner Vinylschlauch
Gaine vinyl fine

35mm

2

エンジンの組み立て
Engine assembly
Motor-Zusammenbau
Assemblage du moteur




3

エンジンの取り付け

Engine installation

Motor-Einbau


Mise en place du moteur



4

マフラーの取り付け
Attaching exhaust
Auspuff-Einbau
Fixation des échappements

《マフラーの組み立て》《R》
Exhaust
Auspuffrohr
Echappements

**5**

リヤタイヤの取り付け
Attaching rear wheel

Hinterrad-Einbau

Fixation de la roue arrière

《リヤタイヤの組み立て》
Rear wheel
Hinterrad
Roue arrière

リヤタイヤ
Rear tire
Hinterer Reifen
Pneu arrière

★向きに注意します。
★Note rotation direction.

★Auf Pfeilrichtung achten.

★Nota la dirección de rotación.

★Tire direction notice.

★Remove excess rubber from the inside of tire using a modeling knife.

★An der Innenseite des Reifens überstehenden Gummi mit dem Modelliermesser abschneiden.

★Enlever le caoutchouc excédentaire de l'intérieur du pneu à l'aide de cutter.


ビニールパイプ
Thin vinyl tubing

Dünner Vinylschlauch

Gaine vinyl fine

0 23mm

B18




6

車体部品の取り付け

Attaching engine parts
Anbringung der Motorteile
Accessoires moteur




《オイルクーラーの組み立て》

Oil cooler
Ölkühler
Radiateur d'huile



《ブレーキペダルの取り付け位置》

Position of brake pedal (B5)
Stellung des Bremspedals (B5)
Position de la pédale de frein (B5)



7

フロントフォークの取り付け

Attaching front fork

Anbringung der vorderen Gabel


Installation de la fourche avant

《フロントフェンダーの組み立て》

Front fender

Vorderer Kotflügel

Garde-boue avant




★タイヤ内側のばりをカッターなどで切り取ります。

★Remove excess rubber from the inside of tire using a modeling knife.

★An der Innenseite des Reifens überstehenden Gummi mit dem Modelliermesser abschneiden.

★Enlever le caoutchouc excédentaire de l'intérieur du pneu à l'aide de cutter.




《スタンドの組み立て》

Stand

Ständer

Support




《フロントタイヤの組み立て》

Front wheel

Vorderrad

Roue avant

XF-56



フロントタイヤ

Front tire

Vorderer Reifen


Pneu avant

★向きに注意します。

★Note rotation direction.

★Auf Pfeilrichtung achten.

★Noter le sens de rotation.



ビニールパイプ

Thin vinyl tubing

Dünner Vinylschlauch

Gaine vinyl fine



ビニールパイプ(太)

Thick vinyl tubing

Dicker Vinylschlauch


Gaine vinyl épaisse




8

フロントまわりの取り付け
Attaching headlights
Scheinwerfer-Einbau
Fixation des phares



《フロントヘッドライトの組み立て》
Headlights
Scheinwerfer
Phares





《ステアリングダンパーの組み立て》
Steering damper
Lenkungsdämpfer
Amortisseur de direction




《メーターの組み立て》
Meter panel
Instrumententafel
Cadran



《ハンドルまわりの位置》
Handle bar position
Stellung der Handgriffe
Position du guidon



《パイピングの位置》
Tubing
Schlauchleitung
Tuyaux




ビニールパイプ
Thin vinyl tubing
Dünner Vinylschlauch
Gaine vinyl fine


9

タンクシートの取り付け
Attaching cowling
Einbau der Verkleidung
Fixation du carénage


《タンクシートの組み立て》
Tank/seat
Tank/Sitz
Ensemble selle/réservoir



《アッパーカウルの組み立て》
Front cowl
Vordere Verkleidung
Carénage avant




1.2×2.5mm丸ビス
Screw
Schraube
Vis




10

カウル、ウインカーの取り付け
Attaching side cowl
Einbau der Seitenverkleidung
Fixation des carénages latéraux




《ミラーの組み立て》
Rear view mirrors
Rückspiegel
Rétroviseurs



《バックミラーの位置》
Mirror placement
Anordnung des Spiegels
Placement des rétroviseurs



《ウインカーの組み立て》
Blinkers
Clignotants



不要部品 A7, 8, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 27, 28

Parts not used
Nicht verwenden
Pièces non utilisées

PAINTING

《ドゥカティ916の塗装》

1993年のミラノショーで発表された、イタリアの名門ドゥカティのトップモデル916は、鮮やかなイタリアンレッド一色で仕上げられています。サイドカウルはビス止めで完成後も取り外すことができますから、フレームをはじめエンジンなどのメカニズム部分、複雑な取回しを見せるエキゾーストパイプなど、細かな塗り分けでモデルの実感を高めて下さい。

PAINTING THE DUCATI 916

The model represents Ducati's 916 motorcycle as seen at the 1993 Milan Motor Show. The cowling and front fender are painted overall in bright Italian red. Rear view mirrors are finished in black. Detail painting is called out during construction and should be done at that time. Take care when overspraying the model with clear, as it could harm the decals if not properly applied.


LACKIERUNG DER DUCATI 916

Das Modell stellt DUCATI's 916 Motorrad so dar, wie es auf der Motorsportausstellung in Mailand 1993 zu sehen war. Die Verkleidung und der vordere Kotflügel sind ganz in italienisch Rot lackiert. Die Rückspiegel sind schwarz gehalten. Die Detail-Bemalung wird im jeweiligen Bauabschnitt beschrieben und sollte dort vorgenommen werden. Vorsicht ist beim Übersprühen des Modells mit Klarlack geboten, da bei unsachgemäßer Anwendung die Abziehbilder beschädigt werden könnten.

DECORATION DE LA DUCATI 916

Le modèle représente la Ducati 916 présentée lors du Salon de Milan 1993. Le carénage et la garde-boue avant sont uniformément peints en rouge italien vif. Les rétroviseurs sont noirs. La peinture des détails doit s'effectuer lors de la construction du modèle. Vernir le modèle avec précaution.

MARKINGS



APPLICATION DES DECALCOMANIES

- Découpez la décalcomanie de sa feuille.
- Plongez la décalcomanie dans de l'eau tiède pendant 10 secondes environ et poser sur un linge propre.
- Retenez la feuille de protection par le côté

et glissez la décalcomanie sur le modèle réduit.
4. Placez la décalcomanie à l'endroit voulu en la mouillant avec un de vos doigts.
5. Pressez doucement la décalcomanie avec un tissu doux jusqu'à ce que l'eau en excès et les bulles aient disparu.

AFTER MARKET SERVICE CARD

When purchasing Tamiya replacement parts, please take or send this form to your local Tamiya dealer so that the parts required can be correctly identified and supplied. Please note that specifications, availability and price are subject to change without notice.

Parts code

0001781 A Parts

0001775 B Parts
0001776 C Parts
0001777 D Parts
0001778 E Parts
0001780 F Parts
9401210 Tire Bag
1401155 Decal
1051293 Instructions
	ITEM 14068



部品を紛失したり、破損なさった方は、このカードの必要部品を丸でかきみ代金を現金書留又は定額為替で田宮模型アフターサービス係までお申し込み下さい。

お問合せ電話番号 静岡 054-283-0003
東京 03-3899-3765 (静岡へ自動転送)

営業時間/平日(月~金曜日)8:00~17:00祝日▶休み

A 部品 540円
B 部品 600円
C 部品 590円
D 部品 420円
E 部品 420円
F 部品 300円
タイヤ袋詰 370円
マーク 200円
説明図 320円

《郵便振替のご利用法》 郵便局の振替用紙の通信欄にITEM番号、スケール、製品名、部品名、数量を必ず記入し、口座番号欄に00810-9-1118、加入者名欄に株田宮模型、払込人住所欄すべてにあなたの住所、氏名、郵便番号、電話番号を記入し代金をそえてお払込下さい。その時以下のカードは必要ありません。

For Japanese use only! ITEM 14068

住所

--	--	--	--

電話 () -

氏名



上記の価格は予告なく変更となる場合があります。