

接线板 - PTFIX 6X4-G BU - 3273924

Please be informed that the data shown in this PDF Document is generated from our Online Catalog. Please find the complete data in the user's documentation. Our General Terms of Use for Downloads are valid (<http://download.phoenixcontact.com>)



接线板，可以使用导体轴将端子块相互桥接，相应的插拔式桥接件请见附件，内部桥接，标称工作电压: 450 V，标称工作电流: 32 A，接线方式: 直插式连接，横截面: 0.2 mm² - 6 mm²，安装方式: 黏合剂，颜色: 蓝色

关键商业数据

package_quantity	10
GTIN	4055626646954

技术数据

概述

注意事项	操作注意事项 可以使用导体轴将端子块相互桥接，相应的插拔式桥接件请见附件
行数	1
连接量	6
额定横截面	4 mm ²
颜色	蓝色
绝缘材料	PA
阻燃等级，符合UL 94	V0
安装类型	黏合剂

概述

额定浪涌电压	6 kV
污染等级	3
过电压等级	III
绝缘材料组	I
最大负载电流	63 A
最大总电流	41 A
额定电流 I _N	32 A
额定电压 U _N	450 V
开口式侧板	否
[NO ASSET AVAILABLE: TXB,16048921,P]	The maximum load current of a single clamping unit must not be exceeded.
支架上紧固测试结果	通过测试
注意事项	并排安装多个端子时，建议在接线点下方安装一个DIN导轨适配器，或者在端子之间安装一个法兰。

接线板 - PTFIX 6X4-G BU - 3273924

技术数据

概述

注意事项	对于有6个或7个连接点的版本，只需在每块中间安装一个DIN导轨适配器，并在每第二块之后安装法兰元件。根据应用场合和机械负载，也可安装附件选择其他布局。
注意事项	使用DIN导轨适配器PTFIX-NS35时，烧结块不能突出超过一半。
热测试结果	通过测试
热敏特征的验证（针焰实验）有效耐受期	30 s
绝缘材料相对温度指数（电气，UL 746 B）	130 °C
绝缘材料的温度指数（DIN EN 60216-1（VDE 0304-21））	130 °C
低温下的静态绝缘材料应用	-60 °C
表面可燃性NFPA 130 (ASTM E 162)	通过
烟雾比光密度NFPA 130 (ASTM E 662)	通过
量热释热NFPA 130 (ASTM E 1354)	28 MJ/kg
烟气毒性NFPA 130 (SMP 800C)	通过
铁路车辆的防火保护 (DIN EN 45545-2) R22	HL 1 - HL 3
铁路车辆的防火保护 (DIN EN 45545-2) R23	HL 1 - HL 3
铁路车辆的防火保护 (DIN EN 45545-2) R24	HL 1 - HL 3
铁路车辆的防火保护 (DIN EN 45545-2) R26	HL 1 - HL 3

尺寸

宽度	18.5 mm
长度	28.6 mm
高度	22.7 mm

接线数据

连接方式	直插式连接
剥线长度	10 mm ... 12 mm
连接符合标准	IEC 60998-2-2
刚性导线最小横截面	0.2 mm ²
刚性导线最大横截面	6 mm ²
最小导线横截面AWG	24
最大导线横截面AWG	10
柔性导线最小横截面	0.2 mm ²
柔性导线最大横截面	4 mm ²
AWG导线最小横截面，柔性	24
AWG绞线最大横截面，柔性	12
柔性导线横截面，不带绝缘套管的最小冷压头	0.2 mm ²
柔性导线横截面，不带绝缘套管的最大冷压头	4 mm ²
柔性导线横截面，带绝缘套管的最小冷压头	0.2 mm ²
柔性导线横截面，带绝缘套管的最大冷压头	4 mm ²
具有相同横截面的两根导线，柔性，带TWIN套管，带塑料绝缘管，最小	0.5 mm ²
具有相同横截面的两根导线，柔性，带TWIN套管，带塑料绝缘管，最大	1 mm ²
直接插拔式连接横截面	0.5 mm ² 6 mm ² 20 10

接线板 - PTFIX 6X4-G BU - 3273924

技术数据

接线数据

刚性导线最小横截面	0.5 mm ²
刚性导线最大横截面	6 mm ²
最小导线横截面AWG	20
最大导线横截面AWG	10
柔性导线横截面, 不带绝缘套管的最小冷压头	0.75 mm ²
柔性导线横截面, 不带绝缘套管的最大冷压头	4 mm ²
柔性导线横截面, 带绝缘套管的最小冷压头	0.5 mm ²
柔性导线横截面, 带绝缘套管的最大冷压头	4 mm ²
塞规	A4

环境条件

工作温度	-35 °C ... 105 °C (最高短期工作温度130°C)
环境温度 (存放/运输)	-25 °C ... 60 °C (短期内 (不超过24 小时) , -60 °C到+70 °C)
允许湿度 (存放/运输)	30 % ... 70 %
环境温度 (组装)	-5 °C ... 70 °C
环境温度 (执行)	-5 °C ... 70 °C

标准和规范

连接符合标准	IEC 60998-2-2
--------	---------------

分类

eCl@ss

eCl@ss 6.0	27141100
eCl@ss 7.0	27141120
eCl@ss 9.0	27141120
eCl@ss 10.0.1	27141120
eCl@ss 11.0	27141120

ETIM

ETIM 6.0	EC000897
ETIM 7.0	EC000897

UNSPSC

UNSPSC 18.0	39121410
UNSPSC 19.0	39121410
UNSPSC 20.0	39121410
UNSPSC 21.0	39121410

认证

CSA / UL Recognized / cUL Recognized / EAC / IECEE CB Scheme / DNV GL / EAC / LR / BV / VDE Zeichengenehmigung / cULus Recognized /

接线板 - PTFIX 6X4-G BU - 3273924

认证

认证详情

CSA ①		
Usegroups	B	C
额定电压 UN	600 V	600 V
额定电流IN	32 A	32 A
mm²/AWG/kcmil	24-10	24-10

UL Recognized ②		
Usegroups	B	C
额定电压 UN	600 V	600 V
额定电流IN	32 A	32 A
mm²/AWG/kcmil	24-10	24-10

cUL Recognized ③		
Usegroups	B	C
额定电压 UN	600 V	600 V
额定电流IN	32 A	32 A
mm²/AWG/kcmil	24-10	24-10

EAC ④

IECEE CB Scheme ⑤	
额定电压 UN	450 V
额定电流IN	32 A
mm²/AWG/kcmil	4

DNV GL #	
额定电压 UN	500 V
额定电流IN	24 A
mm²/AWG/kcmil	

⑥

LR ⑦

BV ⑧

VDE Zeichengenehmigung ⑨

接线板 - PTFIX 6X4-G BU - 3273924

认证

额定电压 UN	450 V
额定电流IN	32 A
mm²/AWG/kcmil	0.2-4

cULus Recognized ®

附件

跳线

FBS 2-6 - 3030336



FBS 2-6 GY - 3032237



FBS 2-6 BU - 3036932



已标记的端子标识

SK 6,2/3,8:FORTL.ZAHLEN - 0804374



接线板 - PTFIX 6X4-G BU - 3273924

附件

SK 6,2/3,8:FORTL.ZAHLEN 1-10 - 0804374:0001



SK 6,2/3,8:FORTL.ZAHLEN 11-20 - 0804374:0011



SK 6,2/3,8:FORTL.ZAHLEN 21-30 - 0804374:0021



SK 6,2/3,8:FORTL.ZAHLEN 31-40 - 0804374:0031



SK 6,2/3,8:FORTL.ZAHLEN 41-50 - 0804374:0041



端子标识

接线板 - PTFIX 6X4-G BU - 3273924

附件

US-TML (104X3,8) - 0830768



US-TML (104X2,8) - 0830767



SK U/3,8 WH:UNBEDRUCKT - 0803906



SK U/2,8 WH:UNBEDRUCKT - 0803883



TML (EX3,8)R - 0801837



TML (104X3,8)R - 0801833



接线板 - PTFIX 6X4-G BU - 3273924

附件

TML (104X2,8)R - 0801832



TML (EX2,8)R - 0801836




MM-TML (EX3,8)R C1 WH/BK - 1092026



产品图

电路图



Phoenix Contact 2021 © - all rights reserved
<http://www.phoenixcontact.com>