

接线板 - PTFIX 10/12X4 RD - 3273882

Please be informed that the data shown in this PDF Document is generated from our Online Catalog. Please find the complete data in the user's documentation. Our General Terms of Use for Downloads are valid (<http://download.phoenixcontact.com>)



接线板，标称工作电压: 450 V，标称工作电流: 32 A，接线方式: 直插式连接，横截面: 0.2 mm² - 6 mm²，直插式连接，馈电阶段，额定接线容量: 10 mm²，横截面: 0.5 mm² - 10 mm²，安装方式: 用于卡接在DIN导轨适配器上，直接安装，带法兰，自由悬挂，颜色: 红色

关键商业数据

package_quantity	8
GTIN	4055626668123

技术数据

概述

行数	1
连接量	13
电位	1
额定横截面	4 mm ²
馈电额定截面积	10 mm ²
颜色	红色
绝缘材料	PA
阻燃等级, 符合UL 94	V0
安装类型	用于卡接在DIN导轨适配器上

概述

额定浪涌电压	6 kV
污染等级	3
过电压等级	III
绝缘材料组	I
最大负载电流	41 A
最大总电流	63 A
额定电流 I _N	32 A
额定电压 U _N	450 V
最大负载电流	57 A
额定电流 I _N	57 A
开口式侧板	否
[NO ASSET AVAILABLE: TXB,16048921,P]	The maximum load current of a single clamping unit must not be exceeded. For power distribution applications,

接线板 - PTFIX 10/12X4 RD - 3273882

技术数据

概述

	IEC 60364-4-43:2008; modified + corrigendum Okt. 2008 (DIN VDE 0100-430:2010-10) section 433.2 ff must be observed!
支架上紧固测试结果	通过测试
注意事项	并排安装多个端子时，建议在接线点下方安装一个DIN导轨适配器，或者在端子之间安装一个法兰。
注意事项	对于有6个或7个连接点的版本，只需在每块中间安装一个DIN导轨适配器，并在每第二块之后安装法兰元件。根据应用场合和机械负载，也可为安装附件选择其他布局。
注意事项	使用DIN导轨适配器PTFIX-NS35时，烧结块不能突出超过一半。
热测试结果	通过测试
热敏特征的验证（针焰实验）有效耐受期	30 s
摆动，宽带噪音测试结果	通过测试
测试规范，摆动，宽带噪音	DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2018-05
测试频谱	2类，B级使用寿命测试，在转向架上进行
测试频率	$f_1 = 5 \text{ Hz}$ 到 $f_2 = 250 \text{ Hz}$
ASD等级	$6.12 \text{ (m/s}^2\text{)}^2\text{/Hz}$
加速度	3.12g
每轴的测试周期	5 h
测试方向	X-, Y- 与 Z-轴
冲击测试结果	通过测试
测试规范，冲击测试	DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2018-05
冲击形式	半弦
加速度	30g
冲击持续时间	18毫秒
每个方向的冲击次数	3
测试方向	X-, Y- 与 Z-轴（正向与负向）
绝缘材料相对温度指数（电气，UL 746 B）	125 °C
绝缘材料的温度指数（DIN EN 60216-1（VDE 0304-21））	125 °C
低温下的静态绝缘材料应用	-60 °C

尺寸

宽度	46.3 mm
长度	28.6 mm
高度	21.7 mm

接线数据

连接方式	直插式连接
剥线长度	10 mm ... 12 mm
连接符合标准	IEC 60998-2-2
刚性导线最小横截面	0.2 mm ²
刚性导线最大横截面	6 mm ²
最小导线横截面AWG	24
最大导线横截面AWG	10
柔性导线最小横截面	0.2 mm ²

接线板 - PTFIX 10/12X4 RD - 3273882

技术数据

接线数据

柔性导线最大横截面	4 mm ²
AWG 导线最小横截面, 柔性	24
AWG 绞线最大横截面, 柔性	12
柔性导线横截面, 不带绝缘套管的最小冷压头	0.2 mm ²
柔性导线横截面, 不带绝缘套管的最大冷压头	4 mm ²
柔性导线横截面, 带绝缘套管的最小冷压头	0.2 mm ²
柔性导线横截面, 带绝缘套管的最大冷压头	4 mm ²
具有相同横截面的两根导线, 柔性, 带 TWIN 套管, 带塑料绝缘管, 最小	0.5 mm ²
具有相同横截面的两根导线, 柔性, 带 TWIN 套管, 带塑料绝缘管, 最大	1 mm ²
直接插拔式连接横截面	0.5 mm ² 6 mm ² 20 10
刚性导线最小横截面	0.5 mm ²
刚性导线最大横截面	6 mm ²
最小导线横截面 AWG	20
最大导线横截面 AWG	10
柔性导线横截面, 不带绝缘套管的最小冷压头	0.75 mm ²
柔性导线横截面, 不带绝缘套管的最大冷压头	4 mm ²
柔性导线横截面, 带绝缘套管的最小冷压头	0.5 mm ²
柔性导线横截面, 带绝缘套管的最大冷压头	4 mm ²
塞规	A4
连接	馈电阶段
	直插式连接
剥线长度	12 mm ... 14 mm
连接符合标准	IEC 60998-2-2
刚性导线最小横截面	0.5 mm ²
刚性导线最大横截面	10 mm ²
最小导线横截面 AWG	20
最大导线横截面 AWG	6
柔性导线最小横截面	0.5 mm ²
柔性导线最大横截面	10 mm ²
AWG 导线最小横截面, 柔性	20
AWG 绞线最大横截面, 柔性	8
柔性导线横截面, 不带绝缘套管的最小冷压头	0.5 mm ²
柔性导线横截面, 不带绝缘套管的最大冷压头	10 mm ²
柔性导线横截面, 带绝缘套管的最小冷压头	0.5 mm ²
柔性导线横截面, 带绝缘套管的最大冷压头	10 mm ²
具有相同横截面的两根导线, 柔性, 带 TWIN 套管, 带塑料绝缘管, 最小	0.5 mm ²
具有相同横截面的两根导线, 柔性, 带 TWIN 套管, 带塑料绝缘管, 最大	4 mm ²
直接插拔式连接横截面	0.5 mm ² 16 mm ²
刚性导线最小横截面	0.5 mm ²

接线板 - PTFIX 10/12X4 RD - 3273882

技术数据

接线数据

刚性导线最大横截面	16 mm²
值	1 mm²
值	10 mm²
值	1 mm²
值	10 mm²

环境条件

工作温度	-60 °C ... 105 °C (最高短期工作温度130°C)
环境温度 (存放/运输)	-25 °C ... 60 °C (短期内 (不超过24 小时) , -60 °C到+70 °C)
允许湿度 (存放/运输)	30 % ... 70 %
环境温度 (组装)	-5 °C ... 70 °C
环境温度 (执行)	-5 °C ... 70 °C

标准和规范

连接符合标准	IEC 60998-2-2
	IEC 60998-2-2

Environmental Product Compliance

China RoHS	环保使用期限：无限期 = EFUP-e
	无超标的有害物质

分类

eCl@ss

eCl@ss 6.0	27141100
eCl@ss 7.0	27141120
eCl@ss 9.0	27141120
eCl@ss 10.0.1	27141120
eCl@ss 11.0	27141120

ETIM

ETIM 6.0	EC000897
ETIM 7.0	EC000897

UNSPSC

UNSPSC 18.0	39121410
UNSPSC 19.0	39121410
UNSPSC 20.0	39121410
UNSPSC 21.0	39121410

认证

CSA / UL Recognized / cUL Recognized / EAC / EAC / cULus Recognized /

接线板 - PTFIX 10/12X4 RD - 3273882

认证

认证详情

CSA ①		
Usegroups	B	C
额定电压 UN	600 V	600 V
额定电流IN	57 A	57 A
mm²/AWG/kcmil	20-8	20-8

UL Recognized ②		
Usegroups	B	C
额定电压 UN	600 V	600 V
额定电流IN	57 A	57 A
mm²/AWG/kcmil	20-8	20-8

cUL Recognized ③		
Usegroups	B	C
额定电压 UN	600 V	600 V
额定电流IN	57 A	57 A
mm²/AWG/kcmil	20-8	20-8

EAC ④

⑤

cULus Recognized ⑥

附件

安装材料

PTFIX-F - 3274060



接线板 - PTFIX 10/12X4 RD - 3273882

附件

PTFIX-NS15A - 3274058



PTFIX-NS15A-FIX - 3274059



PTFIX-NS35 - 3274054



PTFIX-NS35A - 3274056



PTFIX-NS35A-FIX - 3274057



跳线

接线板 - PTFIX 10/12X4 RD - 3273882

附件

FBS 2-6 - 3030336



FBS 2-6 GY - 3032237



FBS 2-6 BU - 3036932



已标记的端子标识

SK 6,2/3,8:FORTL.ZAHLEN - 0804374



SK 6,2/3,8:FORTL.ZAHLEN 1-10 - 0804374:0001



接线板 - PTFIX 10/12X4 RD - 3273882

附件

SK 6,2/3,8:FORTL.ZAHLEN 11-20 - 0804374:0011



SK 6,2/3,8:FORTL.ZAHLEN 21-30 - 0804374:0021



SK 6,2/3,8:FORTL.ZAHLEN 31-40 - 0804374:0031



SK 6,2/3,8:FORTL.ZAHLEN 41-50 - 0804374:0041



端子标识

US-TML (104X3,8) - 0830768



接线板 - PTFIX 10/12X4 RD - 3273882

附件

US-TML (104X2,8) - 0830767



SK U/3,8 WH:UNBEDRUCKT - 0803906



SK U/2,8 WH:UNBEDRUCKT - 0803883



TML (EX3,8)R - 0801837



TML (104X3,8)R - 0801833



TML (104X2,8)R - 0801832



接线板 - PTFIX 10/12X4 RD - 3273882

附件

TML (EX2,8)R - 0801836




MM-TML (EX3,8)R C1 WH/BK - 1092026



产品图

电路图



Phoenix Contact 2021 © - all rights reserved
<http://www.phoenixcontact.com>