

brennenstuhl®

Mobiler Bluetooth LED Strahler TORAN 3050 MB mit Lichtsteuerungs-APP, IP55, 3400lm, 30W, 5m H07RN-F 2G1,0



Bluetooth



Technische Daten

Artikelnummer:	1171470900	Kabellänge:	5 m
EAN:	4007123674305	Kabelbezeichnung:	H07RN-F 2X1,0
Lichtstrom:	3.400 lm	Schlagfestigkeit:	IK07
Leistung:	30 W	Schutzklasse:	II
Farbtemperatur:	5.000 K	Schutzart (IP):	IP55
Wirkungsgrad:	113 lm/W	Farbe:	schwarz, grau
Energieeffizienzklasse:	E	Verpackung:	Im Verkaufskarton
Nenneingangsspannung:	230 V	Produktgewicht (ohne Verpackung):	2,15 kg
Min. Nenneingangsspannung:	220 V	Produktlänge (ohne Verpackung):	27,6 cm
Max. Nenneingangsspannung:	240 V	Produktbreite (ohne Verpackung):	27,6 cm
		Produkthöhe (ohne Verpackung):	22,1 cm

Produktgewicht (inkl. Verpackung):	2,45 kg
Produktlänge (inkl. Verpackung):	29,5 cm
Produktbreite (inkl. Verpackung):	12,5 cm
Produkthöhe (inkl. Verpackung):	30 cm

Produkttexte

Für die Verwendung im Innen- und Außenbereich, IP 55.

- * Beste Ausleuchtung durch superhelle OSRAM LEDs.
- * Stufenlose Dimm-Funktion für 10 % bis 100 % Licht.
- * Bluetooth Verbindung zum Smartphone und App zum Steuern der Lichtfunktionen:
 - Stufenlose Einstellung der Leuchtstärke
 - Bis zu 5 Arbeitsstrahler gleichzeitig steuerbar
 - Timer erlaubt zeitgesteuertes Aus- und Einschalten.
- * Ein-/Aus- und Bluetooth-Schalter.
- * Gummi-Kantenschutz für beste Standfestigkeit.
- * Mit ausklappbarem Haltebügel zum Aufstellen oder Befestigen auf brennenstuhl® Stativen.
- * Robustes Kunststoffgehäuse.