



Artikelnummer 1171410900  
EAN 4007123674466

## BESCHREIBUNG

- Hervorragende Rundumbeleuchtung durch 360° Abstrahlwinkel, blendfreies Licht und große Lichtstreuung.
- Schalter mit Lichtfunktionen 100 – 50 %.
- Strahler kann stehend, hängend oder auf einem Stativ montiert betrieben werden.
- Robustes, bruch- und schlagfestes Kunststoffgehäuse.
- Spritzwassergeschützte Steckdose mit selbstschliessendem Deckel.
- Mit Ein/Aus Schalter.
- Betriebsmittel der Kategorie 2 (K2): Einsatz für den rauen Betrieb mit hohen mechanischen, physikalischen und chemischen Einwirkungen

## TECHNISCHE DATEN

Kabelqualität	Gummi-Neopren
Lichtstrom	3,200 lm
Lichtstrom	3,200 lm
Leistungsaufnahme	30 W
Lichtausbeute	105.3 lm/W
Energieeffizienzklasse	<b>A</b> <b>F</b>
Farbtemperatur	6,500 K
Farbwiedergabeindex	83
Nenneingangsspannung	230 V

Min.-Max. Nenneingangsspannung	220 V - 250 V
Lebensdauer	36,000 h
Kabellänge	3 m
Kabelbezeichnung	H07RN-F 3G1,5
Mit Steckdose	true
Anzahl der Steckdosen	1
Schlagfestigkeit	IK08
Schutzklasse	I
Schutzart (IP)	IP54

## VERPACKUNGEN, ABMESSUNGEN UND GEWICHTE

VPE	1
Produktgewicht (ohne Verpackung)	1.86 kg
Abmessung LxBxH (ohne Verpackung)	21 cm x 20,5 cm x 22,5 cm

Produktgewicht (inkl. Verpackung)	2.2 kg
Abmessung LxBxH (inkl. Verpackung)	21 cm x 24 cm x 24 cm

## LIEFERUMFANG

Mobiler 360° LED Baustrahler BF 3050 M

Hugo Brennenstuhl GmbH & Co. KG

[www.brennenstuhl.com](http://www.brennenstuhl.com)

Technische Änderungen und Farbänderungen vorbehalten.