



Upute za upotrebu

Povećalo s trakom za glavu za punjenje s 3 LED svjetla

KAT.Br. 2480196

1 Korištenje

Ovaj proizvod je dizajniran za povećati i rasvjeta mali predmeti na točan raditi. Proizvod je može koristiti neovisno, na naočale ili kontakt leća. Namijenjeno je isključivo uvećanje na kratkim udaljenostima i nije namijenjeno za uvećanje na velikim udaljenostima. Ispravan način nosi uvećavanje staklo i ispravno udaljenost med predmet i objektiv oni su opisano u ovi upute za koristiti. Imajte na umu ovaj upute, Da je izbjegavati ozljede oči i dosegneš željeni funkcija povećanje.

Korištenje proizvoda u svrhe koje nisu gore opisane može oštetiti proizvod. Nepravilno uporaba može uzrokovati ozljede, materijalnu štetu ili druge opasnosti.

Ovaj proizvod je u skladu sa zakonskim, nacionalnim i europskim propisima. Za sigurnost i Ne smijete mijenjati odobrenje proizvoda. i/ili promjena.

Pažnja čitati upute za koristiti i ih uštedjeti na sef grad. Ovaj proizvod dati na dostupno trećim stranama samo zajedno s uputama za uporabu.

Sva imena tvrtki i proizvodi u ovome dokument je roba njihove marke vlasnici. Sve prava Rezervirano.

2 Sadržaj dostava

- Proizvod
- Kućište za skladištenje leće
- 5 zamjenjiv objektiv (razine uvećanja: 1,0x, 1,5x, 2,0x, 2,5x, 3,5x)
- Punjiva kabel USB
- Upute za koristiti

3 Najnoviji informacija o proizvodima

Najnoviji informacija oko proizvod preuzimanje na www.conrad.com/downloads ili ali čitati Prikazan je QR kod. Slijedite upute na web stranici.

4 Obrazloženje simboli

Na proizvod/oprema ili u tekst je pojavljujući se sljedeći simboli:



Ovaj simbol upozorava na opasnosti, WHO može uzrok fizički ozljede.

5 Sigurnostne informacije



Pažljivo pročitajte upute za upotrebu i još posebno razmotriti sigurnost informacija. Ako Ne smatrate sigurnost upute i informacija oko ispravno ponašanje, Ne preuzimamo odgovornosti za moguće fizički ozljede ili materijalnu štetu. U takvim slučajevima jamstvo/garancija prestaje važiti.

5.1 General informacija

- Ovaj proizvod nema igračka. Zadržati mu izvan dosegne dijete i kućni ljubimci kućni ljubimci.
- Ne ostaviti pakiranje materijal nemarno leći oko. Može postaje opasna igračka za djecu.
- Ako imaš nakon čitanje ovaj dokumenti bilo koji pitanja ili zabrinutosti, je okret na naše tehnički podrška ili profesionalac tehnika.

5.2 Rukovanje s online strana

- S proizvodi ponašati pažljivo. Udarci, udarci ili pad s mali visine može li proizvod oštećuju.
- Uvjeriti Da, Da je zamjenjiv dijelovi ispravno pucketanje i Da oni su čvrsto povezan s proizvodi.
- S priložen kućište za skladištenje leće ih zaštititi prije ozljede i ih osigurati dugo životni vijek.

5.3 Okoliš koristi

- Proizvod Ne izložiti mehanički tereti.
- Zaštitite proizvod od ekstremnih temperatura, jakih udarci, zapaljivo plinovi, pare i otapala.
- Zaštititi proizvod prije visoko vlažnost i vlaga.
- Da bi je izbjegnuto opasnosti vatra, proizvod Ne svibanj biti izložen izravno sunčano svjetlo.

5.4 Upotreba

- Ako proizvod nema više možda sef koristiti, mu Stop koristiti i spriječiti neovlašteno koristiti. Proizvod NE probati popraviti se. Sef koristi nema moguće osigurati da proizvod:
 - ima vidljiv znakovi ozljede (npr. ako oni su oštećen zaštitnici),
 - Ne djela više ispravno,
 - je bio je više vrijeme spremjeno u loš okolni uvjeti ili
 - je bio je izložen kakva bilo koji ozbiljan tereti, povezan s prijevoz.
- Kako biste spriječili oštećenje oka, nemojte koristiti proizvod koristiti kao zamjenu za naočale ili kontaktirajte leće. Proizvod je namijenjen samo za uvećavanje malih predmeta i nije namijenjen kao medicinski vizualno pomagalo.
- Ne usmjeravajte LED diode u svoje oči ili oči drugih ljudi, jer to može uzrokovati ozljede oči ili opasnog odsjaja.
- Nikada ne koristite leće za izravno gledanje u resursi jarko svjetlo. Opasnost ozbiljne ozljede oči!
- Kada leće Ne koristite, ih uvijek poklopac. Izravno sunčano svjetlo može izazvati požar, jer svaki Leća se ponaša poput plamena staklo.

5.5 Baterija LiPo


- Na baterije baterija je trajni ugrađeni u proizvod i je nema možda zamijeniti.
- Nikada ne oštećujte bateriju. Oštećenje kućišta baterije može dovesti do eksplozije ili požara! Za razliku od konvencionalnih baterija/punjivih baterija (npr. AA ili AAA baterije) kućište Li-Po punjive baterije nisu izrađen od tankog lima i sastoji se od napravljeno samo od osjetljive plastične folije.
- Nikada ne spajajte kratko terminale/priključke baterije. Ne bacajte bateriju ili proizvod u vatra. Opasnost od požara i eksplozije!
- Redovito punite bateriju, čak i kada se proizvod ne koristi. Punjiva baterija je dizajniran tako da ga nije potrebno prazniti prije punjenja.
- Med punjenje baterije je Ne ostaviti bez kontrolirati.
- Med punjenje proizvod mjesto na površinski, WHO je otporan na toplina. Normalan je, da se tijekom punjenja stvara određena količina topline.

5.6 Svjetlo LED

Pažnja, svjetlo LED:

- Ne vidjeti direktno u svjetlo LED!
- Ne vidjeti u greda direktno ili s optički instrumenti!

6 Opis proizvoda



- | | |
|--|---|
| 1 Pjenasto presvlake | 8 Ispred objektiv |
| 2 Kotač za postavka glava traka | 9 LED svjetlo (uklonjivo) |
| 3 Prekidač za uključeno/isključeno svjetla LED | 10 Područje za postavka objektiv 11 dodatnih povećalo 12 Ručka za naočale |
| 4 Punjiva vrata USB i punjiva kabel | 13 Pokrivala za glavu traka |
| 5 Kotač za postavka visine ruke za naočale | |
| 6 Kućište za skladištenje i leće | |
| 7 Trajati objektiv | |

7 Operacija

7.1 Postavke


- Kat centar je na leća (7)/(8) usjek u oblik slova U, WHO skraćuje udaljenost do oči i proširiti vidljiv područje, Da vas može lakše pogled predmet.
- S pokretnim veza za dvostruko leće (7)/(8) možete podesiti žarišnu duljinu med leća i predmeti i med leća (7)/(8) i tvoj oči. Vidjeti poglavlje 7.6 Postavka žarišne duljine.
- Proizvod ima dodatno povećalo (11), WHO Da može preklop dolje, Da vas pogled detaljan

povećanje predmeta. Vidi odjeljak 7.3 Preklapanje dodatnog povećala gore/dolje.

- Cijeli krak objektiv (12) može se preklopiti gore i dolje. Kotačići za podešavanje visine (5) pazite da ručka za naočale (12) ostane u željenom položaju bez padanja dolje. Pogledajte odjeljak 7.5 Sklapanje ručke naočala.
- LED svjetlo (9) radi na baterije i ima slab i jak način rada. jarko svjetlo. Za prebacivanje između načina osvjetljenja, pritisnite gumb za uključivanje/isključivanje LED svjetla nekoliko puta (3).
- Za optimalno rasvjeta može se vidljiv kao LED svjetla (9). Vidjeti poglavlje 7.4 Prilagođavanje kut svjetlo LED-dioda.
- Ako želiš LED svjetlo (9) ispuniti preko punjiva konektori USB (4), da ukloniti s poluge leća (12). Pogledajte odjeljak 7.8 Uklanjanje i punjenje LED svjetla.


7.2 Razmjena leće

Zamijeni leće na dodatak veze, Da postići željenu razinu zumiranja.




7.3 Sklapanje dodatnog povećala gore/dolje

Dodatno povećalo (11) ako je potrebno preklopiti ili dolje.




7.4 Prilagođavanje kut svjetlo LED

LED svjetlo (9) potez u željeni kao.




7.5 Preklapanje ručke naočala

Poluga za naočale (12) preklop do 45°, Da ukloniti leće iz vidljiv polja, Ne Da bi mora skinuti strmoglavno povećalo.




7.6 Okruženje žarišna udaljenosti

Za postavka žarišna udaljenosti potez leće (7)/(8) vodoravno duž područja za postavka (10).




7.7 Podešavanje širine trake za glavu

S kotačićem za podešavanje podesite širinu trake za glavu (2) glava traka na opseg vaše glave.




7.8 Uklanjanje i punjenje svjetla LED


Ako želiš ispuniti LED svjetlo (9), Da ukloniti s položaj. Ovaj učiniti tako, Da LED svjetlo (9) potpuno lift i mu zatim izvaditi u prema gore (vidi dijagram).



LED svjetlo (9) priloženim USB kabel za punjenje (4) i odgovarajući. Pobrinite se da vaše napajanje odgovara potreban tehnički podaci.



Zatim umetnite LED žarulju (9) od vrha natrag do nositelj i je uvjeriti, Da je pucketanje na njihove vlastite mjesto. Postavite željeni kut za ponovno- pomoću LED svjetala (9).



8 Čišćenje i briga

Pomembno:

– Ne uporabljajte agresivnih čistilnih sredstev, alkohola ali drugih kemičnih raztopin, saj lahko poškodujejo ohišje ali poslabšajo delovanje naprave.

– Izdelka ne potapljajte v vodo.

1. LED svetlo (ako je povezan) odvojiti iz napajanje USB.
2. Za čišćenje proizvoda koristite suhu krpu koja ne ostavlja dlačice. Ne dopustite došao voda. Da spriječiti pojava ogrepi, na čišćenje Ne pritisnite prejak na površinski.
3. Objektiv čist s čišćenje tkanina ili tkanina za leće.

9 Uklanjanje

9.1 Proizvod



Sva električna i elektronička oprema na europskom tržištu mora biti označeno s ovim simbol. Ovaj simbol ukazuje, Da je potreba ovaj uređaj nakon kraj njezin život doba Odložite odvojeno od nesortiranog komunalnog otpada.

Svi vlasnici otpadne opreme dužni su otpadnu opremu zbrinuti odvojeno od nesortirano općinski gubljenje. Konačno korisnici oni moraju prije emitiranje star uređaje na sabirnom mjestu kako bi se odvojile stare baterije koje nisu uključene u stari uređaj i žarulje, WHO ih je možda bez ozljede ukloniti iz star uređaji.

Distributeri električni i elektronički oprema oni moraju nakon zakon b r Da s str. I jedan h n oko prihvatiti otpadnu opremu. Conrad nudi sljedeće **besplatne** mogućnosti povrata (dodatne informacije dostupne su na dostupno na našoj web stranici):

- U naš trgovine Conrad
- Na kolektivno gradovi, WHO ih odrediti Conrad
- Na kolektivno gradovi javnost usluge za uklanjanje gubljenje ili u sustavi zbirke, WHO ih uspostaviti proizvođači i distributeri u fond s njemački zakon oko električni i elektronički oprema.

Konačno korisnik je odgovoran za brisanje osobni podaci u star uređaj prije uklanjanje.

Imajte na umu da u zemljama izvan Njemačke za povrat i recikliranje starih uređaja može se primijeniti drugi obveze.

10 Tehnički podaci

10.1 Svjetlo LED

Na baterije baterija3,7 V/DC , 300 mAh, 1.11 Što, baterija LiPo
Ulazni napetost /trenutno 5 V/DC, min. 1 A
Vrijeme operacija LED svjetla .. 8-12 sati (na pun baterija)

10.2 Okruženje uvjeti

Radno temperatura -10 °C do +40 °C
Radno vlažnost 10- 85 % RH (bez kondenzacija)
Temperatura skladištenja-10 °C do +45 °C
Vlažnost pri skladištenju 10- 85 % RH (bez kondenzacija)

10.3 Razno

Uvećavanje staklo
dimenzije (D × S ×V) 295 x 212 x 60 mm
Dimenzije objektiv (D × S ×V) 100x40 mm
Težina bez leće 236 g
Težina zajedno s leće 382 g
Razina tvrdoća H5

10.4 Leće

U donji proračunske tablice oni su na popisu pojedinac opcije kombinacije za priložen leće i odgovarajuću funkciju zumiranja ovisno o žarišnoj duljini.

Leće	Povećati	Vatra udaljenost
Pojedinac leće	1x	500 mm
	1,5x	330 mm
	2x	250 mm
	2,5x	200 mm
	3,5x	142 mm
Dodatno povećalo	8x	62,5 mm
2 kombinirano objektiv		
1x + 1,5x	2,5x	200 mm
1x + 2x	3x	165 mm
1x + 2,5x	3,5x	142 mm
1x + 3,5x	4,5x	110 mm
1,5x + 2x	3,5x	142 mm
1,5 puta + 2,5- višestruki	4x	125 mm
1,5 puta + 3,5- višestruki	5x	100 mm
2x + 2,5x	4,5x	110 mm
2x + 3,5x	5,5x	90 mm
2,5 puta + 3,5- višestruki	6x	83 mm
1 objektiv + dodatni povećalo		
1x + 8x	9x	55 mm
1,5x + 8x	9,5x	52 mm
2x + 8x	10x	50 mm
2,5x + 8x	10,5x	47 mm
3,5x + 8x	11,5x	43 mm
2 objektiv + dodatni povećalo		
1x + 1,5x + 8x	10,5x	47 mm
1x+2x+8x	11x	45 mm
1x + 2,5x + 8x	11,5x	43 mm
1x+3,5x+8x	12,5x	40 mm
1,5x + 2x + 8x	11,5x	43 mm
1,5x + 2,5x + 8x	12x	41,5 mm
1,5x + 3,5x + 8x	13x	38 mm
2x + 2,5x + 8x	12,5	40 mm
2x+3,5x+8x	13,5x	37 mm
2,5x + 3,5x + 8x	14x	35 mm