

# CorePro LED Kerzen-und Tropfenlampenform

## CorePro lustre ND 2.8-25W E14 827 P45 FR

CorePro LED Kerzen-und Tropfenlampenform -  
LED-lamp/Multi-LED - Ähnlichste Farbtemperatur (Nom):  
2700 K

DimC 88 mm  
DimD 45 mm

### Produktdaten:

EAN/UPC - Produkt: 8719514312449  
Anzahl pro Verpackung: 1  
Zähler - Pakete pro Außenkarton: 10  
Nettogewicht (Einzelteil): 20 g

### Allgemeine Informationen:

Lichttechnologie: LED  
Sockel: E14  
Schaltzyklen: 50000X  
Nennlebensdauer (Nom): 15000 h

### Lichttechnische Eigenschaften:

Ähnlichste Farbtemperatur: 2700 K  
Lichtfarbe: Warmweiß (WW)  
Farbkonsistenz: <6  
Farbwiedergabeindex (Nom): 80  
Lichtstrom-Neuwert: 250 Lm

### Elektrische Kenndaten:

Ausgewiesene Lampenleistung: 2.8 W  
Spannung (Nom): 220-240 V  
Eingangsfrequenz: 50 bis 60 Hz  
Startzeit: 0.5 s  
Aufwärmzeit bis 60% Licht: 0.5 Sec.  
Leistungsfaktor (Nom): 0.41

### Temperaturkenndaten:

Gehäusetemperatur (max.): 63 °

### Dimmen:

Dimmbar: Nein

### Mechanische Kenndaten:

Durchmesser D: 45 mm  
Gesamtlänge C: 88 mm

### Zulassungen und Anwendungseigenschaften:

Energieeffizienz-Label (EEL): F  
Energieverbrauch: 3 kWh/1000h

## Technische Daten

### Produktdaten

|                                 |                                          |
|---------------------------------|------------------------------------------|
| Gesamt-Produktcode (EOC)        | 871951431244900                          |
| Bestell-Produktname             | CorePro lustre ND 2.8-25W E14 827 P45 FR |
| EAN/UPC - Produkt               | 8719514312449                            |
| Anzahl pro Verpackung           | 1                                        |
| Zähler - Pakete pro Außenkarton | 10                                       |
| Nettogewicht (Einzelteil)       | 20 g                                     |

### Allgemeine Informationen

|                       |         |
|-----------------------|---------|
| Lichttechnologie      | LED     |
| Sockel                | E14     |
| Schaltzyklen          | 50000X  |
| Nennlebensdauer (Nom) | 15000 h |

### Lichttechnische Eigenschaften

|                           |               |
|---------------------------|---------------|
| Ähnlichste Farbtemperatur | 2700 K        |
| Lichtfarbe                | Warmweiß (WW) |
| Farbkonsistenz            | <6            |
| Farbwiedergabeindex (Nom) | 80            |
| Lichtstrom-Neuwert        | 250 Lm        |

### Elektrische Kenndaten

|                             |              |
|-----------------------------|--------------|
| Ausgewiesene Lampenleistung | 2.8 W        |
| Spannung (Nom)              | 220-240 V    |
| Eingangsfrequenz            | 50 bis 60 Hz |
| Startzeit                   | 0.5 s        |
| Aufwärmzeit bis 60% Licht   | 0.5 Sec.     |
| Leistungsfaktor (Nom)       | 0.41         |

### Temperaturkenndaten

|                          |      |
|--------------------------|------|
| Gehäusetemperatur (max.) | 63 ° |
|--------------------------|------|

### Dimmen

|         |      |
|---------|------|
| Dimmbar | Nein |
|---------|------|

#### Zulassungen und Anwendungseigenschaften

|                              |             |
|------------------------------|-------------|
| Energieeffizienz-Label (EEL) | F           |
| Energieverbrauch             | 3 kWh/1000h |