

mobile heat MH 5

ohne Akku und Ladegerät

EAN 4007841 063993

Art.-Nr. 063993



CE

Funktionsbeschreibung

Mobil. Schnell. Kraftvoll. Das kompakte mobile heat MH 5 bietet vier anwendungsspezifische Programme und liefert heiße Luft in Rekordzeit. Die Aufheizphase beträgt weniger als vier Sekunden. Bereits nach 20 Sekunden sind 500 °C erreicht. Die Temperatur kann zwischen 50 °C und 500 °C in 10 °C-Schritten bedarfsgerecht und punktgenau digital eingestellt werden. Zudem ist die Luftmenge in sechs Stufen digital regulierbar (bis 300 l/min). Über das Display behält man Temperatur und Luftmenge stets unter Kontrolle. Kompatibel mit dem 18V Akku aus der CAS-Allianz.

Technische Daten

Temperatur	50 – 500 °C
Luftmenge	300 l/min
Motor, Typ	Bürstenmotor
Funktion, Lebensdauer, Motor	500 Std
Temperatureinstellung	in 10°C-Schritten über Joystick
Temperaturanzeige	LCD-Display
Versorgungsspannung Detail	Lithium-Ionen-Akku
Heizelement	Keramikheizung
Loc-Funktion	Nein
Resthitzeanzeige	Nein
Funktion, Aufhängemöglichkeit	Ja

Heizelement austauschbar	Nein
Wiederanlaufschutz	Nein
Thermosicherung	Ja
Thermoschutzabschaltung	Nein
Abmessungen (L x B x H)	225 x 72 x 204 mm
Akku-Spannung	18 V
Netzanschluss	18 V
Modell	Koffer
VPE1, Nettogewicht	0,66 kg
Herstellergarantie	1 Jahr
VPE1, EAN	4007841063993

mobile heat MH 5

ohne Akku und Ladegerät
EAN 4007841 063993
Art.-Nr. 063993



Zubehör

EAN 4007841 068257	CAS Akku 18V LiHD
EAN 4007841 068240	CAS Akku 18V LiHD
EAN 4007841 068349	CAS Schnell-Ladegerät ASC145
EAN 4007841 068035	Adapterdüse Professional
EAN 4007841 075569	Heißluftzubehör-Set 12 tlg.
EAN 4007841 075811	Schrumpfschlauch-Set
EAN 4007841 058821	Folienschneider Pro Cut
EAN 4007841 084189	Kunststoff Rakel - Alcantara
EAN 4007841 006785	Andrückrolle 40mm - Silikon