



# Einhell

## EXPERT

Mauernutfräse

**TE-MA 1700**

**Art.-Nr.: 4350740**

Ident.-Nr.: 21010

EAN-Code: 4006825659146

Die Einhell Mauernutfräse TE-MA 1700 erstellt durch den leistungsstarken Motor maßhaltige Schnitte bzw. Nuten mit besten Fräsergebnissen. Die stufenlose Frästiefeneinstellung, die Markierung der Trennscheibenposition und die individuelle Schnittbreiteneinstellung für schmale und breite Nuten ermöglichen dabei maximale Flexibilität. Die einfache Bedienung gewähren die Führungsrolle, der Zusatzhandgriff und der große Griffbügel. Die sichere Anwendung wird durch den Überlastschutz, den Softstart und den ziehenden Schnitt gewährt. Die Mauernutfräse verfügt zudem über eine Spindelarreterung, einen Absaugadapter sowie ein 4m-Kabel. Der Lieferumfang enthält eine Aufbewahrungstasche sowie vier Diamant-Trennscheiben zum sofortigen Projektstart.

## Ausstattung

- Sehr leistungsstarker Motor für beste Fräsergebnisse
- Zur Erstellung maßhaltiger Schnitte bzw. Nuten in Mauerwerk o. ä.
- Einfache und sichere Bedienung durch großen Griffbügel
- Dank Absaugadapter kompatibel mit Einhell Nass-Trockensaugern
- Stufenlose Frästiefeneinstellung ermöglicht maximale Flexibilität
- Flexible Schnittbreiteneinstellung für schmale und breite Nuten
- Sichere Bedienung dank Softstart und ziehendem Schnitt
- Markierung der Trennscheibenposition für präzise Schnitte
- Spindelarreterung für einfachen Scheibenwechsel
- Führungsrolle und Zusatzhandgriff für komfortables Arbeiten
- Überlastschutz für Langlebigkeit und Schutz des Anwenders
- Großer Aktionsradius dank 4m langem Kabel
- Inkl. Aufbewahrungstasche für sauberen und sicheren Transport
- Inkl. 4 Diamant-Trennscheiben zum sofortigen Projektstart



## Technische Daten

- |                    |                        |
|--------------------|------------------------|
| - Netzanschluss    | 220-240 V   50 Hz      |
| - Leistung         | 1700 W                 |
| - Leerlaufdrehzahl | 7000 min <sup>-1</sup> |
| - Trennscheibe     | Ø150 x ø22.2 mm        |
| - Nuttiefe         | 8 - 40 mm              |
| - Nutbreite        | 8 - 38 mm              |

## Logistische Daten

- |                                   |                    |
|-----------------------------------|--------------------|
| - Produktgewicht                  | 5.54 kg            |
| - Bruttogewicht Einzelverpackung  | 8 kg               |
| - Maße Einzelverpackung           | 472 x 243 x 306 mm |
| - Stück pro Exportkarton          | 2 STK              |
| - Bruttogewicht Exportkarton      | 11 kg              |
| - Maße Exportkarton               | 500 x 487 x 323 mm |
| - Containermengen (20"/40"/40"HC) | 712   1376   1734  |



MULTIPLE MATERIALS

DUST EXTRACTION



SPINDLE LOCK

ADJUSTABLE CUTTING DEPTH

INCL.



SOFTSTART



OVERLOAD PROTECTION



PRECISE CUTS